



KINTEK SOLUTION

Crushing & Grinding Machine 카탈로그

Contact us for more catalogs of Sample Preparation, Thermal Equipment, Lab Consumables & Materials, Bio-Chem Equipment, 등

KINTEK SOLUTION

?? ???

>>> ?? ??

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



강력한 플라스틱 분쇄기

품목 번호: KT-HX



소개

KINTEK의 강력한 플라스틱 분쇄기는 실험실 및 재활용에 이상적인 다양한 플라스틱을 시간당 60-1350KG 처리합니다. 내구성이 뛰어나고 효율적이며 맞춤 설정 가능합니다.

자세히 알아보기

모델	180	250	300	400	500	600	700	800
분쇄 용량 KG/H	60-110	160-210	215-320	270-480	420-730	470-820	580-950	670-1350
전압 V	220/380V		380V					
모터 전력 KW	2.2	4	5.5	7.5	11	15	22	30
모터 전력 HP	3	5	7.5	10	15	20	30	40
회전 직경 MM	195	220	220	220	250	275	310	380
블레이드 수	6+2	9+2	9+2	12+2	15+2	18+4	21+4	24+4
클로 블레이드 수	없음	12+2	15+2	18+2	21+2	27+4	없음	없음
플랫 블레이드 수	없음	3+2	3+2	3+2	6+2	6+4	6+4	6+4
스크린 구멍 MM	6	8	8	8	10	10	12	12
피드 포트 크기 MM	180×180	260×180	310×220	420×250	510×280	610×310	720×420	820×470
전체 치수 CM	75×55×95	95×63×102	105×68×120	114×80×128	140×102×152	150×114×160	155×124×185	185×140×202
기계 무게 KG	125	230	320	440	580	750	1000	1450

실험실용 액체 질소 소형 초저온 분쇄기 Cryomill Cryogrinder

품목 번호: KT-DC31



소개

당사의 KINTEK Cryomilling은 소량 생산 및 R&D 시험에 적합합니다. 다용도 초저온 시스템을 통해 플라스틱, 고무, 제약, 식품 등 다양한 재료를 처리할 수 있습니다. 또한, 당사의 특수 유압 실험실 분쇄기는 여러 번의 통과를 통해 정확한 결과를 보장하여 XRF 분석에 적합합니다. 쉽게 미세 분말 샘플을 얻으십시오!

자세히 알아보기

제품명	액체 질소 저온 분쇄기
모델	KT-DC31
전력	1.8kw
전압	220V/50Hz
저온 분쇄 미세도	40-300 메쉬
출력	0.3-3kg/h
소량 처리 용량	10g
배출 방식	연속
회전 속도	25000r/min
호스트 무게	12kg
호스트 크기	290*280*480mm
냉각 매체	액체 질소
칼 유형	다면 경사 칼
분쇄 원리	고속 충격
액체 질소 출력 모드	액체 질소 펌프
액체 배출 제어	스케일이 있는 볼 밸브
배출 방식	스크린리스 공기 분리
액체 질소 시스템	발 페달식/자체 가압식 (택 1)
참고	장비 사용 시 환기에 주의하고 저온 보호를 잘 해주십시오.

플라스틱 원료 및 열에 민감한 재료 분쇄를 위한 액체 질소 사용 실험실 저온 분쇄기

품목 번호: KT-CG01



소개

KT-CG01 액체 질소 저온 분쇄기를 만나보세요. 플라스틱 및 열에 민감한 재료 분쇄에 이상적이며 재료의 무결성을 보존하고 초미세 결과를 제공합니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
이름	액체 질소 저온 분쇄기
모델	KT-CG01
전력	1.8kw
전압	220V
저온 분쇄기 미세도	40-300 메쉬
용량	1-3kg/h
소용량	10g
배출 모드	연속
속도	25000r/min
무게	12kg
크기	290*280*480mm
냉각 매체	액체 질소
칼날 유형	다각형 헤드 칼날
분쇄 원리	고속 충돌
배출	체 없는 바람 선택
액체 질소 시스템	발 압축 / 자체 압축 (하나 선택)

액체 질소 극저온 분쇄기 크라이오밀 공기 초미세 분쇄기

품목 번호: KT-CG03



소개

액체 질소 극저온 분쇄기는 실험실 사용, 초미세 분쇄 및 재료 특성 보존에 완벽합니다. 제약, 화장품 등에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
이름	실험실 극저온 냉동 분쇄기
모델	KT-CG03
전력	1.8kw
전압	220V
저온 분쇄 미세도	40-300 메쉬
출력	1-3kg/h
속도	25000r/min
분쇄기 무게	10kg
전체 치수	480 * 290 * 280
냉각	액체 질소 동결
칼 유형	다각 왜곡 헤드 칼
분쇄 원리	고속 충격
스크리닝	바람 선택 (체 없음)
상온에서 분쇄되는 섬유 재료 미세도	120 메쉬-500 메쉬
상온에서 분쇄되는 취성 재료 미세도	300 메쉬-1000 메쉬
참고	장비에 액체 질소를 추가할 때 공기 습도는 50% RH를 초과하지 않아야 합니다.

실험실 조 크러셔

품목 번호: KT-EP



소개

실험실 및 소규모 광산에서 효율적이고 유연하며 저렴한 분쇄를 위한 소형 조 크러셔를 만나보세요. 석탄, 광석, 암석에 이상적입니다. 지금 자세히 알아보세요!

자세히 알아보기

매개변수	사양
브랜드	Kintek Solution
모델	KT-EP
공급 재료	중간 경도, 경도, 취성, 강인성
최대 공급 크기	< 90 mm
최종 미세도	< 2 mm (재료 및 간격 설정에 따라 다름)
처리량	최대 300 kg/h
간격 폭 설정	0 - 30 mm (눈금 표시가 있는 무단 조절)
조 플레이트 치수	90 x 90 mm
전기 공급	220V / 380V AC, 50-60Hz
모터 출력	1.1 kW
보호 코드	IP65
표준	CE 인증
치수 (가로 x 세로 x 높이)	302 x 660 x 688 mm (본체)
이동식 스탠드 치수	329 x 560 x 490 mm
순중량	160 kg

밀폐형 턱 분쇄기 고효율 환경 보호 안전하고 신뢰할 수 있음

품목 번호: KT-EPB



소개

당사의 밀폐형 턱 분쇄기를 만나보세요: 고효율, 환경 보호, 실험실, 광산 등을 위한 안전하고 신뢰할 수 있는 분쇄.

자세히 알아보기

모델	피드 포트 크기 (mm)	피드 입자 크기 (mm)	배출 입자 크기 (mm)	생산 능력 (T/h)	전력 (kw)
EP-2	60x100	<50	<8	0.15-0.5	1.5
EP-1	100x125	<80	3-15	0.2-1.0	3.0
EP-3	125x150	<100	3-25	0.5-1.2	3.0
EP-150x250	150x250	<125	<45	1.0-4.0	5.5
EP-250x400	250x400	<210	<80	5-16	13

효율적인 시료 준비를 위한 실험실 밀폐형 해머 분쇄기

품목 번호: KT-PCZ



소개

효율적인 시료 준비를 위한 실험실 밀폐형 해머 분쇄기를 만나보세요. 석탄, 야금, 연구에 이상적인 이 분쇄기는 높은 생산 효율성과 환경 친화성을 보장합니다.

자세히 알아보기

모델	투입 크기 (mm)	배출 크기 (mm)	생산성 (kg/h)	모터 출력 (kw)
PCZ-180x150	≤50	<6, <3, <1 (조절 가능)	<600	1.5
PCZ-250x360	≤150	<13, <6, <3 (조절 가능)	<1200	3
PCX-180x150	≤50	<3 (조절 가능)	<120	1.5

저온 수냉식 터치스크린 진동 초미세 분쇄기

품목 번호: KT-CG04



소개

초미세 분쇄를 위한 저온 수냉식 진동 분쇄기. 재료의 무결성을 보존합니다. 실험실 및 생산에 이상적입니다. 자세히 알아보기.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
유형	진동 초미세 분쇄기 (저온 수냉식 터치스크린 자동 제어)
주 전원 공급 장치	380V / 1.1kW (모터 브랜드: Xinbei)
작동 원리	고주파 진동
작동 모드	간헐적
제어 방법	완전 자동 지능형 터치스크린 제어
자동 기능	자동 리프팅, 잠금, 기울이기, 배출 및 온도 제어
전체 치수 (L×W×H)	1650 × 900 × 1550 mm
주 장치 무게	650 kg
분쇄 실린더 부피	≥ 6 L
분쇄 실린더 재질	304 스테인리스 스틸
분쇄 로드 (재질/크기/수량)	304 스테인리스 스틸 / Φ20mm × 175mm / 75개 로드
재료 상자 부피/수량	2.0 L / 2개
재료 상자 재질	304 스테인리스 스틸
투입 용량 (배치당)	약 0.2 - 0.5 kg
출력 용량	1.0 - 3.0 kg/h (미세도 및 재료에 따라 다름)
분쇄 미세도 (한의학/식품)	300 - 3000 메쉬
분쇄 미세도 (화학/식품/기타)	500 - 5000 메쉬 (재료에 따라 다름)
세포벽 파쇄율 (꽃가루/포자)	> 95%
저온 시스템	통합 수냉식 냉각기
냉동 전력	380V / 2.2kW / 2P
냉동 압축기	American Copeland
온도 범위	0°C ~ -25°C

매개변수	사양
순환 냉매	에틸렌 글리콜
냉각기 치수 (L×W×H)	700 × 500 × 1930 mm
냉각기 무게	100 kg
설치 조건	클래스 100,000-300,000 GMP 클린룸에 적합; 파괴적인 설치 불필요
소음 방지 인클로저	3중 방음 (스테인리스 스틸 + 흡음판)

스크류 피더가 있는 액체 질소 극저온 분쇄기

품목 번호: KT-CG02



소개

스크류 피더가 있는 액체 질소 극저온 분쇄기를 만나보세요. 미세 재료 처리에 이상적입니다. 플라스틱, 고무 등에 적합합니다. 지금 바로 실험실 효율성을 높이세요!

자세히 알아보기

매개변수	사양
모델	KT-CG02
호스트 전력	1.8kw
전압	220V/50Hz
호스트 속도	25000r/min
분쇄 미세도	40-350 메쉬
배치 생산량	0.3-3kg/h
샘플 크기	10g
공급 크기	≤5mm
밀봉 링	저온 불소 고무
배출 모드	연속
공급 모터	40w
공급 속도	0-10r/min
공급 방식	스크류/수동
액체 질소 탱크 모델	YDS-30
액체 질소 탱크 용량	30L(50L 선택 사항)
액체 질소 펌프 모델	YDB-50J
액체 질소 주입	전동 펌프/발 펌프
액체 질소 출력 제어	스케일 밸브
분쇄 모드	고속 충격
배출 모드	체 없는 바람 선택
무게	46kg
전체 치수	750*450*850mm



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

