



KINTEK SOLUTION

전기 실험실 프레스 카탈로그

Contact us for more catalogs of 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

?? ???

>>> ?? ??

KinTek Group Limited는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.



실험실 유압 프레스 분리형 전기 실험실 펠렛 프레스

품목 번호: PCES



소개

다양한 크기로 제공되며 재료 연구, 제약 및 세라믹에 이상적인 분리형 전기 실험실 프레스로 효율적으로 샘플을 준비하십시오. 이 휴대용 및 프로그래밍 가능한 옵션으로 더 큰 다용성과 더 높은 압력을 즐기십시오.

자세히 알아보기

기기 모델	PCES-40T	PCES-65T	PCES-100T	PCES-150T	PCES-200T
압력 범위	0-40톤	0-65톤	1-100톤	1-150톤	1-200톤
피스톤 직경	130mm (d)	160mm (d)	200mm (d)	250mm (d)	290mm (d)
가압 공정	프로그램 가압	프로그램 가압	프로그램 가압	프로그램 가압	프로그램 가압
압력 변환	자동 변환 압력	자동 변환 압력	자동 변환 압력	자동 변환 압력	자동 변환 압력
디스플레이	7인치 LCD	7인치 LCD	7인치 LCD	7인치 LCD	7인치 LCD
장비 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호
실린더 스트로크 (T)	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
공간 크기	160×300mm(M×N)	220×300mm(M×N)	260×250mm(M×N)	285×290mm(M×N)	290×300mm(M×N)
외부 치수	500×700×800mm(L×W×H)	580×700×800mm(L×W×H)	850×500×950mm(L×W×H)	950×600×1000mm(L×W×H)	1000×650×1050mm(L×W×H)
전원 공급 장치	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)
무게	200kg	280kg	520kg	620kg	850kg

Xrf 및 Kbr 펠렛 프레스용 자동 실험실 유압 프레스

품목 번호: PMXA



소개

KinTek 자동 실험실 펠렛 프레스로 빠르고 쉬운 XRF 샘플 펠렛 준비. X선 형광 분석을 위한 다용도 및 정확한 결과.

자세히 알아보기

기기 모델	PMXA-30T	PMXA-40T	PMXA-60T
압력 범위	1-30.0톤	0-40.0톤	0-60.0톤
가압 과정	프로그램 가압 - 프로그램 압력 유지 - 타이밍 압력 해제 - 자동 샘플 인출	프로그램 가압 - 프로그램 압력 유지 - 타이밍 압력 해제 - 자동 샘플 인출	프로그램 가압 - 프로그램 압력 유지 - 타이밍 압력 해제 - 자동 샘플 인출
유지 시간	1초 ~ 0초	1초 ~ 0초	1초 ~ 0초
압력 변환	프로그램이 물드가 받는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 물드가 받는 압력을 자동으로 변환합니다.	프로그램이 물드가 받는 압력을 자동으로 변환합니다.
디스플레이	4.3인치 LCD 화면	4.3인치 LCD 화면	4.3인치 LCD 화면
금속 버튼	100,000회 이상 수명, 은도금 접점	100,000회 이상 수명, 은도금 접점	100,000회 이상 수명, 은도금 접점
내장 몰드	붕산/강철 링/플라스틱 링 몰드 (몰드 1세트 내장)	붕산/강철 링/플라스틱 링 몰드 (몰드 1세트 내장)	붕산/강철 링/플라스틱 링 몰드 (몰드 1세트 내장)
샘플 크기	샘플 크기 표준 구성 40mm	샘플 크기 표준 구성 40mm	샘플 크기 표준 구성 40mm
몰드 재질	440C 몰드강	440C 몰드강	440C 몰드강
탈형 방법	자동 스트리핑	자동 스트리핑	자동 스트리핑
외부 치수	250×390×460mm(L×W×H)	280×460×550mm(L×W×H)	300×520×580mm(L×W×H)
장비 전원 공급 장치	550W (220V/110V 맞춤 제작 가능)	550W (220V/110V 맞춤 제작 가능)	550W (220V/110V 맞춤 제작 가능)
장비 무게	120Kg	150Kg	180Kg
파우더 테이블렛 프레스 치수 도면	아래 그림 참조	아래 그림 참조	아래 그림 참조

Xrf Kbr Ftir 실험실 응용 분야를 위한 실험실 유압 펠릿 프레스

품목 번호: PCPE



소개

전기 유압 프레스로 효율적으로 샘플을 준비하세요.
컴팩트하고 휴대 가능하며 실험실에 적합하고 진공
환경에서도 작동할 수 있습니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCPE-20T	PCPE-30T	PCPE-40T	PCPE-60T
압력 범위	0-20T(0-28MPa)	0-30T(0-31.5MPa)	0-40T(0-30MPa)	0-60T(0-33MPa)
피스톤 직경	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)	Φ130mm (d)	Φ150mm (d)
일체형 구조	셀 연결 없음, 오일 누출 감소	셀 연결 없음, 오일 누출 감소	셀 연결 없음, 오일 누출 감소	셀 연결 없음, 오일 누출 감소
압력 게이지	디지털 디스플레이 0.00-40.00 MPa	디지털 디스플레이 0.00-40.00 MPa	디지털 디스플레이 0.00-40.00 MPa	디지털 디스플레이 0.00-40.00 MPa
최대 압력 (T)	30mm	40mm	50mm	50mm
압력 안정성	≤1MPa/10분	≤1MPa/10분	≤1MPa/10분	≤1MPa/10분
가압 모드	전기 / 수동	전기 / 수동	전기 / 수동	전기 / 수동
보상 모드	자동 / 수동	자동 / 수동	자동 / 수동	자동 / 수동
작업대 직경	Φ105mm (D)	Φ120mm (D)	Φ140mm(D)	Φ160mm (D)
기동 수	4개	4개	4개	4개
작업 공간	80×150mm(M×N)	92×160mm(M×N)	115×185mm(M×N)	185×250mm(M×N)
치수	245×415×415mm(L×W×H)	275×430×420mm(L×W×H)	295×450×500mm(L×W×H)	405×470×565mm(L×W×H)
전원 공급 장치	220V(50Hz/60Hz)	220V(50Hz/60Hz)	220V(50Hz/60Hz)	220V(50Hz/60Hz)
무게	58Kg	72Kg	92Kg	140Kg

힘	압력
1 [톤]	1.41 [MPa]
2 [톤]	2.82 [MPa]
3 [톤]	4.23 [MPa]
5 [톤]	7.06 [MPa]
8 [톤]	11.3 [MPa]
10 [톤]	14.1 [MPa]

12 [톤]

17 [MPa]

15 [톤]

22.6 [MPa]

20 [톤]

28 [MPa]

참고: 시스템 압력 강도는 35 MPa를 초과해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 장비의 서비스 수명이 단축됩니다.

버튼 배터리용 실험실 유압 프레스 랩 펠릿 프레스

품목 번호: PCBP

소개

2T 버튼 배터리 프레스로 효율적으로 샘플을 준비하세요.
 재료 연구실 및 소규모 생산에 이상적입니다. 작은 공간 차지, 가벼운 무게, 진공 호환.

[자세히 알아보기](#)



기기 모델	PCBP-2T (수동)	기기 모델	PCBP-1.5T(자동)
압력 범위	0-2T (0-25MPa)	압력 범위	50-1500kg
피스톤 직경	Φ32mm (d)	가압 공정	프로그램 가압-프로그램 압력-시간 압력 해제
일체형 구조	밀봉 연결 없음, 누유 감소	압력 유지 시간	0-999초
압력 게이지	압력 및 압력 강도 표시	압력 변환	프로그램이 자동으로 금형이 견딜 수 있는 압력으로 변환
표준 다이	CR20 시리즈 포장 다이	LCD 디스플레이	4.3인치 LCD 화면
실링 다이	CR16, CR20, CR24, CR30 선택 사항	실링 금형	CR16, CR20, CR24, CR30 등 선택 사항
실링 압력	0.8-1.2톤	셀 제거 금형	CR16, CR20, CR24, CR30 등 선택 사항
분해 다이	CR16, CR20, CR24 선택 사항	표준 금형	표준 CR20 시리즈 포장 금형
분해 압력		외부 치수	220x240x380(LxWxH)
치수	210×165×290mm(L×W×H)	장비 전원 공급 장치	220V(50Hz/60Hz)
무게	12Kg	장비 무게	35kg
치수도	수동 버튼 배터리 크래핑 기계의 치수도		자동 버튼 배터리 크래핑 기계의 치수도

전기 버튼 배터리 실링기

품목 번호: PP2N



소개


전기 버튼 배터리 실링기는 CR 시리즈, LR 시리즈, SR 시리즈 등 버튼 배터리의 대량 생산을 위한 고성능 포장 장비로, 전자 제조, 신에너지 연구 개발 및 산업 자동화 생산 라인에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PP2N
압력 범위	50-1500kg
가압 공정	프로그램 가압 - 프로그램 압력 유지 - 타이밍 압력 해제
압력 유지 시간	0-999초
압력 변환	프로그램이 금형이 견딜 수 있는 압력을 자동으로 변환합니다.
LCD 디스플레이	4.3인치 LCD 화면
실링 금형	CR16, CR20, CR24, CR30 등 선택 가능
셀 제거 금형	CR16, CR20, CR24, CR30 등 선택 가능
표준 금형	표준 CR20 시리즈 포장 금형
치수	220*240*380(L*W*H)
장비 전원 공급 장치	220V(50Hz/60Hz)
장비 무게	35kg
기계 크기 다이어그램	

실험실용 자동 유압 펠렛 프레스기

품목 번호: PCEA



소개

당사의 자동 실험실용 프레스기로 효율적인 시료 준비를 경험해 보세요. 재료 연구, 제약, 세라믹 등에 이상적입니다. 컴팩트한 크기와 가열 플레이트가 포함된 유압 프레스 기능이 특징입니다. 다양한 크기로 제공됩니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
압력 범위	0.2-12.0 톤	1-20.0 톤	1-30.0 톤	1-40.0 톤	1-60.0 톤	1-100.0 톤	1-150.0 톤
압력 변환	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환	프로그램이 금형에 가해지는 압력을 자동으로 변환
디스플레이	4.3인치 LCD 화면	4.3인치 LCD 화면	4.3인치 LCD 화면	4.3인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면
금속 버튼	수명 100,000회 이상의 은도금 접점	수명 100,000회 이상의 은도금 접점	수명 100,000회 이상의 은도금 접점	수명 100,000회 이상의 은도금 접점	수명 100,000회 이상의 은도금 접점	수명 100,000회 이상의 은도금 접점	수명 100,000회 이상의 은도금 접점
장비 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호
리미트 스위치	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동 압력 해제	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동 압력 해제	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동 압력 해제	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동 압력 해제	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동 압력 해제	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동 압력 해제	오일 실린더가 한계 높이에 도달하면 자동 압력 해제
실린더 스트로크 (T)	30mm	30mm	30mm	50mm	50mm	50mm	50mm
공간 크기	110×140mm (M×N)	140×160 mm (M×N)	140×160 mm(M×N)	175×180mm(M×N)	185×220mm(M×N)	185×250mm(M×N)	200×260mm(M×N)
외형 치수	185×320×360 mm (L×W×H)	230×390×420mm(L×W×H)	230×390×420mm(L×W×H)	280×460×550mm(L×W×H)	300×520×580mm(L×W×H)	330×580×620mm(L×W×H)	400×620×620mm(L×W×H)
장비 전원	240W(220V/110 맞춤 가능)	550W(220V/110 맞춤 가능)	550W(220V/110 맞춤 가능)	550W (220V/110 맞춤 가능)	550W(220V/110 맞춤 가능)	1500W(220V/110 맞춤 가능)	1500W(220V/110 맞춤 가능)
장비 무게	50 Kg	90Kg	90Kg	150Kg	180Kg	240Kg	380Kg



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

