



KINTEK SOLUTION

유리 반응기 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

회사 프로필

>>> 회사 소개

Kintek Solution Ltd는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.

지난 20년 동안 우리는 장비 연구 분야에서 풍부한 경험을 쌓았고 고객의 요구와 현실에 따라 장비와 솔루션을 모두 공급할 수 있으며 특정 작업 목적에 따라 많은 고객 맞춤형 장비를 개발했으며 우리는 아시아, 유럽, 북미 및 남미, 호주 및 뉴질랜드, 중동 및 아프리카와 같은 여러 국가의 많은 대학 및 기관에서 많은 성공적인 프로젝트를 진행하고 있습니다.

직업, 빠른 응답, 근면 및 성실은 고객 사이에서 건전한 평판을 얻는 팀 구성원의 작업 태도에 대한 놀라운 레이블입니다.

우리는 다양한 국가와 지역의 고객에게 서비스를 제공하고 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술을 함께 공유할 준비가 되어 있습니다!



1-5L 재킷 유리 반응기

품목 번호: KR-1



소개

당사의 1-5L 재킷 유리 반응기 시스템으로 제약, 화학 또는 생물학적 제품을 위한 완벽한 솔루션을 찾으십시오. 사용자 지정 옵션을 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기

모델	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
반응기 체적	1L	2L	3L	5L
재킷 볼륨	0.3L	0.6L	0.9L	1.5L
칼때기 크기	0.2L	0.2L	0.2L	0.5L
진공 밀봉	Teflon+Viton 밀봉			
속도 제어	Knop 무단 속도 조절			
교반 속도	0-1300rpm			
작동 온도	-80~250°C			
진공	0.098Mpa			
안전 보호	과전류/접지 오류/과열 보호			
근무 환경	5-35°C			
전원 공급 장치	110-440V, 50/60Hz			
전반적인 차원	480*420*1110mm	480*420*1110mm	480*420*1110mm	591*520*1594mm
순중량	19kg	20kg	21kg	34kg

1-5L 단일 유리 반응기

품목 번호: KR-1S



소개

합성 반응, 증류 및 여과를 위한 이상적인 유리 반응기 시스템을 찾으십시오. 1-200L 용량, 조정 가능한 교반 및 온도 제어, 맞춤형 옵션 중에서 선택하십시오. KinTek이 지원합니다!

[자세히 알아보기](#)

모델	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
반응기 체적	1L	2L	3L	5L
칼때기 크기	0.2L	0.2L	0.2L	0.5L
진공 밀봉	Teflon+Viton 밀봉			
속도 제어	Knop 무단 속도 조절			
교반 속도	0-1300rpm			
작동 온도	-80~250°C			
진공	0.098Mpa			
안전 보호	과전류/접지 오류/과열 보호			
근무 환경	5-35°C			
전원 공급 장치	110-440V, 50/60Hz			
전반적인 차원	480*420*1110mm	480*420*1110mm	480*420*1110mm	591*520*1594mm
순중량	19kg	20kg	21kg	34kg

10-50L 재킷 유리 반응기

품목 번호: KR-10



소개

제약, 화학 및 생물학 산업을 위한 다목적 10-50L 재킷 유리 반응기를 살펴보십시오. 정확한 교반 속도 제어, 다중 안전 보호 및 사용자 정의 가능한 옵션을 사용할 수 있습니다. KinTek, 유리 원자로 파트너.

자세히 알아보기

모델	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
반응기 체적	10L	20L	30L	50L
재킷 볼륨	3L	6L	10L	16L
교반력	60W	90W	180W	180W
최대 토그	132N/센티미터	200N/센티미터	200N/센티미터	273N/센티미터
포트 씰링	PTFE			
속도 제어	Knop 무단 속도 조절			
교반 속도	0-650rpm			
작동 온도	-80~250°C			
진공	0.098Mpa			
안전 보호	과전류/접지 오류/과열 보호			
근무 환경	5-35°C			
전원 공급 장치	110-440V, 50/60Hz			
전반적인 차원	600*580*2000mm	700*580*2100mm	640*600*2280mm	700*630*2500mm
순중량	75kg	125kg	135kg	140kg

10-50L 단일 유리 반응기

품목 번호: KR-10S



소개

실험실을 위한 신뢰할 수 있는 단일 유리 반응기 시스템을 찾고 계십니까? 당사의 10-50L 반응기는 정밀한 온도 및 교반 제어, 내구성 있는 지원 및 합성 반응, 증류 등에 대한 안전 기능을 제공합니다. KinTek의 사용자 정의 가능한 옵션과 맞춤형 서비스는 귀하의 요구를 충족시키기 위해 여기에 있습니다.

자세히 알아보기

모델	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
반응기 체적	10L	20L	30L	50L
교반력	60W	90W	180W	180W
최대 토그	132N/센티미터	200N/센티미터	200N/센티미터	273N/센티미터
포트 씬링	PTFE			
속도 제어	Knop 무단 변속 조절			
교반 속도	0-650rpm			
작동 온도	-80~250°C			
진공	0.098Mpa			
안전 보호	과전류/접지 오류/과열 보호			
근무 환경	5-35°C			
전원 공급 장치	110-440V, 50/60Hz			
전반적인 차원	600*580*2000mm	700*580*2100mm	640*600*2280mm	700*630*2500mm
순중량	75kg	125kg	135kg	140kg

80-150L 재킷 유리 반응기

품목 번호: KR-80



소개

실험실을 위한 다목적 재킷 유리 반응기 시스템을 찾고 계십니까? 당사의 80-150L 반응기는 합성 반응, 증류 등을 위한 제어된 온도, 속도 및 기계적 기능을 제공합니다. 맞춤형 옵션과 맞춤형 서비스를 통해 KinTek은 귀하를 보호합니다.

자세히 알아보기

모델	KGR-80	KGR-100	KGR-150
반응기 체적	80L	100L	150L
재킷 볼륨	24L	30L	45L
교반력	370W	370W	400W
최대 토그	378N/센티미터	378N/센티미터	425N/센티미터
포트 씰링	PTFE		
속도 제어	Knop 무단 속도 조절		
교반 속도	0-650rpm		
작동 온도	-80~250°C		
진공	0.098Mpa		
안전 보호	과전류/접지 오류/과열 보호		
근무 환경	5-35°C		
전원 공급 장치	110-440V, 50/60Hz		
전반적인 차원	700*630*2500mm	720*630*2700mm	750*660*2750mm
순중량	140kg	160kg	200kg

80-150L 단일 유리 반응기

품목 번호: KR-80S



소개

실험실용 유리 반응기 시스템을 찾고 계십니까? 당사의 80-150L 단일 유리 반응기는 합성 반응, 증류 등을 위한 제어된 온도, 속도 및 기계적 기능을 제공합니다. 맞춤형 옵션과 맞춤형 서비스를 통해 KinTek은 귀하를 보호합니다.

자세히 알아보기

모델	KGR-80	KGR-100	KGR-150
반응기 체적	80L	100L	150L
교반력	370W	370W	400W
최대 토그	378N/센티미터	378N/센티미터	425N/센티미터
포트 씰링	PTFE		
속도 제어	Knop 무단 속도 조절		
교반 속도	0-650rpm		
작동 온도	-80~250°C		
진공	0.098Mpa		
안전 보호	과전류/접지 오류/과열 보호		
근무 환경	5-35°C		
전원 공급 장치	110-440V, 50/60Hz		
전반적인 차원	700*630*2500mm	720*630*2700mm	750*660*2750mm
순중량	140kg	160kg	200kg

리프팅/틸팅 유리 반응기

품목 번호: KR-80L



소개

당사의 리프팅/틸팅 유리 반응기 시스템으로 합성 반응, 증류 및 여과 공정을 향상시키십시오. 광범위한 온도 적응성, 정확한 교반 제어 및 내용제성 밸브를 통해 당사 시스템은 안정적이고 순수한 결과를 보장합니다. 지금 특징과 옵션 기능을 살펴보십시오!

자세히 알아보기

모델	KGR-80	KGR-100	KGR-150
반응기 체적	80L	100L	150L
재킷 볼륨	24L	30L	45L
교반력	370W	370W	400W
최대 토그	378N/센티미터	378N/센티미터	425N/센티미터
포트 씰링	PTFE		
속도 제어	Knop 무단 속도 조절		
교반 속도	0-650rpm		
작동 온도	-80~250°C		
진공	0.098Mpa		
안전 보호	과전류/접지 오류/과열 보호		
근무 환경	5-35°C		
전원 공급 장치	110-440V, 50/60Hz		
전반적인 차원	700*630*2500mm	720*630*2700mm	750*660*2750mm
순중량	140kg	160kg	200kg



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

