



KINTEK SOLUTION

균질화제 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

회사 프로필

>>> 회사 소개

Kintek Solution Ltd는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.

지난 20년 동안 우리는 장비 연구 분야에서 풍부한 경험을 쌓았고 고객의 요구와 현실에 따라 장비와 솔루션을 모두 공급할 수 있으며 특정 작업 목적에 따라 많은 고객 맞춤형 장비를 개발했으며 우리는 아시아, 유럽, 북미 및 남미, 호주 및 뉴질랜드, 중동 및 아프리카와 같은 여러 국가의 많은 대학 및 기관에서 많은 성공적인 프로젝트를 진행하고 있습니다.

직업, 빠른 응답, 근면 및 성실은 고객 사이에서 건전한 평판을 얻는 팀 구성원의 작업 태도에 대한 놀라운 레이블입니다.

우리는 다양한 국가와 지역의 고객에게 서비스를 제공하고 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술을 함께 공유할 준비가 되어 있습니다!



8인치 Pp 챔버 실험실 균질화기

품목 번호: COA-1



소개

8인치 PP 챔버 실험실 균질화기는 실험실 환경에서 다양한 샘플을 효율적으로 균질화하고 혼합하도록 설계된 다용도의 강력한 장비입니다. 내구성이 뛰어난 재료로 제작된 이 균질화기는 넓은 8인치 PP 챔버를 갖추고 있어 시료 처리에 충분한 용량을 제공합니다. 고급 균질화 메커니즘은 철저하고 일관된 혼합을 보장하므로 생물학, 화학, 제약과 같은 분야의 응용 분야에 이상적입니다. 사용자 친화적인 디자인과 안정적인 성능을 갖춘 8인치 PP 챔버 실험실 균질화기는 효율적이고 효과적인 시료 준비를 원하는 실험실에 없어서는 안 될 도구입니다.

자세히 알아보기

입력 전원	110VAC 또는 220VAC. 옵션바에서 전압(10A 퓨즈)을 선택해주세요.
모터 파워	24V DC 모터, 최대 전력 150W
제품 크기	13인치(길이) x 10인치(너비) x 8.5인치(높이)
순중량	15kg(33파운드)
진공펌프	즉시 사용 가능한 진공 등급 고무 튜브 포함
회전 속도 및 시간	서로 다른 회전 시간과 회전 속도에 사용할 수 있는 두 개의 프로그래밍 가능 세그먼트가 있는 디지털 제어판
속도	500 8000rpm 회전 시간: 1 60초
액체 주입	코팅물질을 수용하기 위해 20mL 주사기를 사용합니다. 주사기 홀더의 높이는 지지대를 따라 자유롭게 조절 및 회전이 가능합니다.

작고 컴팩트한 접착제 균질화기

품목 번호: COA-2



소개

최적의 균질화 결과를 위한 4인치 PP 챔버, 내부식성 디자인, 사용자 친화적인 LCD 디스플레이 및 사용자 정의 가능한 속도 설정을 갖춘 실험실에서 정밀한 시료 준비를 위한 컴팩트하고 효율적인 접착제 균질화기입니다.

[자세히 알아보기](#)

속도 범위	100-99999rpm
속도 분해능	1rpm
조정 가능한 가속 범위	100-99999rpm/s
최대 단일 단계 길이	3000S
시간 해상도	1초
넓은 전압 적용	AC100-230V 입력, 중국어와 영어 모두 단일 또는 다중 단계 작동으로 선택 가능, 최대 5세트의 5단계 프로그램 사용 가능
표준 구성	10mm, 25mm, 2인치 진공 로딩 트레이

4인치 Ptfе 캐비티 완전 자동 실험실 균질화기

품목 번호: COA-3



소개

4인치 PTFE 캐비티 완전 자동 실험실 균질화기는 작은 샘플의 효율적이고 정밀한 균질화를 위해 설계된 다목적 실험실 장비입니다. 컴팩트한 디자인으로 글로브박스 작동이 용이하고 공간 최적화가 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

속도 범위	100-99999rpm
속도 분해능	1rpm
조정 가능한 가속 범위	100-99999rpm/s
최대 단일 단계 길이	3000S
시간 해상도	1초
넓은 전압 적용	AC100-230V 입력, 중국어와 영어로 단일 또는 다중 단계 작동 선택 가능, 최대 5세트의 5단계 프로그램 사용 가능
표준 구성	10mm, 25mm, 2인치 진공 로딩 트레이

4인치 아크릴 캐비티 완전 자동 실험실 균질화기

품목 번호: COA-4



소개

4인치 아크릴 캐비티 전자동 실험실 접촉제 디스펜싱 기계는 글로브 박스 작업에 사용하도록 설계된 소형, 부식 방지 및 사용하기 쉬운 기계입니다. 체인 위치 지정을 위한 일정한 토크 위치 지정 기능이 있는 투명 커버, 통합형 금형 개방형 내부 캐비티, LCD 텍스트 표시 컬러 페이스 마스크 버튼이 특징입니다. 가감속 속도를 제어 및 조절이 가능하며, 다단계 프로그램 동작 제어를 설정할 수 있습니다.

자세히 알아보기

속도 범위	100-99999rpm
속도 분해능	1rpm
조정 가능한 가속 범위	100-99999rpm/s
최대 단일 단계 길이	3000S
시간 해상도	1초
넓은 전압 적용	AC100-230V 입력, 중국어와 영어로 단일 또는 다중 단계 작동 선택 가능, 최대 5세트의 5단계 프로그램 사용 가능
표준 구성	10mm, 25mm 및 2인치 진공 로딩 트레이

4 인치 알루미늄 합금 챔버 완전 자동 실험실 접착제 균질화기

품목 번호: COA-5



소개


4인치 알루미늄 합금 캐비티 전자동 실험실 접착제 디스펜싱 기계는 실험실용으로 설계된 소형의 내식성 장치입니다. 일정한 토크 위치 지정 기능이 있는 투명 커버, 간편한 분해 및 청소를 위한 통합형 금형 개방형 내부 캐비티, 사용 편의성을 위한 LCD 텍스트 디스플레이 컬러 페이스 마스크 버튼이 특징입니다.

[자세히 알아보기](#)

속도 범위	100-99999rpm
속도 분해능	1rpm
조정 가능한 가속 범위	100-99999rpm/s
최대 단일 단계 길이	3000S
시간 해상도	1초
넓은 전압 적용	AC100-230V 입력, 중국어와 영어로 단일 또는 다중 단계 작동 선택 가능, 최대 5세트의 5단계 프로그램 사용 가능
표준 구성	10mm, 25mm, 2인치 진공 로딩 트레이

4인치 스테인레스 스틸 챔버 완전 자동 실험실 접착제 균질화기

품목 번호: COA-6



소개

4인치 스테인리스 스틸 챔버 전자동 실험실 접착제 균질화기는 글러브 박스 작업에 사용하도록 설계된 소형의 부식 방지 장치입니다. 일정한 토크 위치 지정 기능이 있는 투명한 커버와 통합된 금형 개방형 내부 캐비티가 있어 분해, 청소 및 교체가 용이합니다.

[자세히 알아보기](#)

속도 범위	100-99999rpm
속도 분해능	1rpm
3. 조정 가능한 가속 범위	100-99999rpm/s
최대 단일 단계 길이	3000S
시간 해상도	1초
넓은 전압 적용	AC100-230V 입력, 중국어와 영어로 단일 또는 다중 단계 작동 선택 가능, 최대 5세트의 5단계 프로그램 사용 가능
표준 구성	10mm, 25mm, 2인치 진공 로딩 트레이



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

