



KINTEK SOLUTION

Vacuum Pump & Cold Trap Chiller 카탈로그

Contact us for more catalogs of Sample Preparation, Thermal Equipment, Lab Consumables & Materials, Bio-Chem Equipment, 등

KINTEK SOLUTION

?? ???

>>> ?? ??

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



진공 냉각 트랩 직접 냉각 트랩 칠러

품목 번호: KCT-1



소개

직접 냉각 트랩으로 진공 시스템 효율을 개선하고 펌프 수명을 연장하십시오. 냉각 유체 불필요, 스위블 캐스터가 있는 컴팩트한 디자인. 스테인리스 스틸 및 유리 옵션 사용 가능.

[자세히 알아보기](#)

모델	CT40D	CT80D
작업 온도	-40°C-실온	-80°C-실온
냉매	R404A	
압축기	Embraco/	
트랩 탱크 크기	Φ160×250/5L	Φ220×240/9L
트랩 탱크 재질	304/316L	
트래퍼 재질	304/316L 재질	
트래퍼 크기	Φ150*210mm 트랩	Φ180*200mm
진공 포트	2*KF25/NW25	
전원 공급 장치	110/220V, 50/60Hz, 단상	
치수	350W*470D*811H	506W*669D*1388H
무게	48kg	148kg

실험실 및 산업용 순환수 진공 펌프

품목 번호: KT-VWP



소개

실험실용 효율적인 순환수 진공 펌프 - 오일 프리,
내부식성, 저소음 작동. 다양한 모델 제공. 지금
구매하세요!

자세히 알아보기

모델	SHZ-D(III) 내부식성	SHZ-D(III) PTFE	SHZ-D(III) 스테인리스 스틸	SHZ-D(III) 4개 게이지, 4개 펌프	SHZ-S(III) 상부 물 반환	SHZ-95 수직 5개 펌프
표시 방법	압력 게이지 ×2	압력 게이지 ×2	압력 게이지 ×2	압력 게이지 ×4	압력 게이지 ×2	압력 게이지 ×1
펌핑 헤드 수	2	2	2	4	2	5
최대 진공도	0.098MPa	0.098MPa	0.098MPa	0.098MPa	0.098MPa	0.098MPa
단일 헤드 펌핑 용량	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min
유량	60L/min	60L/min	60L/min	60L/min	90L/min	80L/min
헤드	8m	8m	8m	8m	8m	12m
순환수 기능	예	예	예	아니요	예	예
펌핑 헤드 재질	구리	PTFE	구리	구리	구리	구리
물 탱크 용량	15L	15L	15L	15L	15L	35L
전원 공급 전압	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz	AC 220V 50Hz
전력	180W	180W	180W	370W	180W	370W
순 중량	8KG	8KG	9.5KG	13KG	9.5KG	24KG
제품 크기	395×295×445	395×295×445	395×295×445	395×295×445	395×295×445	440×340×840

실험실 및 산업용 오일 프리 다이어프램 진공 펌프

품목 번호: KT-VP



소개

실험실용 오일 프리 다이어프램 진공 펌프: 깨끗하고 안정적이며 내화학성이 뛰어납니다. 여과, SPE, 회전 증발 농축에 이상적입니다. 유지보수가 필요 없는 작동.

자세히 알아보기

모델	DVP-10	DVP-20	DVP-20C (내화학성)	DVP-40C (내화학성)
펌핑 속도	20 L/min	38 L/min	38 L/min	70 L/min
헤드 수	1	2	2	4
다이어프램 재질	NBR	NBR	PTFE	PTFE
밸브 재질	FKM	FKM	FFKM	FFKM
궁극적인 진공	< 100 mbar	< 10 mbar	< 8 mbar	< 2 mbar
최대 압력	2.5 bar	2.5 bar	1.5 bar	1.5 bar
정격 모터 속도	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm
전원 공급 장치	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
전력	90W	180W	180W	320W
순 중량	5.5 Kg	9.0 Kg	9.5 Kg	12.5 Kg
치수 (L×W×H)	220×145×190 mm	315×160×200 mm	315×160×200 mm	340×240×220 mm

가변 속도 연동 펌프

품목 번호: KT-VSP



소개

KT-VSP 시리즈 스마트 가변 속도 연동 펌프는 실험실, 의료 및 산업 응용 분야에 정밀한 유량 제어를 제공합니다. 신뢰할 수 있고 오염 없는 액체 이송.

자세히 알아보기

매개변수	설명
제품 모델	KT-VSP-01, KT-VSP-02, KT-VSP-03, KT-VSP-04
전원 공급 전압	AC100V AC250V 50Hz/60Hz 또는 DC100V DC275V
대기 전력(정지 시)	<11W
일반 작동 전력	<20W
시동 전력	<40W
디스플레이 방식	3자리 LED
속도 조절 범위	0.1-200 rpm
속도 해상도(rpm)	0.1 rpm (속도 ≤ 100 rpm); 1 rpm (속도 > 100 rpm)
타이밍 범위	0.1초 - 99시간
타이밍 정확도	<20ms
타이밍 조정 방법	수동: 단계별 조정
통신	연속 조정
내부 제어	속도, 시작/중지, 정방향/역방향, 최대 속도
외부 제어	0-10KHz, 0-5V, 0-10V, 4-20mA, RS485, 풋 스위치
외부 기능	시작/중지 제어, 방향 제어, 속도 제어
롤러 수	3
작업 환경	온도 0-40°C, 습도 <80% (결로 없음)
보호 등급	IP31
순 중량	2.6 KG
제품 치수	290 x 142 x 148 mm

진공 냉각 트랩 냉각기 간접 냉각 트랩 냉각기

품목 번호: KCT-2



소개

간접 냉각 트랩으로 진공 시스템 효율을 높이고 펌프 수명을 연장하십시오. 유체나 드라이아이스가 필요 없는 내장 냉각 시스템. 컴팩트한 디자인과 사용하기 쉬운.

[자세히 알아보기](#)

모델	CT40I
작동 온도	-40°C-실온
냉매	R404A
압축기	Embraco/
트랩 탱크 크기	Φ160×250/5L
트랩 탱크 재질	304/316L
포집 장치	3*500ml 유리병
진공 포트	9.5mm 호스 바브
전원 공급 장치	110/220V, 50/60Hz, 단상
치수	350W*470D*811H
무게	45kg

실험실용 회전 날개 진공 펌프

품목 번호: VRD



소개

UL 인증 회전 날개 진공 펌프로 높은 진공 펌핑 속도와 안정성을 경험하십시오. 2단 가스 밸러스트 밸브 및 이중 오일 보호 기능. 쉬운 유지보수 및 수리.

자세히 알아보기

전압 주파수	AC 100 ~ 120V/60Hz 또는 AC 208 ~ 240V/50/60Hz
정격 (m3/h)	50Hz: 8m3/h (2.2 L/s); 60Hz: 9.6m3/h (2.6 L/s)
본체 재질	스테인리스 스틸
최대 압력	≤ 4E-3 Torr
전력 (HP)	0.4KW / 0.37KW
모터 속도	50Hz: 1440 rpm; 60Hz: 1720 rpm
오일 용량 (ml)	1000
작동 온도	5-40°C
진공 포트	내장형 KF25D 표준 입/출력 포트
치수 (mm)	6.5"X 18"X 9.5"
순중량 (kg)	21

적용 참고 사항 환경 및 인간 건강을 보호하기 위해 트랩과 필터를 사용하여 배기 가스를 최소화하십시오. 응축 증기 또는 작은 입자로 인한 진공 펌프 손상을 방지하려면 펌프 전단에 냉각 트랩 또는 입자 트랩을 연결하십시오.

실험실용 수직 순환 진공 펌프

품목 번호: KV-1



소개

실험실이나 소규모 산업용으로 신뢰할 수 있는 순환 진공 펌프를 찾고 계십니까? 증발, 증류 등에 완벽한 5개의 탭과 더 큰 흡입량을 갖춘 수직 순환 진공 펌프를 확인해 보세요.

[자세히 알아보기](#)

상세 재질

이젝터	체크 밸브	연결 파이프	티 연결	펌프 본체	임펠러	공기 추출 노즐
구리	PP	NR	PP	304 스테인리스 스틸	304 스테인리스 스틸	PP

모델	SHZ-C
진공 포트	5
단일 포트 유량	10L/Min
진공 압력	0.098Mpa
펌프 유량	80L/Min
펌프 헤드	12M
펌프 헤드 재질	SS304/PTFE
저수조 용량	50L
모터 전력	370W
치수	440*340*830mm
무게	37Kg

실험실용 벤치탑 순환식 진공 펌프

품목 번호: KV-2



소개

실험실이나 소규모 산업용 순환식 진공 펌프가 필요하신가요? 당사의 벤치탑 순환식 진공 펌프는 증발, 증류, 결정화 등에 완벽합니다.

자세히 알아보기

상세 재질						
이젝터	체크 밸브	연결 파이프	삼방 연결	펌프 본체	임펠러	공기 배출 노즐
PP	구리+PP	NR	PP	PP	PA	PP

모델	SHZ-A	SHZ-B
진공 포트	2	4
단일 포트 유량	10L/Min	
진공 압력	0.098Mpa	
펌프 유량	60L/Min	
펌프 헤드	8M	
펌프 헤드 재질	SS304/PTFE	
저수조 용량	13L	15L
모터 전력	180W	370W
치수	400*280*240mm	
무게	15Kg	17Kg



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

