



KINTEK SOLUTION

진공 펌프 및 콜드 트랩 냉각기 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

회사 프로필

>>> 회사 소개

Kintek Solution Ltd는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.

지난 20년 동안 우리는 장비 연구 분야에서 풍부한 경험을 쌓았고 고객의 요구와 현실에 따라 장비와 솔루션을 모두 공급할 수 있으며 특정 작업 목적에 따라 많은 고객 맞춤형 장비를 개발했으며 우리는 아시아, 유럽, 북미 및 남미, 호주 및 뉴질랜드, 중동 및 아프리카와 같은 여러 국가의 많은 대학 및 기관에서 많은 성공적인 프로젝트를 진행하고 있습니다.

직업, 빠른 응답, 근면 및 성실은 고객 사이에서 건전한 평판을 얻는 팀 구성원의 작업 태도에 대한 놀라운 레이블입니다.

우리는 다양한 국가와 지역의 고객에게 서비스를 제공하고 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술을 함께 공유할 준비가 되어 있습니다!



간접 콜드 트랩 냉각기

품목 번호: KCT-2



소개

간접 콜드 트랩으로 진공 시스템 효율을 높이고 펌프 수명을 연장하세요. 유체나 드라이아이스가 필요 없는 내장형 냉각 시스템. 컴팩트한 디자인으로 사용이 간편합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	CT40I
작동 온도	-40°C-실내 온도
냉매	R404A
컴프레서	Embraco/
트랩 탱크 크기	Φ160×250/5L
트랩 탱크 재질	304/316L
트랩 장치	3 * 500ml 유리병
진공 포트	9.5mm 호스 바브
전원 공급 장치	110/220V, 50/60Hz, 단상
치수	350W*470D*811H
무게	45kg

직접 콜드 트랩 냉각기

품목 번호: KCT-1



소개

Direct Cold Trap으로 진공 시스템 효율성을 개선하고 펌프 수명을 연장하십시오. 냉각 유체가 필요하지 않으며 회전 바퀴가 있는 컴팩트한 디자인입니다. 스테인리스 스틸 및 유리 옵션을 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기

모델	CT40D	CT80D
작동 온도	-40°C-상온	-80°C-상온
냉각제	R404A	
압축기	엠브라코/	
트랩 탱크 크기	Φ160×250/5L	Φ220×240/9L
트랩 탱크 재료	304/316L	
트래퍼 재료	304/316L 소재	
트래퍼 크기	Φ150*210mm 합정	Φ180*200mm
진공 포트	2*KF25/NW25	
전원	110/220V, 50/60Hz, 단상	
치수	350W*470D*811H	506W*669D*1388H
무게	48kg	148kg

로터리 베인 진공 펌프

품목 번호: VRD



소개

UL 인증 로터리 베인 진공 펌프로 높은 진공 펌핑 속도와 안정성을 경험하십시오. 2교대 가스 밸러스트 밸브 및 이중 오일 보호. 손쉬운 유지 보수 및 수리.

[자세히 알아보기](#)

다이어프램 진공 펌프

품목 번호: LE301



소개

당사의 다이어프램 진공 펌프로 안정적이고 효율적인 부압을 얻으십시오. 증발, 증류 등에 적합합니다. 저온 모터, 내 화학성 재료 및 환경 친화적입니다. 오늘 사용해 보세요!

[자세히 알아보기](#)

수직 물 순환 진공 펌프

품목 번호: KV-1



소개

실험실 또는 소규모 산업을 위한 신뢰할 수 있는 물 순환 진공 펌프를 찾고 계십니까? 증발, 증류 등에 적합한 5개의 탭과 더 큰 공기 흡입량을 갖춘 수직 물 순환 진공 펌프를 확인하십시오.

[자세히 알아보기](#)

모델	SHZ-C
진공 포트	5
단일 포트 유량	10L/분
진공 압력	0.098Mpa
펌프 유량	80L/분
펌프 헤드	12M
펌프 헤드 재질	SS304/PTFE
저수지 볼륨	50L
모터 파워	370W
치수	440*340*830mm
무게	37kg

탁상용 물 순환 진공 펌프

품목 번호: KV-2



소개

실험실 또는 소규모 산업을 위한 물 순환 진공 펌프가 필요하십니까? 당사의 벤치탑 물 순환 진공 펌프는 증발, 증류, 결정화 등에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	SHZ-A	SHZ-B
진공 포트	2	4
단일 포트 유량	10L/분	
진공 압력	0.098Mpa	
펌프 유량	60L/분	
펌프 헤드	800만	
펌프 헤드 재질	SS304/PTFE	
저수지 볼륨	13L	15L
모터 파워	180W	370W
치수	400*280*240mm	
무게	15kg	17kg



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

