



KINTEK SOLUTION

Molds & Accessories 카탈로그

Contact us for more catalogs of Sample Preparation, Thermal Equipment, Lab Consumables & Materials, Bio-Chem Equipment, 등

KINTEK SOLUTION

?? ???


>>> ?? ??

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



실험실용 사각 양방향 압력 금형

품목 번호: PMS-F



소개

사각 양방향 압력 금형으로 정밀한 성형을 경험해 보세요.
고압 및 균일한 가열 하에서 사각형부터 육각형까지
다양한 모양과 크기를 만드는 데 이상적입니다. 고급 재료
처리에 완벽합니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMSY
샘플 모양	
다이 재질	합금 공구강: Cr12MoV
인덴터 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	12*12, 15*15, 18*18, 20*20 mm(M)
캐비티 깊이	40mm (N)
치수	Φ88*175mm(L*H)
무게	3.0Kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램	

실험실용 버튼 배터리 타블렛 프레스 실링 금형

품목 번호: PMN



소개

실링 다이는 양극, 음극, 전해질과 같은 부품이 안전하게 밀봉되도록 하여 버튼 배터리 조립에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMN
듀얼 목적 금형	실링, 개봉 및 듀얼 사용
실링 기능	CR16, CR20, CR24, CR30 선택 사항
실링 압력	0.8-1.2톤
분해 기능	CR16, CR20, CR24, CR30 선택 사항
분해 압력	
유압 분말 프레스 크기 다이어그램	

실험실용 볼 프레스 몰드

품목 번호: PMQ



소개

정밀 압축 성형을 위한 다용도 유압 핫 프레스 몰드를 살펴보세요. 균일한 안정성으로 다양한 모양과 크기를 만드는 데 이상적입니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PMQ	
시료 모양		
다이 가열	합금 공구강 :Cr12MoV	
인덴터 경도	HRC60-HRC62	
시료 크기	Φ6, Φ8, Φ10, Φ15, Φ20mm (M)	Φ30, Φ40, Φ50 mm (M)
캐비티 깊이	40mm (N)	60 mm (N)
치수	Φ53*120mm (L*H)	Φ88*150 mm (L*H)
무게	1.4kg	5.8kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램		

실험실용 버튼 배터리 분해 및 밀봉 몰드

품목 번호: PCKM



소개

간단한 밀봉 및 분해 몰드는 일반 태블릿 프레스에서 직접 사용할 수 있어 비용을 절감하고 편리하며 빠르며 버튼 배터리를 밀봉하고 분해하는 데 사용할 수 있습니다. 다른 사양은 맞춤 설정할 수 있습니다.

자세히 알아보기

기기 모델	버튼 배터리 제거 몰드	버튼 배터리 밀봉 몰드
분해 다이	CR16, CR20, CR24, CR30 선택 사항	CR16, CR20, CR24, CR30 선택 사항
분해 압력		0.8-1.2톤
치수	Φ60*140mm(L*H)	Φ60X140mm(LXH)
무게	1.85kg	1.85kg

밀봉 몰드 크기 다이어그램

실험실 응용 분야용 원통형 프레스 몰드

품목 번호: PMC

소개

다양한 크기의 원통형 프레스 몰드를 사용하여 대부분의 샘플을 효율적으로 성형하고 테스트하십시오. 일본 고속강으로 제작되어 수명이 길고 맞춤형 크기 제작이 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)




장비 모델	PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D	PMC-E	PMC-F	PMC-G
다이 재질	고속 공구강 ASSAB +17			합금 공구강: Cr12MoV			
인텐터 경도	HRC68-HRC70		HRC60-HRC62				
샘플 크기	Φ3, Φ4, Φ5, Φ6 mm (M)	Φ7, 8, 9, 10, 11, 11.5, 12, 12.7, 13 mm (M)	Φ15, Φ16, Φ18, Φ20, Φ22, Φ25mm (M)	Φ28, Φ30, Φ32, Φ35, Φ40mm (M)	Φ50, Φ60, Φ70mm (M)	Φ80, Φ90, Φ100mm (M)	Φ120, Φ150 (M)
캐비티 깊이	20mm (N)	30mm (N)	40mm (N)	45mm (N)	55, 60, 65mm (N)	65mm (N)	65mm (N)
치수	Φ43 * 78mm (L*H)	Φ43*93mm (L*H)	Φ53*120mm (L*H)	Φ73*133mm (L*H)	Φ88*150mm, Φ98*180mm, Φ108*180mm (L*H)	Φ118*150mm, Φ128*180mm, Φ138*180mm (L*H)	Φ168*180mm, Φ218*180mm (L*H)
무게	0.55Kg	0.67Kg	1.34Kg	2.9Kg	5.1Kg, 7.3Kg, 9Kg	11.5Kg, 14Kg, 20Kg	30Kg, 40Kg

기타 크기는 맞춤 제작 가능

실험실 적용을 위한 사각 랩 프레스 몰드

품목 번호: PMS



소개

다양한 크기로 제공되는 사각 랩 프레스 몰드로 균일한 샘플을 쉽게 만드세요. 배터리, 시멘트, 세라믹 등에 이상적입니다. 맞춤형 크기 가능.

자세히 알아보기

모델	PMS-A	PMS-B	PMS-C	PMS-D	PMS-E	PMS-F	PMS-G
재질	Cr12MoV						
인텐터 경도	HRC60-HRC62						
샘플 크기	3×3 / 4×4 / 5×5 / 6×6 / 8×8 / 10×10 mm	12×12 / 15×15 / 16×16 / 18×18 / 20×20 mm	22×22 / 25×25 / 30×30 mm	32×32 / 35×35 / 40×40 mm	50×50 / 60×60 / 70×70 mm	81-150 mm(긴 변)	151-200 mm(긴 변)
캐비티 깊이	20 mm	30 mm	40 mm	45 mm	55/60/65 mm	60 mm	60 mm
외부 치수	φ43×93mm	φ53×120mm	φ73×133mm	φ88×150mm	φ98×150mm/φ118×180mm/φ138×180mm	160×140mm	220×160mm
무게(Kg)	0.65	1.2	2.4	4.8	7.3/11.4/20	25kg-40kg	45kg-80kg

다른 크기는 맞춤 제작 가능

어셈블 랩 원통형 프레스 몰드

품목 번호: PMAC

소개

어셈블 랩 원통형 프레스 몰드로 안정적이고 정밀한 몰딩을 얻으십시오. 초미세 분말 또는 섬세한 샘플에 완벽하며 재료 연구 및 개발에 널리 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)



모델	PMAC-A	PMAC-B	PMAC-C	PMAC-D	PMAC-E
재질	Cr12MoV				
인텐터 경도	HRC60-HRC62				
샘플 크기	Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ8, Φ10mm (M)	Φ12, Φ13, Φ15, Φ18, Φ20mm (M)	Φ30, Φ40mm (M)	Φ50, Φ60mm (M)	Φ70, Φ80 mm (M)
캐비티 깊이	30mm (N)	40 mm (N)	50 mm (N)	55 mm (N)	60 mm (N)
외부 치수	Φ43*93mm(L*H)	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm, Φ95*133mm(L*H)	Φ115*150mm, Φ127*150mm (L*H)	Φ153*180mm, Φ180*180mm(L*H)
무게(Kg)	0.75Kg	1.2Kg	3.8Kg, 6.3Kg	14Kg, 20Kg	30Kg, 40Kg

기타 사이즈 맞춤 제작 가능

실험실 응용 분야를 위한 조립 사각 실험실 프레스 몰드

품목 번호: PMAS



소개

조립 사각 실험실 프레스 몰드로 완벽한 시료 준비를 달성하십시오. 빠른 분해로 시료 변형을 방지합니다. 배터리, 시멘트, 세라믹 등에 완벽합니다. 맞춤형 사이즈도 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
재질	Cr12MoV				
인텐터 경도	HRC60-HRC62				
시료 크기	3*3, 4*4, 5*5, 6*6, 8*8, 10*10 mm (M)	12*12, 15*15, 18*18, 20*20mm(M)	30*30, 40*40 mm (M)	50*50, 60*60 mm(M)	70*70, 80*80 mm (M)
캐비티 깊이	30mm (N)	40 mm (N)	50 mm (N)	55 mm (N)	60 mm (N)
외부 치수	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm(L*H)	Φ95*133mm, Φ115*133mm(L*H)	Φ127*150mm, Φ153*150mm (L*H)	Φ180*180mm, Φ200*180mm(L*H)
무게(Kg)	1.2Kg	3.6Kg	7Kg, 14Kg	20Kg, 30Kg	40Kg, 50Kg

기타 사이즈 맞춤 제작 가능

실험실 응용 분야용 카바이드 랩 프레스 몰드

품목 번호: PMW



소개

카바이드 랩 프레스 몰드로 초경질 샘플을 제작하세요.
일본 고속강으로 제작되어 수명이 깁니다. 맞춤형
사이즈도 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	PMW-A	PMW-B	PMW-C				
재질	카바이드 YT15						
인텐터 경도	HRC85-HRC90						
샘플 크기	φ3 / φ4 / φ5 / φ6 / φ8 / φ10 mm	φ12 / φ13 / φ15 / φ18 / φ20 mm	φ22 / φ25 / φ28 / φ30 mm				
캐비티 깊이	30 mm	40 mm	45 mm				
외부 치수	φ43×93 mm	φ53×120 mm	φ73×133 mm				
무게(Kg)	0.78	1.8	3.8				

기타 사이즈 맞춤 제작 가능

실험실용 원통형 실험실 전기 가열 프레스 몰드

품목 번호: PMH



소개

원통형 실험실 전기 가열 프레스 몰드로 효율적으로 샘플을 준비하세요. 빠른 가열, 고온 및 쉬운 작동. 맞춤형 크기 사용 가능. 배터리, 세라믹 및 생화학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

샘플 압착 모양	
가열 온도	상온-300.0°C
몰드 재질	합금 공구강: 440C
압입 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	Φ10, Φ13, Φ15, Φ20, Φ30, Φ40mm(M)
캐비티 깊이	40mm(N)
외부 치수	Φ78*138mm, Φ90*138mm(L*H)
전원 공급 장치	300W (220V/110V 맞춤 제작 가능)
몰드 무게	약 9kg
치수 도면	

몰드 압력 [Mpa]	50	100	300	400	600	800	1000	1200	1500
Φ8 T	0.25	0.5	1.5	2.01	3.01	4.02	5.02	6.03	7.53
Φ10 T	0.39	0.78	2.35	3.14	4.71	6.28	7.85	9.42	11.7
Φ12 T	0.56	1.13	3.39	4.52	6.78	9.04	11.3	13.5	16.9
Φ13 T	0.66	1.32	3.98	5.3	7.96	10.6	13.2	15.9	19.9
Φ15 T	0.88	1.76	5.3	7.06	10.6	14.1	17.6	21.2	26.5
Φ20 T	1.57	3.14	9.42	12.5	18.8	25.1	31.4	37.6	47.1

실험실용 탈형 없는 적외선 프레스 몰드

품목 번호: PMI

소개

탈형이 필요 없는 당사의 실험실용 적외선 프레스 몰드로 시료를 손쉽게 테스트하세요. 높은 투과율과 맞춤형 크기로 편리함을 더했습니다.

[자세히 알아보기](#)



기기 모델	PMI-A	PMI-B
시료 모양		
다이 재질	텅스텐 카바이드	
인덴터 경도	HRC68-HRC85	
시료 크기	Φ13 mm(M)	Φ7 mm(M)
캐비티 깊이	10mm(N)	5mm(N)
치수	Φ76*50*70mm(L*W*H)	Φ76*30*70mm(L*W*H)
무게	0.76Kg	0.35Kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램		

랩 적외선 프레스 몰드

품목 번호: PMID



소개

정확한 테스트를 위해 랩 적외선 프레스 몰드에서 샘플을 쉽게 분리하세요. 배터리, 시멘트, 세라믹 및 기타 샘플 준비 연구에 이상적입니다. 맞춤형 크기 사용 가능.

자세히 알아보기

기기 모델	PMID	
샘플 모양		
다이 재질		텅스텐 카바이드
인덴터 경도		HRC68-HRC85
샘플 크기		Φ13 mm(M)
캐비티 깊이		20mm(N)
치수		Φ43*78mm(L*H)
무게		0.76Kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램		

실험실용 Xrf 봉산 분말 펠렛 프레스 몰드

품목 번호: PMXB

소개

XRF 봉산 실험실 분말 펠렛 프레스 몰드로 정확한 결과를 얻으십시오. X선 형광 분광법 샘플 준비에 완벽합니다. 맞춤형 크기 사용 가능.

[자세히 알아보기](#)



기기 모델	PMXB
시료 압축 모양	
몰드 재질	합금 공구강: C-12Nov
인덴터 경도	HRC60-HRC62
시료 크기	Φ32, Φ40mm
캐비티 깊이	45m (N)
외부 치수	Φ73X133mm(LXH)
몰드 무게	3.2Kg
크기 도표	

압력 강도 [Mpa]	50	100	200	300	400	600	800	1000	1200	1500
Φ32 T	4.02	8.04	16	24.1	32.1	48.2	64.3	80.4	96.5	120
Φ40 T	6.28	12.5	25.1	37.6	50.2	75.3	100	125	150	188

팁: 몰드는 국내에서 100-800 MPa에서 사용되며, 몰드의 최대 식사 한도는 1500 MPa입니다.

Ftir용 Xrf & Kbr 스틸 링 실험실 분말 펠릿 프레스 몰드

품목 번호: PMXS

소개

스틸 링 실험실 분말 펠릿 프레스 몰드로 완벽한 XRF 샘플을 제작하세요. 빠른 태블릿 속도와 맞춤형 크기로 정확한 성형이 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)



기기 모델	PMXS
샘플 모양	
다이 재질	합금 공구강: Cr12MoV
인덴터 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	Φ32, Φ40mm (M)
캐비티 깊이	45mm (N)
치수	Φ73*133mm(L*H)
무게	3.2Kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램	

Ftir용 Xrf & Kbr 플라스틱 링 실험실 분말 펠렛 프레스 몰드

품목 번호: PMXP

소개

플라스틱 링 실험실 분말 펠렛 프레스 몰드로 정밀한 XRF 샘플을 얻으십시오. 빠른 태블릿 속도와 사용자 정의 가능한 크기로 매번 완벽한 성형이 가능합니다.

자세히 알아보기



기기 모델	PMXP
샘플 모양 누르기	
가열 온도	상온-300C
몰드 재질	합금 공구강
샘플 크기	Φ25mm (d)
샘플 두께	15.25.50.100,250,500um (6개의 정량 링)
외부 치수	200*60mm (D*H)
전원 공급 장치	220V/300W
크기 다이어그램	

실험실용 이중 플레이트 가열 프레스 몰드

품목 번호: PMD



소개


고품질 강철과 균일한 온도 제어 기능을 갖춘 이중 플레이트 가열 몰드로 실험실 공정의 정밀도를 높여보세요. 다양한 열 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMD
시료 프레스 모양	
가열 온도	상온-300C
몰드 재질	합금 공구강:Cr12MoV
인텐터 경도	HRC60-HRC62
시료 크기	
시료 두께	0.02-0.1mm(N)
외부 치수 1	180*180*130mm(L*W*H)
외부 치수 2	200*200*130mm(L*XW*H)
외부 치수 3	300*300*130mm(L*W*H)
몰드 무게	32Kg38Kg88Kg
치수 도면	

실험실용 특수 열 프레스 몰드

품목 번호: PCHF



소개

열 프레스용 사각형, 원형 및 평판 성형 다이.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PCHF
샘플 모양	
다이 가열	0°C-500°C
인덴터 경도	SUS 304
샘플 크기	직사각형 또는 골 모양
캐비티 깊이	0.75mm, 1.35mm, 1.75mm, 2.75mm
치수	80x80, 180x180, 200x200mm
무게	0.4kg, 0.8kg, 1.0kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램	

실험실용 등압 성형 프레스 금형

품목 번호: PIPM



소개

첨단 재료 가공을 위한 고성능 등압 성형 금형을
살펴보세요. 제조 시 균일한 밀도와 강도를 달성하는 데
이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

실험실 응용 분야용 링 프레스 몰드

품목 번호: PMO



소개


원형 펠렛 프레스 다이 세트로도 알려진 링 프레스 다이는 다양한 산업 및 실험실 공정에서 필수적인 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMO	
샘플 모양		
다이 가열	합금 공구강 :Cr12MoV	
인덴터 경도	HRC60-HRC62	
샘플 크기	Φ7-3, Φ10-5, Φ20-10 mm M)	Φ30-10, Φ50-20mm (d)
캐비티 깊이	40mm (N)	45 (d)
치수	Φ53*120mm (L*H)	Φ72*100mm, Φ88*120(D*L)
무게	1.4Kg	3.5kg, 5kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램		

실험실용 폴리곤 프레스 금형

품목 번호: PMPD



소개

소결용 정밀 폴리곤 프레스 금형을 만나보세요. 오각형 부품에 이상적인 저희 금형은 균일한 압력과 안정성을 보장합니다. 반복 가능하고 고품질의 생산에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMPD
샘플 모양	
다이 가열	합금 공구강: Cr12MoV
인텐터 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	5*5, 10*10, 15*15, 20*20 mm (M)
캐비티 깊이	40mm (N)
치수	Φ53*120mm(L*H)
무게	1.4Kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램	

실험실용 특수 모양 프레스 몰드

품목 번호: PMT



소개

세라믹부터 자동차 부품까지 다양한 응용 분야를 위한 고압 특수 모양 프레스 몰드를 만나보세요. 다양한 모양과 크기의 정밀하고 효율적인 몰딩에 이상적입니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PMT
샘플 모양	
다이 가열	합금 공구강: Cr12MoV
인텐터 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	Φ6, Φ8, Φ10, Φ15, Φ20mm(M)
캐비티 깊이	40mm (N)
치수	Φ53*120mm (L*H)
무게	1.4Kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램	

실험실용 균열 방지 프레스 몰드

품목 번호: PML



소개

균열 방지 프레스 몰드는 고압 및 전기 가열을 사용하여 다양한 모양과 크기의 필름을 성형하도록 설계된 특수 장비입니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMT
샘플 모양	
다이 가열	합금 공구강: Cr12MoV
인덴터 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	Φ6, Φ8, Φ10, Φ15, Φ20mm (M)
캐비티 깊이	40mm (N)
치수	Φ98*120mm(L*H)
무게	5Kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램	

실험실용 스케일 실린더 프레스 몰드

품목 번호: PCMC



소개

스케일이 있는 실린더 프레스 몰드로 정밀도를 경험해 보세요. 고압 응용 분야에 이상적이며 다양한 모양과 크기를 성형하여 안정성과 균일성을 보장합니다. 실험실 사용에 완벽합니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCMC
샘플 모양	
다이 가열	합금 공구강: Cr12MoV
인덴터 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	Φ10, Φ12, Φ13, Φ15, Φ18, Φ20 mm (M)
캐비티 깊이	100mm (N)
치수	Φ53*220mm(L*H)
무게	4.8Kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램	

실험실용 원형 양방향 프레스 금형

품목 번호: PMSY



소개

원형 양방향 프레스 금형은 고압 성형 공정, 특히 금속 분말에서 복잡한 모양을 만드는 데 사용되는 특수 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMSY
샘플 모양	
다이 재질	합금 공구강: Cr12MoV
인덴터 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	Φ12, Φ13, Φ15, Φ18, Φ20mm(M)
캐비티 깊이	40mm (N)
치수	Φ88*175mm(L*H)
무게	3.0Kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램	

적외선 가열 정량 평판 프레스 금형

품목 번호: PMHD



소개

다양한 응용 분야에서 균일한 열 성능을 위해 고밀도 단열재와 정밀한 PID 제어를 갖춘 고급 적외선 가열 솔루션을 만나보십시오.

자세히 알아보기

기기 모델	PMHD-A	PMHD-B
시료 모양		
다이 가열	0.0°C-300.0°C	0.0°C-300.0°C
다이 재질	합금 공구강 :Cr12MoV	합금 공구강 :Cr12MoV
시료 크기	Φ50mm (d)	Φ25mm (d)
시료 두께	15-100μm	25, 50, 100, 250, 500μm (6 측정 루프)
치수	200*60mm (D*H)	200*60mm (D*H)
무게	220V/300W	220V/300W
유압 분말 프레스 크기 다이어그램		



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

