



KINTEK SOLUTION

Muffle Furnace 카탈로그

Contact us for more catalogs of [Sample Preparation](#), [Thermal Equipment](#), [Lab Consumables & Materials](#), [Bio-Chem Equipment](#), 등

KINTEK SOLUTION

?? ???

>>> ?? ??

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



실험실 탈바가지 및 소결 전 가열로

품목 번호: KT-MD



소개

다양한 성형 공정을 가진 세라믹 재료용 KT-MD 고온 탈바가지 및 소결 전 가열로. MLCC 및 NFC와 같은 전자 부품에 이상적입니다.

자세히 알아보기

가열로 모델		KT-MD	
일정 작업 온도		1100/1300 °C	
챔버 재질		일본 알루미늄나 섬유	
발열체		Cr2Al2Mo2 와이어 코일/탄화규소	
가열 속도		0-20°C/분	
온도 센서		K/S 타입 열전대	
온도 컨트롤러		디지털 PID 컨트롤러/터치 스크린 PID 컨트롤러	
온도 제어 정확도		±1°C	
전원 공급 장치		AC200-440V, 50/60HZ	
표준 챔버 크기 재고			
챔버 크기 (mm)	유효 부피 (L)	챔버 크기 (mm)	유효 부피 (L)
300x300x300	27	300x300x400	36
400x400x400	64	500x500x500	125
600x600x600	216	800x800x800	512
기타 크기 및 부피는 맞춤 설정 가능			

번호	설명	수량
1	가열로	1
2	열 블록	1
3	도가니 집게	1
4	내열 장갑	1
5	작동 설명서	1

실험실 머플로 오븐 퍼니스 하부 리프팅 머플로 퍼니스

품목 번호: KT-BL



소개

바닥 리프팅 퍼니스를 사용하여 뛰어난 온도 균일성으로 효율적으로 배치 생산을 하십시오. 2개의 전기 리프팅 스테이지와 최대 1600°C의 고급 온도 제어 기능을 갖추고 있습니다.


자세히 알아보기

퍼니스 모델		KT-BL	
작동 온도 범위		1100/1300/1600℃	
챔버 재질		Al2O3 다결정 섬유	
가열 요소		탄화규소/이산화몰리브덴	
가열 속도		0-20℃/분	
온도 센서		K/S/B형 열전대	
온도 컨트롤러		터치 스크린 PID 컨트롤러	
온도 제어 정확도		±1℃	
온도 균일성		±5℃	
전원 공급 장치		AC110-220V, 50/60HZ	
표준 챔버 크기 재고			
챔버 크기 (mm)	유효 부피 (L)	챔버 크기 (mm)	유효 부피 (L)
200x200x300	12	400x400x500	80
300x300x300	27	500x500x500	125
300x400x300	36	600x600x600	216
400x400x400	64	800x800x800	512
고객 맞춤형 크기 및 부피 수용 가능			

번호	설명	수량
1	퍼니스	1
2	열 블록	1
3	도가니 집게	1
4	내열 장갑	1

1200°C 실험실용 머플로 오븐

품목 번호: KT-12M



소개

당사의 1200°C 머플로로 실험실을 업그레이드하세요.
일본산 알루미늄 섬유와 몰리브덴 코일로 빠르고 정밀한
가열을 달성합니다. 쉬운 프로그래밍과 데이터 분석을
위한 TFT 터치 스크린 컨트롤러 기능. 지금 주문하세요!

[자세히 알아보기](#)

오븐 모델		KT-12M	
최대 온도		1200°C	
정속 작업 온도		1100°C	
오븐 튜브 재질		고순도 석영	
챔버 재질		일본산 알루미늄 섬유	
가열 요소		Cr2Al2Mo2 와이어 코일	
가열 속도		0-15°C/분	
온도 센서		내장 K형 열전대	
온도 컨트롤러		디지털 PID 컨트롤러/터치 스크린 PID 컨트롤러	
온도 제어 정확도		±1°C	
온도 균일성		±5°C	
전원 공급		AC110-220V, 50/60HZ	
표준 챔버 크기 재고			
챔버 크기 (mm)	유효 용량 (L)	챔버 크기 (mm)	유효 용량 (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512

고객 설계 크기 및 용량 수락 가능

번호	설명	수량
1	오븐	1

2	열 블록	1
3	도가니 집게	1
4	내열 장갑	1
5	작동 설명서	1

실험실용 1400°C 머플로 노 퍼니스

품목 번호: KT-14M



소개

KT-14M 머플로 노로 최대 1500°C까지 정밀한 고온 제어가 가능합니다. 스마트 터치스크린 컨트롤러와 고급 단열재가 탑재되어 있습니다.

자세히 알아보기

노 모델		KT-14M	
최대 온도		1400℃	
정상 작동 온도		1300℃	
챔버 재질		일본 알루미늄나 섬유	
발열체		탄화규소	
승온 속도		0-15℃/분	
온도 센서		S형 열전대	
온도 컨트롤러		디지털 PID 컨트롤러 / 터치스크린 PID 컨트롤러	
온도 제어 정밀도		±1℃	
온도 균일성		±5℃	
전원 공급		AC110-220V, 50/60HZ	
표준 챔버 크기 재고			
챔버 크기 (mm)	유효 용량 (L)	챔버 크기 (mm)	유효 용량 (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
고객 맞춤 크기 및 용량도 가능합니다			

No.	설명	수량
1	노 본체	1
2	단열 블록	1

3	도가니 집계	1
4	내열 장갑	1
5	사용 설명서	1

실험실용 1700°C 머플 오븐 퍼니스

품목 번호: KT-17M



소개

우리의 1700°C 머플 퍼니스로 우수한 열 제어를 경험하세요. 지능형 온도 마이크로프로세서, TFT 터치 스크린 컨트롤러 및 최대 1700°C까지 정밀 가열을 위한 고급 단열 재료가 장착되어 있습니다. 지금 주문하세요!

[자세히 알아보기](#)

퍼니스 모델	KT-17M
최대 온도	1700°C
정상 작동 온도	1600°C
챔버 재질	일본산 알루미늄 섬유
가열 요소	이황화 몰리브덴
가열 속도	0-10°C/분
온도 센서	B 타입 열전대
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러/터치 스크린 PID 컨트롤러
온도 제어 정확도	±1°C
온도 균일도	±5°C
전원 공급	AC110-220V, 50/60HZ

표준 챔버 크기 재고

챔버 크기 (mm)	유효 용량 (L)	챔버 크기 (mm)	유효 용량 (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
120x120x130	2	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512

고객 설계 크기 및 용량 수락 가능

번호	설명	수량
1	퍼니스	1
2	열 블록	1

3	도가니 집계	1
4	내열 장갑	1
5	작동 설명서	1

실험실용 1800°C 머플로 오븐

품목 번호: KT-18M



소개

일본산 Al₂O₃ 다결정 섬유와 실리콘 몰리브덴 발열체를 장착한 KT-18 머플로, 최대 1900°C, PID 온도 제어 및 7인치 스마트 터치 스크린. 컴팩트한 디자인, 낮은 열 손실 및 높은 에너지 효율. 안전 인터록 시스템과 다양한 기능.

자세히 알아보기

로 모델		KT-18M	
최대 온도		1800°C	
정상 작업 온도		1700°C	
챔버 재질		일본산 알루미늄 섬유	
발열체		이황화몰리브덴	
가열 속도		0-10°C/분	
온도 센서		B 타입 열전쌍	
온도 컨트롤러		디지털 PID 컨트롤러/터치 스크린 PID 컨트롤러	
온도 제어 정확도		±1°C	
온도 균일도		±5°C	
전원 공급		AC110-220V,50/60HZ	
표준 챔버 크기 재고			
챔버 크기 (mm)	유효 용량 (L)	챔버 크기 (mm)	유효 용량 (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
120x120x130	2	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
고객 설계 크기 및 용량 수용 가능			

번호	설명	수량
1	로	1
2	열 블록	1

3	도가니 집계	1
4	내열 장갑	1
5	작동 설명서	1



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

