



KINTEK SOLUTION

Ptfe Material 카탈로그

Contact us for more catalogs of Sample Preparation, Thermal Equipment, Lab Consumables & Materials, Bio-Chem Equipment, 등

KINTEK SOLUTION

?? ???


>>> ?? ??

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



실험실 및 반도체 공정을 위한 맞춤형 Ptfе 웨이퍼 홀더

품목 번호: PTFE-38



소개

이 제품은 전도성 유리, 웨이퍼, 광학 부품과 같은 섬세한 기판의 안전한 취급 및 처리를 위해 전문적으로 설계된 고순도 맞춤형 PTFE(테플론) 홀더입니다.

자세히 알아보기

홀더 크기 (정방향 샘플용)	최대 샘플 두께	추천 비커 크기
10-15 mm	< 1 mm	250 ml
15-20 mm	< 1 mm	250 ml
21-25 mm	< 1 mm	250 ml
25-30 mm	< 1 mm	250 ml
35-40 mm	< 1 mm	500 ml

반도체 및 실험실 응용 분야를 위한 맞춤형 Ptfе 웨이퍼 캐리어

품목 번호: PTFE-39



[소개](#)

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사용 가능한 크기
표준 원형 크기	1", 2", 3", 4", 5", 6", 8", 12"
표준 사각형 크기	4" x 4" (요청 시 기타 맞춤형 크기 사용 가능)

실험실 Ito Fto 전도성 유리 세척 꽃 바구니용 맞춤 가공 및 성형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-13



소개

PTFE 세척 랙은 주로 테트라플루오로에틸렌으로 만들어집니다. "플라스틱의 왕"으로 알려진 PTFE는 테트라플루오로에틸렌으로 만든 고분자 화합물입니다.

자세히 알아보기

직경*홈 너비*홈 길이*적용 용량

60mm*1.5mm*16mm*250ml 비커/20개

60mm*2.5mm*16mm*250ml 비커/20개

60mm*1.5mm*21mm*250ml 비커/20개

60mm*2.5mm*21mm*250ml 비커/20개

80mm*1.5mm*26mm*500ml 비커/20개

80mm*2.5mm*26mm*500ml 비커/20개

80mm*1.5mm*31mm*500ml 비커/20개

80mm*2.5mm*31mm*500ml 비커/20개

90mm*2.5mm*41mm*1000ml 비커/22개

맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체 높이 조절 가능한 꽃 바구니

품목 번호: PTFE-14



소개

이 꽃 바구니는 화학적으로 불활성인 PTFE로 만들어졌습니다. 따라서 대부분의 산과 염기에 내성이 있으며 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기

외경 × 슬롯 길이 × 너비

45mm*30mm*1.5mm 5개 슬롯

60mm*50mm*1.5mm 6개 슬롯

80mm*65mm*1.5mm 8개 슬롯

슬롯 너비/슬롯 길이/슬롯 개수/다중 조립은 임의로 맞춤 설정 가능

세척 랙용 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-01



소개

PTFE 세척 랙은 주로 테트라플루오로에틸렌으로 만들어집니다. "플라스틱의 왕"으로 알려진 PTFE는 테트라플루오로에틸렌으로 만든 고분자 화합물입니다.

자세히 알아보기

직경*높이*폭*적용 용량

45*1.5mm*100ml

45*2.5mm*100ml

60*1.5mm*250ml

60*2.5mm*250ml

80*1.5mm*500ml

80*2.5mm*500ml

90*1.5mm*1000ml

90*2.5mm*1000ml

전도성 유리 기판 세척 랙용 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-03



소개

PTFE 전도성 유리 기판 세척 랙은 사각 태양 전지 실리콘 웨이퍼의 캐리어로 사용되어 세척 공정 중 효율적이고 오염 없는 취급을 보장합니다.

자세히 알아보기

10×10×1.1mm	20×20×1.1mm	25×25×2.2mm	30×30×2.2mm
15×15×1.1mm	25×25×1.1mm	30×30×1.1mm	30×30×2.2mm

원심분리기 튜브 랙용 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-04



소개

정밀하게 제작된 PTFE 시험관 랙은 완전히 비활성이며, PTFE의 고온 특성으로 인해 문제 없이 멸균(오토클레이브)할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

개스킷 등을 위한 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-05




소개

개스킷은 밀봉을 강화하기 위해 두 개의 평평한 표면 사이에 배치되는 재료입니다. 유체 누출을 방지하기 위해 정적 밀봉 표면 사이에 밀봉 요소가 배열됩니다.

자세히 알아보기

비표준 절연체 맞춤 제작을 위한 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-06



소개

PTFE 절연체 PTFE는 넓은 온도 및 주파수 범위에서 우수한 전기 절연 특성을 가지고 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

Ptfe 볼 밸브 시트용 맞춤형 Ptfe 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-07




소개

시트와 인서트는 밸브 산업에서 중요한 구성 요소입니다.
주요 구성 요소로서 폴리테트라플루오로에틸렌이
일반적으로 원자재로 선택됩니다.

자세히 알아보기

에어 밸브 용도 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-08



소개

가스 및 액체 샘플링용 PTFE 소형 에어 밸브 및 샘플 채취용 샘플 백.

[자세히 알아보기](#)

Ptfe 병 기름 연기 샘플링 튜브용 맞춤형 Ptfe 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-09



소개

PTFE 제품은 일반적으로 "논스틱 코팅"이라고 불리며, 폴리에틸렌의 모든 수소 원자를 불소로 치환한 합성 고분자 재료입니다.

자세히 알아보기

기름 연기 필터 카트리지의 재료 특성

재료	고품질 316 스테인리스 스틸
직경	Ø18.00±0.05mm
길이	L=58.00±0.05mm
슬리브	커버가 있는 폴리에틸렌 원통형 슬리브
샘플링 매체	그을음
작동 온도	0-100°C
측정 정확도	±0.02mg/m3

산 및 알칼리 내성 화학 분말 재료 스푼용 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-02



소개

우수한 열 안정성, 내화학성 및 전기 절연 특성으로 알려진 PTFE는 다용도 열가소성 소재입니다.

[자세히 알아보기](#)

샘플링 필터용 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-10



소개

PTFE 필터 엘리먼트는 일반적으로 사용되는 산업용 필터 엘리먼트로, 주로 고순도 화학 물질, 강산 및 강알칼리와 같은 부식성 매체를 여과하는 데 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

Ptfe 용기용 맞춤형 Ptfe 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-11



소개

PTFE 용기는 내식성과 화학적 불활성이 뛰어난 용기입니다.

[자세히 알아보기](#)

원형 용기 외경*내경*내부 깊이	사각 용기 내부 크기*내부 깊이
70mm*60mm*15mm	60*60mm *15mm
50mm*40mm*15mm	80*80mm*15mm
60mm*50mm*15mm	90*90mm*15mm
80mm*70mm*15mm	100*100mm*15mm
90mm*80mm*15mm	110*110mm*15mm
100mm*90mm*15mm	120*120mm*15mm
110mm*100mm*15mm	
120mm*110mm*15mm	
130mm*120mm*15mm	
160mm*150mm*15mm	200*200*120MM 약 5L PTFE 실린더
92*83*19mm	10L PTFE 실린더
102*93*20mm	15L PTFE 실린더

Ptfe 측정 실린더 10/50/100Ml 맞춤형 Ptfe 테프론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-35



소개

PTFE 측정 실린더는 기존 유리 실린더의 견고한 대안입니다. 넓은 온도 범위(최대 260° C)에서 화학적으로 불활성이며 우수한 내식성을 가지며 낮은 마찰 계수를 유지하여 사용 및 세척이 용이합니다.

자세히 알아보기

모델	전체 높이(mm)	파이프 직경(mm)	무게(g)
5ml	83	15	/
10ml	108	17	42
20ml	108	24	64
50ml	118	34	128
100ml	138	40	158
250ml	147	60	374
500ml	160	79	460
1000ml	180	100	699
2000ml	/	/	,

중공 예칭 꽃 바구니 Ito Fto 개발 접착제 제거용 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-15



소개

PTFE 조절식 높이 꽃 바구니(테플론 꽃 바구니)는 고순도 실험 등급 PTFE로 제작되어 우수한 화학적 안정성, 내식성, 밀봉성 및 고저온 저항성을 갖추고 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

Ptfe 족집게 맞춤형 Ptfe 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-12



소개

PTFE 족집게는 내열성, 내한성, 내산성 및 알칼리성, 대부분의 유기 용제에 대한 내식성과 같은 PTFE의 우수한 물리적 및 화학적 특성을 계승합니다.

자세히 알아보기

카테고리	모델 / 설명	사양
표준 흰색 PTFE	가는 팁 족집게	1mm
	가는 팁 족집게	3mm
	가는 팁 족집게	8mm
	가는 팁 족집게	10mm
	가는 팁 족집게 (확장형)	10mm
	가는 팁 족집게	13mm
	가는 팁 족집게	20mm
	가는 팁 족집게	28mm
정전기 방지 PTFE	넓은 팁 족집게	1mm
	넓은 팁 족집게	3mm
	넓은 팁 족집게	10mm
	넓은 팁 족집게	20mm

맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체 Ptfе 비커 및 뚜껑

품목 번호: PTFE-16



소개

PTFE 비커는 산, 알칼리, 고온 및 저온에 강한 실험실 용기로 -200°C ~ +250°C의 온도 범위에 적합합니다. 이 비커는 우수한 화학적 안정성을 가지며 열처리 샘플 및 부피 분석에 널리 사용됩니다.

자세히 알아보기

모델	내경/mm	높이/mm	무게/g
30ml	37	52	25
50ml	44	54	40
100ml	53	54	60
150ml	60	79	89
200ml	70	79	97
250ml	73	88	134
300ml	79	100	167
500ml	95	110	172
1000ml	115	145	364

반도체 및 의료 웨이퍼 가공을 위한 다용도 Ptfе 솔루션

품목 번호: PTFE-18



소개

이 제품은 다양한 산업 분야의 중요 응용 분야를 위해 설계된 PTFE(테플론) 웨이퍼 세척 바구니입니다.

[자세히 알아보기](#)

수열 합성 반응기 폴리테트라플루오로에틸렌 탄소 종이 및 탄소 천 나노 성장용 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-19



소개


산 및 알칼리 내성 폴리테트라플루오로에틸렌 실험 고정 장치는 다양한 요구 사항을 충족합니다. 이 재료는 브랜드 신규 폴리테트라플루오로에틸렌 재료로 만들어졌으며, 뛰어난 화학적 안정성, 내식성, 기밀성, 높은 윤활성 및 비점착성, 전기 부식 및 우수한 노화 방지 기능을 갖추고 있으며 -180°C에서 +250°C까지의 온도에서 장시간 작동할 수 있습니다.

자세히 알아보기

모델	직경
싱글 클립	20mm
싱글 클립	35mm
더블 클립	20mm
더블 클립	35mm

맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체 부식 방지 세척 랙 꽃 바구니

품목 번호: PTFE-20



소개

PTFE 꽃 바구니 세척 꽃 바구니라고도 알려진 PTFE 세척 랙은 PTFE 재료를 효율적으로 세척하기 위해 설계된 특수 실험실 도구입니다. 이 세척 랙은 실험실 환경에서 PTFE 품목의 무결성과 성능을 유지하면서 철저하고 안전한 세척을 보장합니다.


[자세히 알아보기](#)

모델	크기	적용 대상
사각형	60mm*60mm	500ml 비커
원형	직경 30mm	75ml 비커
원형	직경 45mm	100ml 비커
원형	직경 60mm	250ml 비커

필요한 모든 크기의 맞춤형 세척 꽃 바구니를 제공합니다.

중공 세척 바구니 및 랙 캐리어용 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-21



소개

PTFE 중공 세척 꽃 바구니는 효율적이고 안전한 세척 공정을 위해 설계된 특수 실험실 도구입니다. 고품질 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)으로 제작된 이 바구니는 산, 알칼리 및 유기 용매에 대한 뛰어난 내성을 제공하여 다양한 화학 환경에서 내구성과 신뢰성을 보장합니다.

자세히 알아보기

모델	크기
원형	2인치
원형	3인치
원형	4인치
원형	5인치
원형	6인치
원형	8인치
사각형	2인치
사각형	3인치
사각형	4인치
사각형	5인치
사각형	6인치
사각형	8인치

모델	직경	슬롯 수	슬롯 너비	슬롯 길이	전체 두께	슬롯 깊이	손잡이 길이
500ml 비커 중공	80mm	24	2.5mm	31mm	8mm	6mm	100mm
500ml 비커 중공	80mm	26	2.5mm	26mm	8mm	6mm	100mm
500ml 비커 중공	80mm	28	2.5mm	31mm	8mm	6mm	100mm
500ml 비커 중공	80mm	30	1.5mm	31mm	8mm	6mm	100mm
500ml 비커 중공	80mm	33	1.5mm	26mm	8mm	6mm	100mm
500ml 비커 중공	80mm	38	1.5mm	21mm	8mm	6mm	100mm
500ml 비커 중공	80mm	40	2.5mm	16mm	8mm	6mm	100mm

500ml 비커 중공	80mm	52	1.5mm	16mm	8mm	6mm	100mm
500ml 비커 중공	80mm	61	2.5mm	11mm	8mm	6mm	100mm
500ml 비커 중공	80mm	78	1.5mm	11mm	8mm	6mm	100mm
250ml 비커 중공	슬롯 크기, 슬롯 수 및 기타 지표를 포함한 흰색, 미색, 유백색 특수 모양 꽃 바구니를 맞춤 제작합니다.						
100ml 비커 중공	슬롯 크기, 슬롯 수 및 기타 지표를 포함한 흰색, 미색, 유백색 특수 모양 꽃 바구니를 맞춤 제작합니다.						

샘플링 솔루션 샘플 및 건조 분말 스푼용 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-22



소개

용액 스푼 또는 샘플 스푼으로도 알려진 PTFE 샘플링 스푼은 다양한 분석 과정에서 건조 분말 샘플을 정확하게 도입하는 데 중요한 도구입니다. PTFE로 제작된 이 스푼은 뛰어난 화학적 안정성, 내식성 및 논스틱 특성을 제공하여 실험실 환경에서 민감하고 반응성이 높은 물질을 취급하는 데 이상적입니다.

자세히 알아보기

모델	사각형/원형 헤드	용량	스푼 헤드 길이	스푼 헤드 너비	총 길이	스푼 핸들 직경
짧은 핸들 PTFE 스푼	원형	3ml	40mm	22.3mm	97.5mm	*
짧은 핸들 PTFE 스푼	원형	5ml	54mm	31mm	134.2mm	*
짧은 핸들 PTFE 스푼	원형	10ml	70mm	39.7mm	169mm	*
PTFE 건조 분말 스푼	사각형	3ml	39mm	16mm	197mm	*
PTFE 건조 분말 스푼	사각형	5ml	50mm	26mm	196mm	*
PTFE 건조 분말 스푼	사각형	10ml	50mm	27mm	196mm	*
PTFE 건조 분말 스푼	사각형	15ml	50mm	33mm	197mm	*
PTFE 건조 분말 스푼	원형	3ml	38mm	22.6mm	110mm	*
PTFE 건조 분말 스푼	원형	5ml	42mm	27mm	195mm	*
PTFE 건조 분말 스푼	원형	10ml	50mm	30mm	150mm	*
PTFE 건조 분말 스푼	원형	15ml	67mm	67mm	198mm	*
PTFE 용액 스푼	*	3ml	28mm	23mm	180mm	*
PTFE 용액 스푼	*	5ml	29mm	25.5mm	180mm	*
PTFE 용액 스푼	*	10ml	33mm	31mm	235mm	*
PTFE 용액 스푼	*	30ml	53mm	37mm	300mm	8mm
PTFE 용액 스푼	*	50ml	59mm	45mm	300mm	12mm
PTFE 용액 스푼	*	100ml	71mm	54mm	350mm	12mm
PTFE 용액 스푼	*	250ml	94mm	66mm	400mm	12mm
PTFE 용액 스푼	*	500ml	127mm	79mm	450mm	12mm
PTFE 용액 스푼	*	1000ml	150mm	98mm	500mm	14mm

더 많은 스타일을 맞춤 제작할 수 있습니다...

맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체 실험실 고온 혼합 패들 믹서

품목 번호: PTFE-23



소개

PTFE 혼합 패들 믹서는 화학 물질과 극한 온도에 대한 높은 내성이 필요한 환경, 특히 실험실 환경에서의 사용을 위해 설계된 다용도 및 견고한 도구입니다. 고품질 PTFE로 제작된 이 믹서는 기능성과 내구성을 향상시키는 몇 가지 주요 기능을 자랑합니다.

자세히 알아보기

모델	로드 길이	날개 전시	로드 직경			
300*40*7	300mm	40mm	7mm			
300*60*7	300mm	60mm	7mm			
300*80*7	300mm	80mm	7mm			
400*60*7	400mm	60mm	7mm			
400*80*7	400mm	80mm	7mm			
400*100*7	400mm	100mm	7mm			
300*40*8	300mm	40mm	8mm			
300*60*8	300mm	60mm	8mm			
300*80*8	300mm	80mm	8mm			
400*60*8	400mm	60mm	8mm			
400*80*8	400mm	80mm	8mm			
400*100*8	400mm	100mm	8mm			
400*140*8	400mm	140mm	8mm			
500*100*8	500mm	100mm	8mm			
500*140*8	500mm	140mm	8mm			
600*100*8	600mm	100mm	8mm			
600*140*8	600mm	140mm	8mm			

더 많은 스타일을 맞춤 설정할 수 있습니다...

모델	날개 직경	날개 폭	중앙 구멍			
40*7	40mm	40mm	7mm			
60*7	60mm	60mm	7mm			

80*7	80mm	80mm	7mm			
100*7	100mm	100mm	7mm			
40*8	40mm	40mm	8mm			
60*8	60mm	60mm	8mm			
80*8	80mm	80mm	8mm			
100*8	100mm	100mm	8mm			
140*8	140mm	140mm	8mm			
더 많은 스타일을 맞춤 설정할 수 있습니다...						

시약 넓은 입구 가는 입구 샘플 고온 병용 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-24



소개

PTFE 시약병은 PTFE 화학병 또는 테플론 시약병이라고도 하며, 기존 유리 시약병의 견고한 대안입니다. 이 병은 산과 알칼리에 모두 매우 강하며 누수 방지 나사 캡이 특징입니다. 실험실 사용에 이상적이며 뛰어난 내화학성, 최대 260°C의 고온 성능 및 우수한 내구성을 제공합니다.

자세히 알아보기

모델	사양	외경	높이	내경
PTFE 소구경 병	25ml	36mm	81mm	21mm
PTFE 소구경 병	50ml	49mm	95mm	20mm
PTFE 소구경 병	100ml	51mm	98mm	20mm
PTFE 소구경 병	150ml	54mm	108mm	20mm
PTFE 소구경 병	250ml	70mm	117mm	35mm
PTFE 소구경 병	500ml	81mm	147mm	35mm
PTFE 소구경 병	1000ml	100mm	188mm	40mm
PTFE 소구경 병	2000ml	145mm	217mm	48mm
PTFE 대구경 병	50ml	50mm	92mm	35mm
PTFE 대구경 병	100ml	52mm	103mm	35mm
PTFE 대구경 병	150ml	54mm	106mm	35mm
PTFE 대구경 병	250ml	68mm	114mm	40mm
PTFE 대구경 병	500ml	81mm	149mm	40mm
PTFE 대구경 병	1000ml	100mm	192mm	48mm
PTFE 대구경 병	2000ml	144mm	220mm	63mm
PTFE 나사구경 평저 시약병	5ml	16mm	55mm	*
PTFE 나사구경 평저 시약병	10ml	16mm	108mm	*
PTFE 나사구경 평저 시약병	20ml	22mm	106mm	*
PTFE 나사구경 평저 시약병	30ml	25mm	124mm	*
PTFE 나사구경 평저 시약병	50ml	30mm	125mm	*
PTFE 나사구경 평저 시약병	100ml	39mm	139mm	*

F4 Ptfе 부피 플라스크용 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-25



소개

유리 및 PP 플라스크의 견고한 대안인 PTFE 부피 플라스크는 산성 및 알칼리성 액체 모두를 측정하는 데 탁월합니다. 화학적 불활성, 반투명성 및 다양한 부피 옵션이 특징인 이 플라스크는 용출되지 않는 초순수 배경을 보장합니다. 논스틱 표면은 세척 및 유지보수를 단순화하여 까다로운 실험실 조건에 이상적입니다.

자세히 알아보기

모델	상단 외경(mm)	병 직경(mm)	병 입구까지의 높이(mm)	병 뚜껑 포함 높이(mm)	무게(g)
12ml	15.6	37	70.5	84.8	40
50ml	24	48.7	87.7	104.8	74
100ml	24.5	66.1	105.9	124.8	124
250ml	27.8	83.9	143.1	159.1	232
500ml	36.7	115.8	187.1	213.2	567
1000ml	44.6	143.9	257.2	280.5	940

배양 접시 및 증발 접시용 맞춤형 Ptf 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-26



소개

PTFE 배양 접시 증발 접시는 내화학성과 고온 안정성으로 알려진 다용도 실험실 도구입니다.

불소수지인 PTFE는 탁월한 논스틱 특성과 내구성을 제공하여 여과, 열분해, 멤브레인 기술을 포함한 연구 및 산업의 다양한 응용 분야에 이상적입니다.

자세히 알아보기

모델	바닥 외경(mm)	입구 내경(mm)	전체 높이(mm)	바닥 두께(mm)	벽 두께(mm)
얇은20mm	20	15	10	5	2.5
얇은30mm	30	25	10	5	2.5
얇은40mm	40	30	10	5	5
얇은50mm	50	40	10	5	5
얇은60mm	60	50	10	5	5
얇은80mm	80	70	10	5	5
얇은90mm	90	80	10	5	5
얇은100mm	100	90	10	5	5
얇은120mm	120	110	10	5	5
깊은20mm	20	15	20	5	2.5
깊은30mm	30	25	20	5	2.5
깊은40mm	40	30	20	5	5
깊은50mm	50	40	20	5	5
깊은60mm	60	50	20	5	5
깊은80mm	80	70	20	5	5
깊은90mm	90	80	20	5	5
깊은100mm	100	90	20	5	5
깊은120mm	120	110	20	5	5

모델	외부 길이(mm)	내부 변 길이(mm)	높이(mm)	바닥 두께(mm)	벽 두께(mm)
사각형40mm	40	30	20	5	5
사각형50mm	50	40	20	5	5

사각형60mm	60	50	20	5	5
사각형70mm	70	60	20	5	5
사각형80mm	80	70	20	5	5
사각형90mm	90	80	20	5	5
사각형100mm	100	90	20	5	5
사각형110mm	110	100	20	5	5
사각형120mm	120	110	20	5	5

자석 교반 반응 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-27



소개

고품질 PTFE로 제작된 PTFE 자석 교반 바는 산, 알칼리 및 유기 용매에 대한 탁월한 내성과 고온 안정성 및 낮은 마찰력을 제공합니다. 실험실 사용에 이상적인 이 교반 바는 표준 플라스크 포트와 호환되어 작동 중 안정성과 안전성을 보장합니다.

자세히 알아보기

A(6*10mm)	A(7*15mm)	A(8*20mm)	A(9*25mm)	A(10*30mm)
A(12*35mm)	A(15*40mm)	A(16*50mm)	A(17*60mm)	A(18*70mm)
B(3*6mm)	B(5*10mm)	B(6*15mm)	B(8*20mm)	B(8*25mm)
B(9*28mm)	B(8*30mm)	B(9*35mm)	B(8*40mm)	B(8*45mm)
B(10*50mm)	B(9*56mm)	B(10*60mm)	B(10*70mm)	B(10.5*100mm)
C(3*5mm)	C(3*7mm)	C(3*9mm)	C(5*10mm)	C(6*15mm)
C(6*20mm)	C(9*56mm)	C(7*25mm)	C(7*30mm)	C(8*35mm)
C(8*40mm)	C(8*45mm)	C(8*50mm)	C(10*60mm)	C(10*70mm)
C(10*80mm)	C(10*100mm)	십자(3*10mm)	십자(8*15mm)	십자(9*20mm)
십자(10*25mm)	십자(10*30mm)	십자(10*35mm)	십자(11*40mm)	십자(13*50mm)
삼각형(10*10*25mm)	삼각형(13*13*40mm)	삼각형(15*15*50mm)	8개 이빨(5.5*42mm)	8개 이빨(5.2*42mm)
구형(12*12mm)	빨강(8*25mm)	노랑(8*25mm)	파랑(8*25mm)	검정(8*25mm)

Ptfe 교반 바 회수 로드용 맞춤형 Ptfe 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-28



소개

이 제품은 교반기 회수에 사용되며 고온, 부식 및 강알칼리에 내성이 있으며 거의 모든 용매에 불용성입니다. 제품 내부는 스테인리스 스틸 로드, 외부는 폴리테트라플루오로에틸렌 슬리브로 되어 있습니다.

자세히 알아보기

150mm	200mm	250mm	300mm
350mm	400mm	500mm	구부러지는 200mm
구부러지는 250mm	구부러지는 300mm	구부러지는 350mm	구부러지는 400mm
두꺼워진 350mm (로드 10mm)	두꺼워진 400mm (로드 10mm)	두꺼워진 500mm (로드 10mm)	강인성 300mm
강인성 400mm	강인성 500mm	강인성 600mm	

맞춤 가공 및 성형 Ptf 테플론 부품 제조업체 (Ptf 도가니 및 뚜껑 포함)

품목 번호: PTFE-29



소개

순수 테플론으로 제작된 PTFE 도가니는 -196°C에서 280°C까지 화학적 불활성 및 내성을 제공하여 광범위한 온도 및 화학 물질과의 호환성을 보장합니다. 이 도가니는 세척이 용이하고 오염을 방지하기 위한 기계 가공 표면을 특징으로 하여 정밀한 실험실 응용 분야에 이상적입니다.

자세히 알아보기

모델	컵 외경(mm)	컵 입구 내경(mm)	바닥 외경(mm)	높이(mm)	높이 커버(mm)	벽 두께(mm)
20ml	37	33	29	39	52	2
30ml	48	44	31	45	61	2
50ml	58	54	38	42	58	2
100ml	62	58	43	59	80	2
250ml	78	72	50	88	105	2

모델	커버 외경(mm)	커버 내부 링 외경(mm)	손잡이의 가장 넓은 직경(mm)	커버 두께(mm)
20ml 도가니에 적용 가능	42	31	12	2
30ml 도가니에 적용 가능	53	41	11	3
50ml 도가니에 적용 가능	64	47	11	3
100ml 도가니에 적용 가능	68	54	11	3.5
250ml 일반 도가니에 적용 가능	93	70	11	3.5
250ml 두꺼운 도가니에 적용 가능	92	73	11	4

모델	컵 외경(mm)	컵 입구 내경(mm)	바닥 외경(mm)	높이(mm)	높이 커버(mm)	벽 두께(mm)
30ml	49	43	32	46	61	3~4
50ml	58	52	38	42	59	3~4
100ml	61	55	42	58	79	3
250ml	82	74	45	77	96	4~5

Ptfe 뷰흐너 깔때기 및 삼각 깔때기용 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-30



소개

PTFE 깔때기는 주로 여과 공정에 사용되는 실험실 장비로, 혼합물에서 고체와 액체 상을 분리하는 데 특히 유용합니다. 이 장치를 사용하면 효율적이고 신속한 여과가 가능하여 다양한 화학 및 생물학적 응용 분야에서 필수적입니다.

자세히 알아보기

모델	총 높이(mm)	튜브 내부 직경(mm)	외부 직경(mm)
52mm	95	7.2	52
80mm	120	8.2	79
105mm	148	11.5	101
160mm	185	12.5	144

모델	총 높이(mm)	외부 직경(mm)	튜브 외부 직경(mm)
50mm	123	50	14.4
60mm	127	60	14.4
70mm	*	70	*
90mm	145	90	14.4
100mm	137	100	14.4
110mm	143	110	16.5
120mm	*	120	*

맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체 F4 원뿔 플라스크 삼각 플라스크 50 100 250Ml

품목 번호: PTFE-31



소개

테플론 시약병이라고도 알려진 PTFE 삼각 플라스크는 산과 알칼리 모두를 취급하는 데 적합한 기존 유리병에 대한 견고하고 내화학성 대안입니다. 이 병은 깨지지 않고 가벼우며 누출 방지 나사 캡이 있어 실험실 사용에 이상적입니다.

자세히 알아보기

모델	뚜껑 포함 높이(mm)	병 바닥 직경(mm)	내경(mm)
25ml	88	40	27
50ml	100	50	27
100ml	105	59	27
250ml	150	74	37
500ml	174	105	37
1000ml	220	136	37

원심분리기 튜브용 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-32



소개

PTFE 원심분리기 튜브는 뛰어난 내화학성, 열 안정성 및 논스틱 특성으로 높이 평가되어 다양한 고부하 분야에서 필수적입니다. 이 튜브는 부식성 물질, 고온 또는 엄격한 청결 요구 사항에 노출되는 환경에서 특히 유용합니다.

자세히 알아보기

	모델	외경(mm)	총 높이(mm)	벽 두께(mm)
나사 입구 둥근 바닥	5ml	16	65	2
나사 입구 둥근 바닥	10ml	16	125	2
나사 입구 둥근 바닥	15ml	20	100	2.5
나사 입구 둥근 바닥	20ml	20	125	2.5
나사 입구 둥근 바닥	25ml	25	105	2.5
나사 입구 둥근 바닥	30ml	25	125	2.5
나사 입구 둥근 바닥	40ml	28	105	2
나사 입구 둥근 바닥	45ml	28	120	2
나사 입구 둥근 바닥	50ml	33	115	2.5
나사 입구 둥근 바닥	100ml	35	150	3.5
나사 입구 둥근 바닥	100ml	36	145	3
나사 입구 평평한 바닥	5ml	16	55	*
나사 입구 평평한 바닥	10ml	16	108	*
나사 입구 평평한 바닥	20ml	22	106	*
나사 입구 평평한 바닥	30ml	25	124	*
나사 입구 평평한 바닥	50ml	30	125	*
나사 입구 평평한 바닥	100ml	39	139	*

맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조사 연삭 볼

품목 번호: PTFE-33



소개

PTFE는 탁월한 내화학성, 열 안정성 및 낮은 마찰 특성으로 유명하여 다양한 산업에서 다용도로 사용되는 소재입니다. 특히 PTFE 연삭 볼은 이러한 특성이 중요한 응용 분야에서 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

Ptfe 메쉬 체 F4 체용 맞춤형 Ptfe 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-34



소개

PTFE 메쉬 체는 PTFE 필라멘트로 짜인 비금속 메쉬를 특징으로 하는 다양한 산업 분야의 입자 분석을 위해 설계된 특수 시험 체입니다. 이 합성 메쉬는 금속 오염이 우려되는 응용 분야에 이상적입니다. PTFE 체는 민감한 환경에서 샘플의 무결성을 유지하고 입자 크기 분포 분석에서 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 보장하는 데 중요합니다.

자세히 알아보기

모델	직경/cm	구경/mm
PTFE 체	20	0.15
PTFE 체	20	1
PTFE 체	20	3
PTFE 체	20	5
PTFE 체	20	9.5
PTFE 체	20	10
PTFE 체	20	22.4
PTFE 커버	20	5
PTFE 트레이	20	5

삼구 둥근 바닥 플라스크용 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-36



소개

PTFE 플라스크는 PTFE로 만들어진 다용도 실험실 용기로, 탁월한 내화학성, 온도 안정성 및 논스틱 특성을 제공합니다. 부식성 물질 및 고온 응용 분야 처리에 이상적인 이 플라스크는 가열, 혼합 및 화학 물질 보관을 포함한 다양한 실험실 절차에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

마이크로웨이브 분해 탱크용 맞춤형 Ptfе 테플론 부품 제조업체

품목 번호: PTFE-37



소개

PTFE 분해 탱크는 뛰어난 내화학성, 고온 안정성 및 논스틱 특성으로 유명합니다. 이 탱크는 열악한 실험실 환경에 이상적이며, 낮은 마찰 계수와 불활성 특성으로 화학적 상호 작용을 방지하여 실험 결과의 순도를 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	직경(mm)	높이(mm)
30ml	49.5	109
50ml	55	114
100ml	65	124
200ml	74.5	143



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

