



KINTEK SOLUTION

Rubber Processing Machine 카탈로그

Contact us for more catalogs of Sample Preparation, Thermal Equipment, Lab Consumables & Materials, Bio-Chem Equipment, 등

KINTEK SOLUTION

?? ???

>>> ?? ??

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



실험실용 고무 가황기 가황기 플레이트 가황 프레스

품목 번호: RPM-01



소개

플레이트 가황 프레스는 고무 제품 생산에 사용되는 장비의 일종으로, 주로 고무 제품의 가황에 사용됩니다. 가황은 고무 가공의 핵심 단계입니다.

자세히 알아보기

모델 번호	RPM-01A	RPM-01B	RPM-01C	RPM-01D
제어 모드	수동	전기	PLC 제어	진공
용량	30/50/100톤 또는 맞춤형			
온도 범위	상온 ~ 300°C			
작업판 크기	300*300mm 또는 맞춤형			
작업 층	단층 가열 또는 냉각 및 가열 통합			
냉각 모드	수냉		수냉 또는 선행 냉각	
(W*D*H) 부피	540*400*1250mm	1100*600*1580mm	1100*600*1580mm	1500*600*1580mm
무게 (kg)	210kg	780kg	780kg	900kg
전원 공급 장치	3 ̸, AC380V			

필름 테스트용 랩 플라스틱 Pvc 캘린더 스트레치 필름 캐스팅 머신

품목 번호: RPM-02



소개

주조 필름 기계는 폴리머 주조 필름 제품의 성형을 위해 설계되었으며, 주조, 압출, 스트레칭 및 컴파운딩과 같은 여러 가지 처리 기능을 갖추고 있습니다.

자세히 알아보기

모델 번호.	RPM-02A	RPM-02B
이름	단층	3층
스크류 직경	25mm(또는 맞춤형)	
L:D (길이 대 직경 비율)	33:1(또는 맞춤형)	
스크류 속도	0-95rpm (주파수 변환 속도 조절)	
모터 출력	4KW (또는 맞춤형)	
다이 립 너비	300mm (또는 맞춤형)	
옵션 구성	3CC 용융 펌프 또는 맞춤형, 수동 또는 유압 스크린 교환기, 압력 센서, 압력 센서, 연와인딩 장치	
캘린더링 부분	160x350mmx2 또는 맞춤형	
캘린더 롤러 설치 방법	수직 또는 평행	
권취 장치	마찰 권취	
(W*D*H) 부피	2800*800*1650mm	3500*1600*2200mm
무게(kg)	≈ 750kg	≈ 1.2T
전원 공급 장치	3 φ , AC380V	

트윈 스크류 압출기 플라스틱 과립화 기계

품목 번호: RPM-03



소개

트윈 스크류 압출기 플라스틱 과립화 기계는 엔지니어링 플라스틱, 개질 플라스틱, 폐플라스틱 및 마스터배치의 혼합 및 가공 실험을 위해 설계되었습니다.

자세히 알아보기

모델 번호.	RPM-03A	RPM-03B
제어 시스템	PLC 제어PLC 제어	
용량 (kg)	약 1-10kg/h(공식에 따라 결정)	약 30kg/h(공식에 따라 결정)
피더	트윈 스크류 정량 공급 또는 맞춤형	
스크류 직경	21.7mm(또는 맞춤형)	35mm(또는 맞춤형)
L:D (길이 대 직경 비율)	40 : 1	40:1-48:1
rpm 스크류 속도	0-300rpm	0-500rpm
모터	4KW	18.5KW
냉각 장치	공랭식/수냉식 (선택 사항)	
절단 장치	수냉 스트립/수중 절단/열 절단	
스크린 체인저	수동 스크린 체인저	
전력	12KW	25KW
부피 (mm)(W*D*H)	4000*550*1600mm	6800*960*1940mm
무게 (kg)	약 580kg	약 1900kg
전원 공급 장치	3 ̸, AC380V	

고무 분쇄기용 오픈 타입 2롤 혼합기

품목 번호: RPM-04



소개

고무 분쇄기 오픈 혼합기/오픈 2롤 고무 혼합기는 고무, 플라스틱 원료, 안료, 마스터배치 및 기타 고분자 폴리머의 혼합 및 분산에 적합합니다.

자세히 알아보기

모델 번호.	RPM-04A	RPM-04B	RPM-04C
롤 속도	고정 속도	단일 주파수 인버터	듀얼 주파수 인버터
제어 모드	PID 제어 또는 PLC 프로그램 제어		
롤 크기	120*350mm (또는 맞춤형)		
가열 모드	전기 가열 / 오일 가열		
냉각 모드	냉각 없음 또는 수돗물 냉각 (선택 사항)		
롤 간극 조정	수동 또는 전기 간극 조정		
뒤집기 모드	수동 또는 자동 뒤집기		
안전 장치	역방향 정지 또는 비상 개방 시스템		
모터 동력	0.75KW 또는 맞춤형 * 1	0.75KW 또는 맞춤형 * 2	
부피 (가로*세로*높이)	1100*560*1150mm		
무게 (kg)	400kg	450kg	
전원 공급 장치	3 ̸ , AC380V		

※특수 모델은 고객 요구 사항에 따라 설계 및 제조될 수 있습니다.

실험실 블로운 필름 압출 3층 공동 압출 필름 블로잉 머신

품목 번호: RPM-05



소개

실험실 블로운 필름 압출은 주로 고분자 재료의 필름 블로잉 가능성 및 재료 내 콜로이드 상태, 그리고 착색 분산액, 제어 혼합물 및 압출물의 분산 상태를 감지하는데 사용됩니다.

자세히 알아보기

모델 번호.	RPM-05A	RPM-05B
이름	단층 블로운 필름	3층 공동 압출 블로운 필름
스크류 직경	25mm 또는 맞춤형	25mm *3 또는 맞춤형
스크류 종횡비 (L/D)	33:1 (또는 맞춤형)	
스크류 속도	0-95rpm 주파수 변환 속도 조절	
모터 (kg)	가변 주파수 모터 또는 서보 모터	
주 모터 출력	4KW (또는 맞춤형)	
다이 직경	25mm (또는 맞춤형)	30mm (또는 맞춤형)
필름 최대 직경	150-180mm (또는 맞춤형)	300mm (또는 맞춤형)
부피 (mm) (W*D*H)	1800*800*2000mm	2100*950*2300mm
무게 (kg)	약 450kg	약 1100 kg
전원 공급 장치	3 φ , AC380V	
※고객 요구 사항에 따라 특수 모델을 설계할 수 있습니다.		

폴리머 및 안료 분산 특성 필터 테스트 장비 Fpv

품목 번호: RPM-06



소개

필터 테스트 장비(FPV)는 압출 및 여과를 통해 안료, 첨가제, 마스터배치와 같은 폴리머의 분산 특성을 테스트하는 데 적합합니다.

자세히 알아보기

모델 번호	RPM-06A	RPM-06B
제어 시스템	컴퓨터 제어	
스크류 직경	20, 25, 30mm (또는 맞춤형)	
주 모터 전력	4KW (또는 맞춤형)	
길이 대 직경 비율 (L/D)	28:1	
Rpm 스크류 속도	0-95rpm 주파수 변환 속도 조절	
압력 센서	0-35Mpa	
필터	EN13900-5:2005 표준에 따름	ASTM 표준에 따름
외부 치수 mm(W*D*H)	1553*650*1350mm	1553*650*1350mm
무게 (kg)	약 350kg	약 300kg
전원 공급 장치	3 φ, AC380V	

혼합 및 반죽용 실험실 내부 고무 혼합기 고무 반죽기

품목 번호: RPM-07



소개

실험실 내부 고무 혼합기는 플라스틱, 고무, 합성 고무, 핫멜트 접착제 및 다양한 저점도 재료와 같은 다양한 화학 원료의 혼합, 반죽 및 분산에 적합합니다.

자세히 알아보기

모델 번호.	RPM-07A	RPM-07B	RPM-07C	RPM-07D
혼합 용량	1L	3L	5L	10L
제어 모드	키 제어/PLC 제어 (선택 사항)			
배출 방법	역방향 배출 또는 개폐식			
구동 모터	3.75KW	7.5KW	11KW	18.5KW
플립 모터	0.75KW	0.75KW	0.75KW	0.75KW
로터 속도 (전/후)	40/31r 분 (조절 가능)			
플립 각도	110°C			
기압	0.5-0.8Mpa			
부피 (H*W*D)	1800*900*1900mm	1900*1300*1500mm	1900*1300*1500mm	2100*1100*2300mm
무게 (kg)	850kg	1300kg	1500kg	1800kg
전원 공급 장치	3 ̸ , AC380V			
※특수 모델은 고객 요구 사항에 따라 설계할 수 있습니다.				

소형 실험실 고무 캘린더 기계

품목 번호: RPM-08



소개

소형 실험실 고무 캘린더 기계는 얇고 연속적인 플라스틱 또는 고무 재료 시트를 생산하는 데 사용됩니다.

일반적으로 실험실, 소규모 생산 시설 및 프로토타입 환경에서 정밀한 두께와 표면 마감을 가진 필름, 코팅 및 라미네이트를 만드는 데 사용됩니다.

자세히 알아보기

모델 번호	RPM-08
제어 모드	PID 제어 또는 PLC 프로그램 제어
캘린더 롤러	2-4개 (또는 맞춤형)
롤러 직경	120mm, 160mm, 200mm (또는 맞춤형)
캘린더 롤러 설치 방법	수직 또는 평행
필름 두께 범위	0.1mm~5mm (또는 맞춤형)
롤러 속도	0-30r/min (조절 가능)
모터 출력	4kw (또는 맞춤형)
풀림 장치	마찰 롤
권취 장치	마찰 권취
크기 (W*D*H)	1300*950*1600mm
무게 (kg)	약 900kg 약 900kg
전원 공급 장치	3상, AC380V

실험실용 소형 사출 성형기

품목 번호: RPM-09



소개

소형 사출 성형기는 빠르고 안정적인 움직임, 우수한 제어력과 반복성, 뛰어난 에너지 절약 효과를 제공합니다. 제품은 자동으로 낙하 및 성형될 수 있으며, 기계 본체가 낮아 재료 투입이 편리하고 유지보수가 용이하며 설치 장소에 높이 제한이 없습니다.

자세히 알아보기

모델 번호.	RPM-09
제어 모드	PID 제어 또는 PLC 프로그램 제어
캘린더 롤러	2-4 (또는 맞춤형)
롤러 직경	120mm, 160mm, 200mm (또는 맞춤형)
캘린더 롤러 설치 방법	수직 또는 병렬
필름 두께 범위	0.1mm~5mm (또는 맞춤형)
롤러 속도	0-30r/min (조절 가능)
모터 동력	4kw (또는 맞춤형)
엔와인딩 장치	마찰 롤
와인딩 장치	마찰 와인딩
부피 (W*D*H)	1300*950*1600mm
무게 (kg)	약 900kg 약 900kgs
전원 공급 장치	3상, AC380V



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

