



KINTEK SOLUTION

Shaking And Mixing Equipment 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

회사 프로필

>>> 회사 소개

Kintek Solution Ltd는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.

지난 20년 동안 우리는 장비 연구 분야에서 풍부한 경험을 쌓았고 고객의 요구와 현실에 따라 장비와 솔루션을 모두 공급할 수 있으며 특정 작업 목적에 따라 많은 고객 맞춤형 장비를 개발했으며 우리는 아시아, 유럽, 북미 및 남미, 호주 및 뉴질랜드, 중동 및 아프리카와 같은 여러 국가의 많은 대학 및 기관에서 많은 성공적인 프로젝트를 진행하고 있습니다.

직업, 빠른 응답, 근면 및 성실은 고객 사이에서 건전한 평판을 얻는 팀 구성원의 작업 태도에 대한 놀라운 레이블입니다.

우리는 다양한 국가와 지역의 고객에게 서비스를 제공하고 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술을 함께 공유할 준비가 되어 있습니다!



실험실 전기로 화학 폐쇄형 전기로

품목 번호: KTL-1



소개

배기 가스 없음, 전자기 방사 없음, 에너지 절약 및 환경 친화적 인; 리셋 형 온도 조절기, 100,000 회 반복 활성화 가능, 온도 조절 가능.

[자세히 알아보기](#)

실험실용 소형 항온 가열 자기 교반기

품목 번호: KTL-2



소개

실험실용 소형 항온 가열 자석 교반기는 다양한 실험실 응용 분야에서 정밀한 온도 제어와 효율적인 혼합을 위해 설계된 다용도 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	KTL-HA	KTL-HB
디스플레이 모드	LCD	LCD
속도 범위	100~1600rpm	100~2000rpm
속도 제어 정확도	±10rpm	±10rpm
타이밍 범위	1~99시간 59분	1~99시간 59분
온도 제어 범위	RT~300°C	트레이 RT~350°C 샘플 RT~250°C
온도 제어 정확도	트레이 ±3°C 용액 ±0.5°C	<100°C ±0.5°C/ >100°C ±1°C(용액)
최대 교반량(H2O)	5L	20L

실험실용 다기능 소형 속도 조절식 수평 셰이커

품목 번호: KTL-3



소개

실험실 다기능 속도 조절 오실레이터는 최신 생명 공학 생산 장치를 위해 특별히 개발된 정속형 실험 장비입니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	KTL-3A	KTL-4A	KTL-5A	KTL-6A	KTL-8A
디스플레이 모드	LED 디스플레이	LED 디스플레이	LED 디스플레이	LED 디스플레이	LED 디스플레이
속도 범위	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm
타이밍 범위	1~9999분	1~9999분	1~9999분	1~9999분	1~9999분
팔레트의 표준 구성	범용 스프링 클램프	범용 스프링 클램프	범용 스프링 클램프	상부 클램프, 하부 스프링 클램프	범용 스프링 클램프
진동 모델	왕복	왕복	회전	회전	회전
진동 진폭	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm
팔레트 작업 크기	520*300mm	440*270mm	440*350mm	610*460mm(더블 레이어)	700*620mm
무게	17.3Kg	13.5Kg	20Kg	65Kg	65Kg

실험실 다기능 믹서 회전 진동

품목 번호: KTL-4



소개

인칭 믹서는 크기가 작고 빠르고 철저하게 혼합되며 액체는 소용돌이 모양으로 튜브 벽에 부착된 모든 테스트 용액을 혼합할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	KTL-P1	KTL-P2	KTL-P3
속도 범위	3500rpm	500~3500rpm	3000rpm
진동 모드	길게 누르기	길게 누르기 + 속도 조절	원형
진폭	4.5mm	4.5mm	4.5mm
제품 크기	110*110*75mm	145*160*75mm	110*110*75mm

실험실 진동 궤도 셰이커

품목 번호: KTL-5



소개

믹서-OT 궤도 셰이커는 브러시리스 모터를 사용하여 장시간 작동할 수 있습니다. 배양 접시, 플라스크 및 비커의 진동 작업에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	Mixer-OS 2s
전압	AC100-240V/DC24V
주파수	50-60Hz
디스플레이 모드	LCD 화면
모터 출력 전력	40W
진동 모드	트랙
최대 하중	7.5kg
모터 출력 전력	40W
속도 범위	30-250rpm
모터 유형	브러시리스 모터
타이밍 범위	1분-24시간 또는 영구
순 중량	13kg
치수	360×420×100mm

슬래핑 타입 멸균 균질화기 조직 매싱 균질화기 분산기

품목 번호: KTL-6



소개

슬래핑 멸균 균질화기는 고체 시료에 포함된 입자와 표면의 입자를 효과적으로 분리하여 멸균 백의 혼합 시료가 완전히 대표성을 갖도록 할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	KTL-LC400	KTL-LC400M	KTL-LC400GM
전압	AC 220V		
주파수	50Hz		
총 전력	200W	220W	500W
디스플레이 모드	4.3인치 터치 스크린		
슬랩 속도 범위	3~12회/s		
유효 용량	3-400ml		
소독 기능	/	예	
소독 파장	/	253.7nm	
타이밍 범위 태핑 시간	1S-99시간59분59초 또는 연속 작동		
프로그램 편집 기능	8-세그먼트 조합		
순 중량	18kg		
치수	460×250×330mm		

실험실 디스크 회전 믹서

품목 번호: KTL-7



소개

실험실용 디스크 로터리 믹서는 시료를 부드럽고 효과적으로 회전시켜 혼합, 균질화 및 추출할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	LC-TD
모션 모드	회전
전압	100-240VAC
주파수	50/60Hz
전력	40W
각도	0-90°
모터 유형	DC 모터
속도 범위	10-70RPM
시간 설정 범위	1-1199분
작동 모드	시간/연속 작동
제품 크기	D280×W210×H300mm
제품 순중량	8Kg
허용 주변 온도	5-40°C
허용 상대 습도	80%RH
인클로저 보호 수준	IP21



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

