



KINTEK SOLUTION

단거리 증류 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

회사 프로필

>>> 회사 소개

Kintek Solution Ltd는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.

지난 20년 동안 우리는 장비 연구 분야에서 풍부한 경험을 쌓았고 고객의 요구와 현실에 따라 장비와 솔루션을 모두 공급할 수 있으며 특정 작업 목적에 따라 많은 고객 맞춤형 장비를 개발했으며 우리는 아시아, 유럽, 북미 및 남미, 호주 및 뉴질랜드, 중동 및 아프리카와 같은 여러 국가의 많은 대학 및 기관에서 많은 성공적인 프로젝트를 진행하고 있습니다.

직업, 빠른 응답, 근면 및 성실은 고객 사이에서 건전한 평판을 얻는 팀 구성원의 작업 태도에 대한 놀라운 레이블입니다.

우리는 다양한 국가와 지역의 고객에게 서비스를 제공하고 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술을 함께 공유할 준비가 되어 있습니다!



분자 증류

품목 번호: MD-6



소개

당사의 분자 증류 공정을 사용하여 천연 제품을 쉽게 정제하고 농축하십시오. 높은 진공 압력, 낮은 작동 온도 및 짧은 가열 시간으로 우수한 분리를 달성하면서 재료의 자연스러운 품질을 보존합니다. 오늘의 이점을 발견하십시오!

[자세히 알아보기](#)

2L 단거리 증류

품목 번호: SPD-1



소개

2L 단거리 증류 키트를 사용하여 쉽게 추출하고 정제하십시오. 당사의 견고한 봉규산 유리 제품, 빠른 가열 맨틀 및 섬세한 피팅 장치는 효율적이고 고품질의 증류를 보장합니다. 오늘의 이점을 발견하십시오!

자세히 알아보기

유리 제품	유리 소재	높은 봉규산 유리 3.3
	플라스틱 부피	2L
	리시버 플라스크	3*500ml
	콜드 트랩	드라이아이스식 콘텐서
난방 맨틀	화력	650W
	온도 범위	RT-380°C
	온도계	PT100
	교반 방식	자기
	교반력	40W
	교반 속도	50-2000RPM
냉각 순환기	온도 범위	-10-99°C
	예약자 볼륨	6L/180*160*150mm
	펌프 유량	4L/분
진공 펌프	펌프 유형	듀얼 스테이지 로터리 베인 펌프
	펌핑 속도	50HZ에서 1.1L/S; 60HZ에서 1.3L/S
	최종 압력	3파
	전력 등급	400/370kW
	순중량	19kg
피팅	서포터	코르크 링이 있는 150*150mm SS 잭
	진공배관	실리콘 호스
	체크 밸브	SS/플라스틱
	온도계	30cm 길이의 범위 0-200°C

5L 단거리 증류

품목 번호: SPD-5



소개

내구성이 뛰어난 붕규산 유리 제품, 빠른 가열 맨틀 및 섬세한 피팅 장치로 효율적인 고품질 5L 단거리 증류를 경험하십시오. 고진공 조건에서 대상 혼합 액체를 쉽게 추출하고 정제하십시오. 지금 그 장점에 대해 자세히 알아보십시오!

자세히 알아보기

유리 제품	유리 소재	높은 붕규산 유리 3.3
	플라스크 부피	5L
	리시버 플라스크	3*1000ml
	콜드 트랩	드라이아이스식 콘덴서
난방 맨틀	화력	1100W
	온도 범위	RT-380°C
	온도계	PT100
	교반 방식	자기
	교반력	40W
	교반 속도	50-2000RPM
냉각 순환기	온도 범위	-10-99°C
	예약자 볼륨	6L/180*160*150mm
	펌프 유량	4L/분
진공 펌프	펌프 유형	듀얼 스테이지 로터리 베인 펌프
	펌핑 속도	50HZ에서 1.1L/S; 60HZ에서 1.3L/S
	최종 압력	3파
	전력 등급	400/370kW
	순중량	19kg
피팅	서포터	코르크 링이 있는 150*150mm SS 잭
	진공배관	실리콘 호스
	체크 밸브	SS/플라스틱
	온도계	30cm 길이의 범위 0-200°C

10L 단거리 증류

품목 번호: SPD-10



소개

당사의 10L 단거리 증류 시스템을 사용하여 혼합 액체를 쉽게 추출하고 정제하십시오. 최적의 결과를 위한 고진공 및 저온 가열.

[자세히 알아보기](#)

유리 제품	유리 소재	높은 붕규산 유리 3.3
	플라스틱 부피	10L
	리시버 플라스크	2*1000ml
	콜드 트랩	드라이아이스식 콘덴서
난방 맨틀	화력	2100W
	온도 범위	RT-380°C
	온도계	PT100
	교반 방식	자기
	교반력	40W
	교반 속도	50-2000RPM
냉각 순환기	온도 범위	-10-99°C
	예약자 볼륨	10L/200*180*160mm
	펌프 유량	6L/분
진공 펌프	펌프 유형	듀얼 스테이지 로터리 베인 펌프
	펌핑 속도	50HZ에서 2.2L/S; 60HZ에서 2.6L/S
	최종 압력	3파
	전력 등급	400/370kW
	순중량	21kg
피팅	서포터	코르크 링이 있는 150*150mm SS 적
	진공배관	실리콘 호스
	클램프	SS/플라스틱
	온도계	30cm 길이의 범위 0-200°C

20L 단거리 증류

품목 번호: SPD-20



소개

20L 단거리 증류 시스템으로 혼합 액체를 효율적으로 추출하고 정제합니다. 최적의 결과를 위한 고진공 및 저온 가열.

[자세히 알아보기](#)

유리 제품	유리 소재	높은 붕규산 유리 3.3
	플라스크 부피	20L
	리시버 플라스크	4*2000ml
	콜드 트랩	드라이아이스식 콘덴서
난방 맨틀	화력	3000W
	온도 범위	RT-380 ^{0C}
	온도계	PT100
	교반 방식	자기
	교반력	40W
	교반 속도	50-2000RPM
냉각 순환기	온도 범위	-10-99°C
	예약자 볼륨	15L/250*160*200mm
	펌프 유량	6L/분
	펌프 유형	듀얼 스테이지 로터리 베인 펌프
	펌핑 속도	50HZ에서 2.2L/S; 60HZ에서 2.6L/S
진공 펌프	최종 압력	3파
	전력 등급	400/370kW
	순중량	21kg
피팅	서포터	코르크 링이 있는 150*150mm SS 적
	진공배관	실리콘 호스
	클램프	SS/플라스틱
	온도계	범위 0-200 ⁰ C, 길이 30cm



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

