



KINTEK SOLUTION

관로 카탈로그

Contact us for more catalogs of 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

?? ???

>>> ?? ??

KinTek Group Limited는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.



석영관이 있는 1200°C 분할 튜브 퍼니스 실험실 튜브 퍼니스

품목 번호: KT-TF12



소개

KT-TF12 분할 튜브 퍼니스: 고순도 단열재, 내장형 발열선 코일, 최대 1200°C. 신소재 및 화학 증착에 널리 사용됩니다.

자세히 알아보기

퍼니스 모델	KT-TF12
최대 온도	1200°C
일정한 작동 온도	1100°C
퍼니스 튜브 재질	고순도 석영
퍼니스 튜브 직경	30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 230 mm
가열 구역 길이	300 / 450 / 600 / 800 mm
진공 밀봉 솔루션	O 링이 있는 SS 304 플랜지
정격 진공 압력	0.001Pa/10E5 torr
정격 양압	0.02Mpa/150 torr
챔버 재질	일본 알루미늄 합금
발열체	Cr2Al2Mo2 와이어 코일
가열 속도	0-20°C/분
온도 센서	내장형 K형 열전대
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러/터치 스크린 PID 컨트롤러
온도 제어 정확도	±1°C
온도 균일성	±5°C
전기 공급 장치	AC110-220V, 50/60HZ

다른 석영 크기와 가열 구역 길이는 맞춤 제작 가능

번호	설명	수량
1	퍼니스	1
2	석영관	1
3	진공 플랜지	2

4	튜브 열 블록	2
5	튜브 열 블록 후크	1
6	내열 장갑	1
7	작동 설명서	1

알루미나 튜브가 있는 1400°C 실험실 고온 튜브로

품목 번호: KT-TF14



소개

고온 응용 분야를 위한 튜브로를 찾고 계십니까?
알루미나 튜브가 있는 1400°C 튜브로는 연구 및
산업용으로 완벽합니다.

자세히 알아보기

로 모델	KT-TF14	KT-TF14 Pro
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러	터치스크린 PID 컨트롤러
다중 프로그램 사전 설정	아니요	예
정전 후 재시작	아니요	예
최대 온도	1400°C	
일정한 작동 온도	1300°C	
로 튜브 재질	고급 Al2O3 알루미나	
로 튜브 직경	30 / 40 / 60 / 80 / 100 mm	
가열 구역 길이	300 / 450 / 600 / 800 mm	
가열 구역 수량	1-10 구역	
진공 밀봉 솔루션	O 링이 있는 SS 304 플랜지	
정격 진공 압력	0.001Pa/10E5 torr	
정격 양압	0.02Mpa/150 torr	
챔버 재질	일본 Al2O3 알루미나 섬유	
발열체	탄화규소	
가열 속도	0-10°C/분	
온도 센서	S 타입 열전대	
온도 제어 정확도	±1°C	
온도 균일성	±5°C	
전원 공급 장치	AC110-220V, 50/60HZ	

다른 Al2O3 알루미나 튜브 크기와 가열 구역 길이는 맞춤 제작 가능합니다.

번호	설명	수량
1	로	1

2	알루미늄 튜브	1
3	진공 플랜지	2
4	튜브 열 블록	2
5	튜브 열 블록 후크	1
6	내열 장갑	1
7	작동 설명서	1

알루미나 튜브가 있는 1700°C 실험실 고온 튜브 퍼니스

품목 번호: KT-TF17



소개

고온 튜브 퍼니스를 찾고 계십니까? 알루미나 튜브가 있는 1700°C 튜브 퍼니스를 확인해 보세요. 최대 1700°C의 연구 및 산업 응용 분야에 적합합니다.

자세히 알아보기

퍼니스 모델	KT-TF17	KT-TF17 Pro
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러	터치스크린 PID 컨트롤러
다중 프로그램 사전 설정	아니요	예
정전 후 재시작	아니요	예
최대 온도	1700°C	
정상 작동 온도	1650°C	
퍼니스 튜브 재질	고급 Al2O3 알루미나	
퍼니스 튜브 직경	30 / 40 / 60 / 80 / 100 mm	
가열 영역 길이	300 / 450 / 600 / 800 mm	
가열 영역 수	1-10 구역	
진공 밀봉 솔루션	O 링이 있는 SS 304 플랜지	
정격 진공 압력	0.001Pa/10E5 torr	
정격 양압	0.02Mpa/150 torr	
챔버 재질	일본 Al2O3 알루미나 섬유	
발열체	이황화 몰리브덴	
가열 속도	0-10°C/분	
온도 센서	B형 열전대	
온도 제어 정확도	±1°C	
온도 균일성	±5°C	
전원 공급 장치	AC110-220V, 50/60HZ	
기타 Al2O3 알루미나 튜브 크기 및 가열 영역 길이는 맞춤 제작 가능		

번호	설명	수량
1	퍼니스	1
2	알루미늄 튜브	1
3	진공 플랜지	2
4	튜브 열 블록	2
5	튜브 열 블록 후크	1
6	내열 장갑	1
7	작동 설명서	1

다중 구역 실험실 튜브 퍼니스

품목 번호: KT-MTF



소개

당사의 다중 구역 튜브 퍼니스로 정밀하고 효율적인 열 테스트를 경험해 보세요. 독립적인 가열 구역과 온도 센서를 통해 제어된 고온 구배 가열 필드를 구현할 수 있습니다. 고급 열 분석을 위해 지금 주문하세요!

자세히 알아보기

퍼니스 모델	KT-MTF	KT-MTF Pro
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러	터치 스크린 PID 컨트롤러
다중 프로그램 사전 설정	아니요	예
전원 실패 재시작	아니요	예
최대 온도	1700°C	
정상 작동 온도	1650°C	
퍼니스 튜브 재질	고급 석영/알루미나(Al2O3)	
퍼니스 튜브 직경	30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 150 / 230 mm	
가열 구역 길이	300 / 450 / 600 / 800 mm	
가열 구역 수	1-10 구역	
진공 밀봉 솔루션	O 링이 있는 SS 304 플랜지	
정격 진공 압력	0.001Pa/10E5 torr	
정격 양압	0.02Mpa/150 torr	
챔버 재질	일본 알루미나(Al2O3) 섬유	
가열 요소	Cr2Al2Mo2 와이어 코일/탄화규소/탄화규소	
열전대	K /S/B 타입	
온도 제어 정확도	±1°C	
온도 균일성	±5°C	
전원 공급 장치	AC110-220V, 50/60HZ	

기타 알루미나(Al2O3) 튜브 크기 및 가열 구역 길이는 맞춤 제작 가능

번호	설명	수량
1	퍼니스	1

2	알루미늄 튜브	1
3	진공 플랜지	2
4	튜브 열 차단 블록	2
5	튜브 열 차단 블록 후크	1
6	내열 장갑	1
7	작동 설명서	1

실험실 고압 튜브 퍼니스

품목 번호: KT-PTF



소개

KT-PTF 고압 튜브 퍼니스: 강력한 양압 저항성을 갖춘 컴팩트 분할 튜브 퍼니스. 최대 1100°C의 작동 온도와 최대 15Mpa의 압력. 제어 분위기 또는 고진공에서도 작동합니다.

자세히 알아보기

퍼니스 모델	KT-PTF	KT-PTF Pro
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러	터치 스크린 PID 컨트롤러
다중 프로그램 사전 설정	아니요	예
전원 실패 재시작	아니요	예
최대 온도	1100°C	
일정한 작동 온도	1000°C	
퍼니스 튜브 재질	초 니켈 기반 합금	
퍼니스 튜브 직경	50 / 60 / 80 / 100 mm	
가열 구역 길이	300 / 450 / 600 / 800 mm	
가열 구역 수	1-10 구역	
진공 밀봉 솔루션	SS 304 플랜지 및 솔리드 구리 씰링 링	
정격 진공 압력	0.001Pa/10E5 torr	
정격 양압	15 Mpa	
챔버 재질	일본 Al2O3 알루미나 섬유	
가열 요소	Cr2Al2Mo2 와이어 코일	
온도 센서	내장형 K 타입 열전대	
온도 제어 정확도	±1°C	
온도 균일성	±5°C	
전기 전원 공급 장치	AC110-220V, 50/60HZ	

기타 초 니켈 기반 합금 튜브 크기 및 가열 구역 길이는 맞춤 제작 가능

번호	설명	수량
1	퍼니스	1

2	니켈 기반 초합금 튜브	1
3	진공 플랜지	2
4	튜브 열 블록	2
5	튜브 열 블록 후크	1
6	내열 장갑	1
7	작동 설명서	1

실험실용 고속 열처리(Rtp) 석영관 로

품목 번호: KT-RTP



소개

RTP 고속 가열관 로로 번개처럼 빠른 가열을 경험하세요. 편리한 슬라이딩 레일과 TFT 터치스크린 컨트롤러로 정밀하고 고속의 가열 및 냉각을 위해 설계되었습니다. 이상적인 열처리를 위해 지금 주문하세요!

자세히 알아보기

로 모델	KT-RTP	KT-RTP Pro
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러	터치스크린 PID 컨트롤러
다중 프로그램 사전 설정	아니요	예
정전 후 재시작	아니요	예
최대 온도	1100°C	
정상 작동 온도	1000°C	
로 튜브 재질	고급 석영	
로 튜브 직경	50 / 60 / 80 / 100 mm	
가열 영역 길이	300 / 450 / 600 / 800 mm	
진공 밀봉 솔루션	솔리드 구리 씰링 링이 있는 SS 304 플랜지	
정격 진공 압력	0.001Pa/10E5 torr	
챔버 재질	일본 Al2O3 알루미늄이나 섬유	
가열 요소	Cr2Al2Mo2 와이어 코일	
온도 센서	내장형 K 타입 열전대	
온도 제어 정확도	±1°C	
전원 공급 장치	AC110-220V, 50/60HZ	
기타 로 튜브 크기 및 가열 영역 길이는 맞춤 제작 가능		

No.	설명	수량
1	로	1
2	석영 튜브	1
3	진공 플랜지	2
4	튜브 열 블록	2

5	튜브 열 블록 혹	1
6	내열 장갑	1
7	사용 설명서	1

수직 실험실 튜브 퍼니스

품목 번호: KT-VTF



소개

당사의 수직 튜브 퍼니스로 실험을 한 단계 업그레이드하세요. 다용도 디자인으로 다양한 환경 및 열처리 응용 분야에서 작동 가능합니다. 정확한 결과를 위해 지금 주문하세요!

자세히 알아보기

퍼니스 모델	KT-VTF	KT-VTF PRO
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러	터치 스크린 PID 컨트롤러
다중 프로그램 사전 설정	아니요	예
정전 복구	아니요	예
최대 온도	1800°C	
퍼니스 튜브 재질	고급 석영/Al2O3 알루미늄	
퍼니스 튜브 직경	50 / 60 / 80 / 100 mm	
가열 영역 길이	300 / 450 / 600 / 800 mm	
진공 밀봉 솔루션	SS 304 플랜지 및 솔리드 구리 셸링 링	
정격 진공 압력	0.001Pa/10E5 torr	
챔버 재질	일본 Al2O3 알루미늄 섬유	
발열체	Cr2Al2Mo2 와이어 코일/SiC/MoSi2	
열전대	K /S/B 타입	
온도 제어 정확도	±1°C	
전원 공급 장치	AC110-220V, 50/60HZ	

기타 퍼니스 튜브 크기 및 가열 영역 길이는 맞춤 제작 가능

번호	설명	수량
1	퍼니스	1
2	알루미늄 튜브	1
3	진공 플랜지	2
4	튜브 열 차단 블록	2
5	튜브 열 차단 블록 후크	1

6	내열 장갑	1
7	사용 설명서	1



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

