



KINTEK SOLUTION

Vacuum Accessories 카탈로그

Contact us for more catalogs of Sample Preparation, Thermal Equipment, Lab Consumables & Materials, Bio-Chem Equipment, 등

KINTEK SOLUTION

?? ???

>>> ?? ??

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



Kf 초고진공 관찰창 304 스테인리스 스틸 플랜지 고불규산 유리 시야창

품목 번호: KT-VA04



소개

KF 초고진공 관찰창: 304 스테인리스 스틸 플랜지 및 고불규산 유리 시야창으로 초고진공 환경에서 정밀한 관찰에 이상적입니다.

자세히 알아보기

모델	외부 직경	내부 직경 (시야 직경)	최대 온도	두께	재료
KF 25	40mm	23mm	350°C	15.5mm	304 스테인리스 스틸 + 붕규산
KF 40	55mm	20mm	350°C	15.5mm	304 스테인리스 스틸 + 붕규산
KF 50	75mm	34mm	350°C	16mm	304 스테인리스 스틸 + 붕규산

Cf 초고진공 관측창 스테인리스 플랜지 사파이어 유리 시창

품목 번호: KT-VA01



소개

사파이어 유리와 스테인리스 스틸 플랜지가 장착된 CF 초고진공 관측창을 만나보세요. 반도체 제조, 진공 코팅 등에 이상적입니다. 명확한 관측, 정밀한 제어.

자세히 알아보기

모델	ΦH	ΦC	ΦD	n-ΦP	B
CF 16	34	27	14	6-Φ4.3	18
CF 25	54	43	23	6-Φ6.6	14
CF 35	70	58.7	38	6-Φ6.6	16
CF 50	86	72.4	50	8-Φ8.4	17
CF 63	114	92.2	62	8-Φ8.4	20
CF 100	152	130.3	95	16-Φ8.4	20
CF 150	202	181.1	146	20-Φ8.4	22
CF 200	253	231.9	146	24-Φ8.4	24.5

Cf 초고진공 관찰 창 플랜지 고봉규산염 유리 시창

품목 번호: KT-VA02



소개

반도체 제조, 진공 코팅, 광학 기기에 완벽한 고봉규산염 유리 소재의 CF 초고진공 관찰 창 플랜지를 만나보세요. 선명한 관찰, 내구성 있는 디자인, 쉬운 설치.

자세히 알아보기

모델	ΦH	ΦC	ΦD	n-ΦP	B
CF 16	34	27	14	6-Φ4.3	18
CF 25	54	43	23	6-Φ6.6	14
CF 35	70	58.7	38	6-Φ6.6	16
CF 50	86	72.4	50	8-Φ8.4	17
CF 63	114	92.2	62	8-Φ8.4	20
CF 100	152	130.3	95	16-Φ8.4	20
CF 150	202	181.1	146	20-Φ8.4	22
CF 200	253	231.9	146	24-Φ8.4	24.5

Kf 초고진공 관측창 스테인리스 플랜지 사파이어 유리 시야 유리

품목 번호: KT-VA03



소개

초고진공 환경에서 명확하고 안정적인 관측을 위해 사파이어 유리와 스테인리스 스틸 플랜지를 갖춘 KF 초고진공 관측창을 만나보세요. 반도체, 진공 코팅 및 과학 연구 응용 분야에 이상적입니다.

자세히 알아보기

모델	외경	내경 (시야 직경)	최대 온도	두께	재질
KF 25	40mm	23mm	350°C	15.5mm	304 스테인리스 스틸 + 사파이어 유리
KF 40	55mm	23mm	350°C	15.5mm	304 스테인리스 스틸 + 사파이어 유리
KF 50	75mm	34mm	350°C	16mm	304 스테인리스 스틸 + 사파이어 유리

고성능 시스템의 효율적인 연결 및 안정적인 진공을 위한 진공 벨로우즈

품목 번호: KT-VA05



소개

고성능 시스템에서 안정적인 진공을 위한 고품질 진공 벨로우즈를 만나보세요. 304 및 316 스테인리스 스틸로 제작된 이 벨로우즈는 효율적인 연결과 우수한 밀봉 성능을 보장합니다. 에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
두께	KF16/KF25 0.2 및 KF40/KF50 0.25
파형	파형 변경
파장	5/6.5/8/9
재질	304 스테인리스 스틸
튜브 외부 직경	26/34/53/64
척 튜브 직경	30, 40/55/75mm
궁극 진공	0.000000001pa
투과율	5*10 ⁻¹⁰ pa.m ³ /s 미만
유연성	부드러움, 적절하게 굴리고 접고 늘릴 수 있음

사용 범위 수입 펌프, 조합 펌프, 분자 펌프, 확산 펌프, 이단 회전 날개 펌프, 냉각 펌프, 진공 펌프

벨로우즈의 기술적 내용은 매우 높으며, 품질, 용접 공정, 스테인리스 스틸 재질, 두께, 부드러움, 파형, 투과율, 절대 진공 값, 금속 피로 등을 증명하기 위해 헬륨 테스트가 필요합니다. 목적에 따라 다른 등급의 벨로우즈를 선택해야 합니다.

척 외부 직경	사양
30mm	KF16
40mm	KF25
55mm	KF40
75mm	KF50

국제 표준 부품의 크기는 일관되며, 길이는 고객 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.

직경	벽 두께	최소 굽힘 구간
KF16	0.15	±14%

직경	벽 두께	최소 굽힘 구간
KF25	0.15	±16%
KF40	0.15	±22%
KF50	0.15	±23%
ISO63	0.2	±26%
ISO80	0.2	±26%
ISO100	0.2	±27.5%

직경	벽 두께	최소 굽힘 구간
KF16	0.15	30
KF25	0.2	70
KF40	0.2	90
KF50	0.25	140
ISO63	0.25	150
ISO80	0.25	220
ISO100	0.25	280

스테인리스 스틸 퀵 릴리스 진공 클램프 3단 클램프

품목 번호: KT-VA06



소개

스테인리스 스틸 퀵 릴리스 클램프 진공 클램프를 만나보세요. 고진공 응용 분야에 이상적이며, 강력한 연결, 안정적인 밀봉, 쉬운 설치 및 내구성 있는 디자인을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

KF16	KF25	KF40	KF50
------	------	------	------

더 많은 사양은 문의해 주십시오

KF80	KF100	KF160	KF200
------	-------	-------	-------

더 많은 사양은 문의해 주십시오

KF63	KF80	KF100	KF160	KF200	KF250
------	------	-------	-------	-------	-------

더 많은 사양은 문의해 주십시오

Kf/Iso/Cf 초고진공 스테인리스 스틸 플랜지 파이프/직관/티/크로스

품목 번호: KT-VA07



소개

첨단 응용 분야를 위해 설계된 KF/ISO/CF 초고진공 스테인리스 스틸 플랜지 파이프 시스템을 만나보세요. 실험실, 산업, 반도체, 항공우주 및 연구 요구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

진공 시스템용 Cf Kf 플랜지 진공 전극 스루홀 리드 씰링 어셈블리

품목 번호: KT-VA08



소개

진공 시스템에 이상적인 고진공 CF/KF 플랜지 전극 스루홀을 만나보세요. 우수한 밀봉 성능, 뛰어난 전도성 및 맞춤형 옵션을 제공합니다.

자세히 알아보기

매개변수 설명	옵션 / 사양
플랜지 사양	CF16, CF25, CF40, CF63, CF100, KF16, KF25, KF40, KF50, KF63 (맞춤 설정 가능)
리드 길이	100mm, 200mm, 300mm, 500mm, 1000mm (맞춤 설정 가능)
최대 작동 온도	400°C (맞춤 설정 가능)
최대 작동 압력	10 ⁻⁸ Pa
씰링 재료	세라믹, 금속

고정밀 애플리케이션용 초고진공 전극 피드스루 커넥터 플랜지 전력 전극 리드

품목 번호: KT-VA09



소개

고정밀 애플리케이션에 완벽한 초고진공 전극 피드스루 커넥터 플랜지를 만나보세요. 고급 밀봉 및 전도성 기술로 초고진공 환경에서 안정적인 연결을 보장합니다.

자세히 알아보기

매개변수 설명	옵션
플랜지 사양	CF16, CF25, CF40, CF63, CF100, KF16, KF25, KF40, KF50, KF63 (사용자 정의 가능)
리드 길이	100mm, 200mm, 300mm, 500mm, 1000mm (사용자 정의 가능)
최대 작동 온도	400°C (사용자 정의 가능)
최대 작동 압력	10 ⁻¹⁰ Pa
밀봉 재료	세라믹, 금속

Kf Iso Cf용 초고진공 플랜지 항공 플러그 유리 소결 기밀 원형 커넥터

품목 번호: KT-VA10



소개

항공우주 및 반도체 응용 분야에서 탁월한 기밀성과 내구성을 위해 설계된 초고진공 CF 칼날 플랜지 항공 플러그를 만나보세요.

자세히 알아보기

매개변수 항목	상세 설명
커넥터 유형	플랜지 항공 플러그 유리 소결 가스 밀폐 원형 미군 표준 커넥터
인터페이스 표준	KF, ISO, CF
재질	스테인리스 스틸, 고순도 유리
작동 압력 범위	10 ⁻⁹ mbar ~ 대기압
작동 온도 범위	-200°C ~ +200°C
최대 부하 전류	10A
최대 부하 전압	500V
보호 등급	IP65
플랜지 크기 (직경)	25mm, 40mm, 63mm, 100mm, 160mm, 200mm, 250mm
플랜지 크기 (두께)	5mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm
나사 사양	M5, M6, M8, M10, M12
커넥터 무게	0.5kg, 1kg, 1.5kg, 2kg, 2.5kg, 3kg
설치 방법	나사 연결, 플랜지 연결
밀봉 방법	유리 소결, O-링 씼
색상	검정, 은색

고진공 시스템용 304 316 스테인리스 스틸 진공 볼 밸브 스톱 밸브

품목 번호: KT-VA11



소개

고진공 시스템에 이상적인 304/316 스테인리스 스틸 진공 볼 밸브를 만나보세요. 정밀한 제어와 내구성을 보장합니다. 지금 바로 확인해보세요!

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품 유형	진공 볼 밸브/진공 스톱 밸브
재질	304/316 스테인리스 스틸
작동 압력	10 ⁻⁸ mbar - 1000 mbar
작동 온도	-196°C - 200°C
누설률	≤10 ⁻⁹ mbar-l/s
작동 모드	수동/공압/전기
연결 모드	플랜지/나사/용접
크기	DN10 - DN100
응용 분야	반도체, 광전자, 과학 연구

고진공 시스템용 Kf Iso 스테인리스 스틸 진공 플랜지 블라인드 플레이트

품목 번호: KT-VA12



소개

반도체, 태양광 및 연구 실험실의 고진공 시스템에 이상적인 KF/ISO 스테인리스 스틸 진공 플랜지 블라인드 플레이트를 만나보세요. 고품질 소재, 효율적인 밀봉, 간편한 설치.< | end_of_sentence | >

자세히 알아보기

사양	A	B	C	D
ISO63	95mm	12mm	70mm	90mm
ISO80	110mm	12mm	83mm	105mm
ISO100	130mm	12mm	102mm	125mm
ISO125	155mm	12mm	127mm	150mm
ISO160	180mm	12mm	153mm	175mm
ISO200	240mm	12mm	213mm	235mm
ISO250	290mm	12mm	261mm	285mm
ISO320	370mm	17mm	318mm	365mm
ISO400	450mm	17mm	400mm	445mm
ISO500	550mm	17mm	501mm	545mm
ISO630	690mm	22mm	651mm	685mm

사양	A	B
KF10	12.2mm	30mm
KF16	17.2mm	30mm
KF25	26.2mm	40mm
KF40	41.2mm	55mm
KF50	52.2mm	75mm
KF63	70mm	87mm
KF80	83mm	114mm
KF100	102mm	134mm
KF160	153mm	190mm

사양	A	B	C*개수	P.C.D
CF16	34mm	7.5mm	4.4*6	26.9mm
CF25	54mm	10.5mm	6.6*6	43mm
CF35	70mm	12.7mm	6.7*6	58.7mm
CF50	86mm	16mm	8.4*8	72.4mm
CF63	114mm	18mm	8.4*8	92.1mm
CF80	130mm	18mm	8.4*16	110mm
CF100	152mm	20mm	8.4*16	130.3mm
CF150	202mm	22mm	8.4*20	181mm
CF200	253mm	24.5mm	8.4*24	231.8mm
CF250	305mm	26mm	8.4*32	284mm
CF300	368mm	28.5mm	10.8*36	338.1mm
CF350	419.1mm	28.5mm	10.8*36	388.9mm



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

