



KINTEK SOLUTION

진공 가열 실험실 프레스 카탈로그

Contact us for more catalogs of 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

?? ???

>>> ?? ??

KinTek Group Limited는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.



가열된 플레이트가 있는 가열 유압 프레스 기계, 진공 박스 실험실 핫 프레스용

품목 번호: PCVM



소개

진공 박스용 실험실 프레스는 실험실 사용을 위해 설계된 특수 장비입니다. 주요 목적은 특정 요구 사항에 따라 알약과 분말을 누르는 것입니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PCVM-10T
압력 범위	0-10.0톤
가압 공정	수동 가압
가열 온도	최대 500°C
가열 플레이트	180x180mm, 200x200mm
진공 박스 재질	SUS 304 (스테인리스 스틸)
스튜디오 크기	400x400x400mm
문 크기	300x350mm
진공도	-0.1MPa
치수	450x550x850(LxWxH)
전원 공급 장치	220V 50Hz (110V 지원 가능)

터치스크린 자동 진공 열 프레스

품목 번호: PPZC



소개

실험실용 정밀 진공 열 프레스: 800°C, 5톤 압력, 0.1MPa 진공. 복합재료, 태양전지, 항공우주 분야에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	120×120	200×200	300×300	400×400
가열 온도/전력	상온 -300°C / 1.6KW 상온 -500°C / 2KW 상온 -800°C / 4.5KW	상온 -300°C / 2.2KW 상온 -500°C / 3.4KW 상온 -800°C / 6KW	상온 -300°C / 3KW 상온 -500°C / 4.5KW	상온 -300°C / 4KW 상온 -500°C / 6KW
압력 범위	0.01-5.0 톤	0.01-25.0 톤	0.01-30.0 톤	0.01-50.0 톤
압력 정확도	0.01 톤			
진공	0.1 MPa			
디스플레이	7인치 (IPS HD) 터치스크린			
금속 버튼	은도금 접점, 서비스 수명 >100,000회			
그래프	각 작업의 그래프를 표시하고 USB를 통해 Excel 파일을 다운로드할 수 있습니다.			
프로그램 제어	최대 18개의 프로그래밍 가능한 제어 레벨: 압력/온도/진공/공기 흡입/수냉 각 레벨을 개별적으로 제어할 수 있습니다.			
진공 제어	진공 펌프 및 공기 흡입 밸브의 수동 활성화를 지원하며, 다단계 프로그램에서 진공 챔버의 진공 레벨을 자동으로 제어합니다.			
수냉	수동 수냉을 지원하며, 다단계 프로그램에서 자동 급속 냉각을 지원합니다.			
속도 조정	압력 및 온도 상승 속도 조절 가능.			
원격 제어	데이터 분석, 비교, 수정 및 내보내기를 위해 옵션 컴퓨터가 필요합니다.			
테이블릿 치수	120 x 120 mm (m x n)	200 x 200 mm (m x n)	300 x 300 mm (m x n)	400 x 400 mm (m x n)
작업 공간	130 x 55 mm	210 x 65 mm	320 x 70 mm	420 x 90 mm
도어 치수	300 x 200 mm (M x N)	380 x 200 mm (M x N)<	380 x 200 mm (M x N)<	480 x 200 mm (M x N)<
전원 공급 장치	220V/110V 맞춤 설정 가능			
진공 펌프 치수/무게	490 x 230 x 340 mm / 14 kg			
제품 치수/무게	480 x 560 x 750 mm (L x W x H) / 280 kg	580 x 660 x 1200 mm (L x W x H) / 480 kg	580 x 680 x 1200 mm (L x W x H) / 580 kg	680 x 760 x 1200 mm (L x W x H) / 1130 kg
포장 치수/무게	900 x 800 x 1400 mm (L x W x H) / 350 kg	900 x 800 x 1400 mm (L x W x H) / 550 kg	900 x 800 x 1400 mm (L x W x H) / 650 kg	900 x 800 x 1400 mm (L x W x H) / 1200 kg



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

