

0.5-4L 회전 증발기

품목 번호: KE-2



소개

0.5-4L 회전식 증발기로 "저비점" 용매를 효율적으로 분리합니다. 오염 없는 작동을 위해 고급 재료, Telfon+Viton 진공 밀봉 및 PTFE 밸브로 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	KRE-202B
증발 플라스크	0.5-4L /3kg
콘덴서	수직/대각선
진공 정도	≤2kPa/h
진공 밀봉	Teflon+Viton 밀봉
속도 제어	Knop 무단 속도 조절
회전 속도	20-280rpm
회전력	60W
화력	1.3KW
난방 범위	0-99°C
온도 정확도	±2°C
리프팅 방법	전기 같은
드는 거리	180mm
물 튀김 방지 장치	PP투명커버(옵션)
안전 보호	과전류/접지 오류/과열 보호
전원	110-240V, 50/60Hz
근무 환경	5-35°C
치수	550*575*415mm
무게	20-22kg