

10-50L 재킷 유리 반응기

품목 번호: KR-10



소개

제약, 화학 및 생물학 산업을 위한 다목적 10-50L 재킷 유리 반응기를 살펴보십시오. 정확한 교반 속도 제어, 다중 안전 보호 및 사용자 정의 가능한 옵션을 사용할 수 있습니다. KinTek, 유리 원자로 파트너.

자세히 알아보기

| 모델 | KGR-10 | KGR-20 | KGR-30 | KGR-50 |
|----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 반응기 체적 | 10L | 20L | 30L | 50L |
| 재킷 볼륨 | 3L | 6L | 10L | 16L |
| 교반력 | 60W | 90W | 180W | 180W |
| 최대 토그 | 132N/센티미터 | 200N/센티미터 | 200N/센티미터 | 273N/센티미터 |
| 포트 씰링 | PTFE | | | |
| 속도 제어 | Knop 무단 속도 조절 | | | |
| 교반 속도 | 0-650rpm | | | |
| 작동 온도 | -80~250°C | | | |
| 진공 | 0.098Mpa | | | |
| 안전 보호 | 과전류/접지 오류/과열 보호 | | | |
| 근무 환경 | 5-35°C | | | |
| 전원 공급 장치 | 110-440V, 50/60Hz | | | |
| 전반적인 차원 | 600*580*2000mm | 700*580*2100mm | 640*600*2280mm | 700*630*2500mm |
| 순중량 | 75kg | 125kg | 135kg | 140kg |