

10-50L 재킷 유리 반응기

품목 번호: KR-10



소개

제약, 화학 및 생물학 산업을 위한 다목적 10-50L 재킷 유리 반응기를 살펴보십시오. 정확한 교반 속도 제어, 다중 안전 보호 및 사용자 정의 가능한 옵션을 사용할 수 있습니다. KinTek, 유리 원자로 파트너.

자세히 알아보기

모델	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
반응기 체적	10L	20L	30L	50L
재킷 볼륨	3L	6L	10L	16L
교반력	60W	90W	180W	180W
최대 토그	132N/센티미터	200N/센티미터	200N/센티미터	273N/센티미터
포트 씰링	PTFE			
속도 제어	Knop 무단 속도 조절			
교반 속도	0-650rpm			
작동 온도	-80~250°C			
진공	0.098Mpa			
안전 보호	과전류/접지 오류/과열 보호			
근무 환경	5-35°C			
전원 공급 장치	110-440V, 50/60Hz			
전반적인 차원	600*580*2000mm	700*580*2100mm	640*600*2280mm	700*630*2500mm
순중량	75kg	125kg	135kg	140kg