

10-50L 단일 유리 반응기

품목 번호: KR-10S



소개

실험실을 위한 신뢰할 수 있는 단일 유리 반응기 시스템을 찾고 계십니까? 당사의 10-50L 반응기는 정밀한 온도 및 교반 제어, 내구성 있는 지원 및 합성 반응, 증류 등에 대한 안전 기능을 제공합니다. KinTek의 사용자 정의 가능한 옵션과 맞춤형 서비스는 귀하의 요구를 충족시키기 위해 여기에 있습니다.

자세히 알아보기

모델	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
반응기 체적	10L	20L	30L	50L
교반력	60W	90W	180W	180W
최대 토그	132N/센티미터	200N/센티미터	200N/센티미터	273N/센티미터
포트 씬링	PTFE			
속도 제어	Knop 무단 변속 조절			
교반 속도	0-650rpm			
작동 온도	-80~250°C			
진공	0.098Mpa			
안전 보호	과전류/접지 오류/과열 보호			
근무 환경	5-35°C			
전원 공급 장치	110-440V, 50/60Hz			
전반적인 차원	600*580*2000mm	700*580*2100mm	640*600*2280mm	700*630*2500mm
순중량	75kg	125kg	135kg	140kg