

12인치/24인치 고정밀 자동 다이아몬드 와이어 절단기 실험실용 톱 정밀 와이어 Edm 절단기

품목 번호: CM-3



소개

고정밀 자동 다이아몬드 와이어 절단기는 전도성 및 비전도성 재료, 세라믹, 유리, 암석, 보석, 옥, 운석, 단결정 실리콘, 탄화규소, 다결정 실리콘, 내화 벽돌, 에폭시 보드 및 페라이트 본체를 포함한 광범위한 재료를 절단하는 다목적 절단 도구입니다. 특히 경도가 높고 가치가 높으며 파손되기 쉬운 다양한 취성 결정 절단에 적합합니다.

자세히 알아보기

전원 공급 장치	220V 50Hz
전력	<475W (최대)3
스핀들 모터	AC 가변 주파수 모터, 250W
Y, Z, R축 모터	정밀 스테퍼 모터
절단선 이송 속도	0-8m/s 조절 가능, 디지털 디스플레이
절단선 총 길이	≤ 150m
절단선 직경	≤ 0.45mm
Y축 이동 거리	≤ 300mm, 디지털 디스플레이
Z축 이동 거리	≤ 300mm, 디지털 디스플레이
Y 및 Z축 공급 표시 정확도	0.01mm
작업대 각도	0-360 ° 분해능 0.01 ° 디지털 디스플레이
작업대 반복 위치 결정 정확도	<0.032 °
절단 샘플 크기	Ø 300mm × 300mm (최대)