


## 12인치/24인치 고정밀 자동 다이아몬드 와이어 절단기

품목 번호: CM-3



### 소개

고정밀 자동 다이아몬드 와이어 절단기는 다이아몬드 와이어를 사용하여 전도성 및 비전도성 재료, 세라믹, 유리, 암석, 보석, 옥, 운석, 단결정 실리콘, 실리콘 카바이드, 다결정 실리콘, 내화 벽돌, 에폭시 보드 및 페라이트 본체. 경도가 높고 가치가 높으며 깨지기 쉬운 다양한 취성 결정을 절단하는 데 특히 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

전원공급장치	220V 50Hz
힘	
스핀들 모터	AC 가변 주파수 모터, 전력 250W
Y, Z, R축 모터	정밀 스테퍼 모터
절단선 와이어 이송 속도	0-8m/s 조정 가능, 디지털 디스플레이
절단선의 총 길이	150m 이하
절단선 직경	≤ 0.45mm
Y축 이동	≤ 300mm, 디지털 디스플레이
Z축 이동	≤ 300mm, 디지털 디스플레이
Y 및 Z 축 이송 표시 정확도: 0.01mm	
작업대 코너	0-360°해상도 0.01° 디지털 디스플레이
작업대 반복 위치 정확도	
샘플 크기 절단	Ø 300mm × 300mm(최대)