

질소 및 불활성 분위기용 1400°C 제어 분위기 전기로

품목 번호: KT-14A



소개

KT-14A 제어 분위기 전기로로 정밀한 열처리를 달성하십시오. 스마트 컨트롤러로 진공 밀봉되어 최대 1400°C까지 실험실 및 산업용으로 이상적입니다.

자세히 알아보기

전기로 모델	KT-14A		
최대 온도	1400°C		
일정한 작업 온도	1300°C		
진공 압력	0.1Mpa		
진공 밸브	니들 밸브		
챔버 재질	일본 알루미늄나 섬유		
발열체	탄화규소		
가열 속도	0-20°C/분		
온도 센서	S형 열전대		
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러/터치스크린 PID 컨트롤러		
온도 제어 정확도	±1°C		
온도 균일성	±5°C		
전기 공급	AC110-220V, 50/60HZ		
표준 챔버 크기 재고			
챔버 크기 (mm)	유효 용량 (L)	챔버 크기 (mm)	유효 용량 (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
고객 맞춤형 크기 및 용량 가능			

번호	설명	수량
----	----	----

1	전기로	1
2	단열 블록	1
3	도가니 집게	1
4	내열 장갑	1
5	사용 설명서	1