

## 20L 단거리 증류

품목 번호: SPD-20



### 소개

20L 단거리 증류 시스템으로 혼합 액체를 효율적으로 추출하고 정제합니다. 최적의 결과를 위한 고진공 및 저온 가열.

### [자세히 알아보기](#)

유리 제품	유리 소재	높은 붕규산 유리 3.3
	플라스크 부피	20L
	리시버 플라스크	4*2000ml
	콜드 트랩	드라이아이스식 콘덴서
난방 맨틀	화력	3000W
	온도 범위	RT-380 <sup>0C</sup>
	온도계	PT100
	교반 방식	자기
	교반력	40W
	교반 속도	50-2000RPM
냉각 순환기	온도 범위	-10-99 <sup>0C</sup>
	예약자 볼륨	15L/250*160*200mm
	펌프 유량	6L/분
	펌프 유형	듀얼 스테이지 로터리 베인 펌프
	펌핑 속도	50HZ에서 2.2L/S; 60HZ에서 2.6L/S
진공 펌프	최종 압력	3파
	전력 등급	400/370kW
	순중량	21kg
피팅	서포터	코르크 링이 있는 150*150mm SS 적
	진공배관	실리콘 호스
	클램프	SS/플라스틱
	온도계	범위 0-200 <sup>0</sup> C, 길이 30cm