

2200 °C 흑연 진공 열처리로

품목 번호: KT-VG



소개

최대 작동 온도 2200°C의 KT-VG 흑연 진공로를 만나보세요. 다양한 재료의 진공 소결에 이상적입니다. 지금 자세히 알아보세요.

자세히 알아보기

로 모델	KT-VG		
최대 온도	2200 °C		
정상 작동 온도	2100 °C		
챔버 단열재	흑연 펠트		
발열체	흑연 저항 로드		
가열 속도	0-10°C/분		
온도 센서	T/R 열전대 및 적외선 온도계		
온도 컨트롤러	PLC가 있는 터치 스크린 PID 컨트롤러		
온도 제어 정확도	±1°C		
전원 공급 장치	AC110-440V, 50/60HZ		
표준 챔버 크기 재고			
챔버 크기 (mm)	유효 부피 (L)	챔버 크기 (mm)	유효 부피 (L)
200x200x300	12	400x400x600	96
300x300x400	36	500x500x700	150
고객 맞춤형 크기 및 부피 수용 가능			