

2200 °C 텅스텐 진공 열처리 및 소결로

품목 번호: KT-VT



소개

당사의 텅스텐 진공로로 궁극의 내화 금속로를 경험해 보세요. 2200°C까지 도달 가능하며, 첨단 세라믹 및 내화 금속 소결에 완벽합니다. 고품질 결과를 위해 지금 주문하세요.

자세히 알아보기

로 모델	KT-VT		
최대 온도	2200 °C		
일정한 작동 온도	2100 °C		
챔버 단열재	텅스텐 열 차폐		
발열체	텅스텐 코일/메쉬		
가열 속도	0-10°C/분		
온도 센서	T/R 열전대 및 적외선 온도계		
온도 컨트롤러	PLC가 있는 터치 스크린 PID 컨트롤러		
온도 제어 정확도	±1°C		
전원 공급 장치	AC110-440V, 50/60HZ		
표준 챔버 크기			
모델	챔버 크기	온도 균일성	정격 전력
KT-VT1010	φ100x 100mm	±3°C	21Kw
KT-VT2030	Φ200x 300mm	±3°C	68Kw
KT-VT3050	Φ300x 500mm	±3°C	120Kw
KT-VT4060	Φ400x 600mm	±3°C	160Kw
고객 맞춤형 크기 및 용량도 가능합니다.			