

## 2200°C 텅스텐 진공로

품목 번호: KT-VT



### 소개

텅스텐 진공 용광로로 공극의 내화 금속 용광로를 경험하십시오. 2200°C에 도달할 수 있으며 고급 세라믹 및 내화 금속 소결에 적합합니다. 고품질 결과를 위해 지금 주문하십시오.

[자세히 알아보기](#)

용광로 모델	KT-VT		
최대 온도	2200°C		
일정한 작업 온도	2100°C		
챔버 단열재	텅스텐 방열		
발열체	텅스텐 코일/메쉬		
가열 속도	0-10°C/분		
온도 센서	T/R 열전대 및 적외선 온도계		
온도 조절기	PLC가 있는 터치 스크린 PID 컨트롤러		
온도 조정 정확도	±1°C		
전력 공급	AC110-440V,50/60HZ		
표준 챔버 크기			
모델	챔버 크기	온도 균일성	정격 전력
KT-VT1010	Ø100x 100mm	±3°C	21Kw
KT-VT2030	Φ200x 300mm		68Kw
KT-VT3050	Φ300x 500mm		120Kw
KT-VT4060	Φ400x 600mm		160Kw
고객 디자인 크기 및 볼륨 허용			