

304 스테인리스 스틸 스트립 호일 20Um 두께의 배터리 테스트

품목 번호: BC-14



소개

304는 범용성이 뛰어난 스테인리스강으로 전반적으로 우수한 성능(내식성 및 성형성)이 요구되는 장비 및 부품 생산에 널리 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

화학적 구성 요소	C≤0.08; Si≤1.00; Mn≤2.00; P≤0.035; S≤0.03; Ni:8.0-10.0; Cr:18.0-20.0;
인장 강도(Mpa)	620분
항복강도(Mpa)	310분
연장(%)	30 분
면적감소율(%)	40분
밀도	7.93g/cm ³
크롬 함량(%)	18~20