

배터리 테스트용 배터리 실험실 장비 304 스테인리스 스틸 스트립 포일 20Um 두께

품목 번호: BC-14



소개

304는 우수한 종합 성능(내식성 및 성형성)이 요구되는 장비 및 부품 생산에 널리 사용되는 다용도 스테인리스강입니다.

자세히 알아보기

화학 성분	C≤0.08; Si≤1.00; Mn≤2.00; P≤0.035; S≤0.03; Ni:8.0-10.0; Cr:18.0-20.0;
인장 강도 (Mpa)	620 MIN
항복 강도 (Mpa)	310 MIN
신율 (%)	30 MIN
단면 수축률 (%)	40 MIN
밀도	7.93 g/cm ³
크롬 함량 (%)	18~20