

고온 및 저온 정온 반응용 30L 가열 냉각 순환기 냉각수조 순환기

품목 번호: KCBH-30



소개

KinTek KCBH 30L 가열 냉각 순환기로 다용도 실험실 성능을 확보하세요. 최대 가열 온도 200°C, 최대 냉각 온도 -80°C로 산업용으로 적합합니다.

자세히 알아보기

모델	유체 용량	작업 온도	냉각 용량	총 전력	유량	온도 안정성	치수 (mm)
KCBH30-10	30L	-10-200°C	3780-1150W	10.2Kw	42L/min 28m	+/-2°C	630*550*1100
KCBH30-20	30L	-20-200°C	3960-1200W	10.2Kw	42L/min 28m	+/-2°C	630*550*1100
KCBH30-30	30L	-30-200°C	7803-3746W	10.2Kw	42L/min 28m	+/-2°C	630*550*1100
KCBH30-40	30L	-40-200°C	9931-4190W	10.2Kw	42L/min 28m	+/-2°C	630*550*1100
KCBH30-60	30L	-60-200°C	10438-3219W	12.5Kw	42L/min 28m	+/-2°C	880*880*1250
KCBH30-80	30L	-80-200°C	10578-3087W	12.5Kw	42L/min 28m	+/-2°C	880*880*1250