

40L 냉각수조 냉각 순환기 저온 항온 반응조

품목 번호: KCP-40



소개

KinTek KCP 순환 냉각기로 효율적이고 안정적인 냉각 성능을 확보하세요. 최대 -120°C의 온도까지 가능하여 다양한 작업 환경에 이상적인 장비입니다.

자세히 알아보기

모델	유체 용량	작동 온도	냉각 용량	펌프 유량	온도 안정성	호스 포트	치수 (mm)
KCP40-20	40L	-23~5°C	3780-1150W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1030*860*1030
KCP40-30	40L	-32~5°C	3960-1200W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1030*860*1030
KCP40-40	40L	-40~5°C	4080-1270W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1030*860*1030
KCP40-60	40L	-63~5°C	4330-680W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1030*860*1030
KCP40-80	40L	-83~5°C	4679-422W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1030*860*1030
KCP40-120	40L	-120~5°C	4968-330W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1030*860*1030