

## 고저온 항온 반응용 50L 가열 냉각 순환수조 순환기

품목 번호: KCBH-50



### 소개

KinTek KCBH 50L 가열 냉각 순환기로 다용도 가열, 냉각, 순환 기능을 경험해 보세요. 실험실 및 산업 현장에 이상적이며 효율적이고 안정적인 성능을 제공합니다.

### 자세히 알아보기

| 모델        | 유체 용량 | 작업 온도     | 냉각 용량       | 총 전력   | 유량          | 온도 안정성 | 치수 (mm)      |
|-----------|-------|-----------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|
| KCBH50-20 | 50L   | -20-200°C | 11156-5341W | 12     | 42L/min 28m | +/-2°C | 720*650*1150 |
| KCBH50-30 | 50L   | -30-200°C | 13695-9575W | 12     | 42L/min 28m | +/-2°C | 720*650*1150 |
| KCBH50-40 | 50L   | -40-200°C | 11743-7351W | 12     | 42L/min 28m | +/-2°C | 720*650*1150 |
| KCBH50-60 | 50L   | -60-200°C | 18437-7601W | 15.5Kw | 42L/min 28m | +/-2°C | 880*880*1250 |
| KCBH50-80 | 50L   | -80-200°C | 18657-7760W | 15.5Kw | 42L/min 28m | +/-2°C | 880*880*1250 |