

5L 가열 냉각 순환기 냉각 수조 순환기 고저온 항온 반응용

품목 번호: KCBH-5



소개

KinTek KCBH 5L 가열 냉각 순환기 - 다기능 디자인과 안정적인 성능으로 실험실 및 산업 환경에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	유체 용량	작업 온도	냉각 용량	총 전력	유량	온도 안정성	치수 (mm)
KCBH5-10	5L	-10-200°C	1243-330W	3.5Kw	20L/min 20m	+/-2°C	540*440*800
KCBH5-20	5L	-20-200°C	1288-359W	3.5Kw	20L/min 20m	+/-2°C	540*440*800
KCBH5-30	5L	-30-200°C	1415-490W	4Kw	20L/min 20m	+/-2°C	540*440*800
KCBH5-40	5L	-40-200°C	1460-501W	4Kw	20L/min 20m	+/-2°C	540*440*800
KCBH5-60	5L	-60-200°C	1950-270W	7Kw	20L/min 20m	+/-2°C	630*550*1400
KCBH5-80	5L	-80-200°C	1978-240W	7Kw	20L/min 20m	+/-2°C	630*550*1400