

## 5L 단거리 증류

품목 번호: SPD-5



### 소개

내구성이 뛰어난 붕규산 유리 제품, 빠른 가열 맨틀 및 섬세한 피팅 장치로 효율적인 고품질 5L 단거리 증류를 경험하십시오. 고진공 조건에서 대상 혼합 액체를 쉽게 추출하고 정제하십시오. 지금 그 장점에 대해 자세히 알아보십시오!

### 자세히 알아보기

유리 제품	유리 소재	높은 붕규산 유리 3.3
	플라스크 부피	5L
	리시버 플라스크	3*1000ml
	콜드 트랩	드라이아이스식 콘덴서
난방 맨틀	화력	1100W
	온도 범위	RT-380°C
	온도계	PT100
	교반 방식	자기
	교반력	40W
	교반 속도	50-2000RPM
냉각 순환기	온도 범위	-10-99°C
	예약자 볼륨	6L/180*160*150mm
	펌프 유량	4L/분
진공 펌프	펌프 유형	듀얼 스테이지 로터리 베인 펌프
	펌핑 속도	50HZ에서 1.1L/S; 60HZ에서 1.3L/S
	최종 압력	3파
	전력 등급	400/370kW
	순중량	19kg
피팅	서포터	코르크 링이 있는 150*150mm SS 잭
	진공배관	실리콘 호스
	체크 밸브	SS/플라스틱
	온도계	30cm 길이의 범위 0-200°C