

600T 진공 유도 핫 프레스로

품목 번호: KT-VH



소개

진공 또는 보호된 대기에서의 고온 소결 실험을 위해 설계된 600T 진공 유도 핫 프레스로를 만나보세요. 정밀한 온도 및 압력 제어, 조정 가능한 작동 압력 및 고급 안전 기능을 통해 비금속 재료, 탄소 복합재, 세라믹 및 금속 분말에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

최대 압력	600T
금형 외경	∅680mm
금형 재료	석목
큰 표본 크기	∅500mm
잔 진공 정도	10Pa
용광로 몸체 형태	둘을 위한 하나
가열방식	유도
압력 방식	4열 기계적 가압