

800Mm X 800Mm 작업대를 갖춘 정밀 와이어 톱 실험실 절단기 (다이아몬드 단선 원형 소형 절단용)

품목 번호: CM-2



소개

다이아몬드 와이어 절단기는 주로 세라믹, 결정, 유리, 금속, 암석, 열전 재료, 적외선 광학 재료, 복합 재료, 생체 재료 및 기타 재료 분석 샘플의 정밀 절단에 사용됩니다. 특히 두께 0.2mm까지의 초박형 판재의 정밀 절단에 적합합니다.

자세히 알아보기

와이어 권선 드럼 모터 매개변수	AC220v 50Hz 300
선형 속도	0-8m/s
절단선 총 길이	150m
샘플 무게 (최대)	3kg
Z축 스트로크	≤ 160mm
Y축 스트로크	≤ 180mm
절단 샘플 직경 (최대)	Φ 150 mm
장력 구조	공압 장력
장력 조정 범위	0.1-0.4MPa
다이아몬드 와이어 직경	<0.45mm
크기	617x620x1500mm
무게	183kg