


## 작업대 800Mm \* 800Mm 다이아몬드 단선 원형 소형 절단기

품목 번호: CM-2



### 소개

다이아몬드 와이어 절단기는 주로 세라믹, 크리스탈, 유리, 금속, 암석, 열전 재료, 적외선 광학 재료, 복합 재료, 생의학 재료 및 기타 재료 분석 샘플의 정밀 절단에 사용됩니다. 특히 최대 0.2mm 두께의 초박판 정밀 절단에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

와이어 와인딩 드럼 모터 매개변수	AC220v 50Hz 300
선형 속도	0-8m/s
커팅 라인의 총 길이	150m
샘플 무게(최대)	3kg
Z축 스트로크	≤ 160mm
Y축 스트로크	≤ 180mm
절단 샘플 직경(최대)	Φ 150 mm
텐션 구조	공압식 텐셔닝
장력 조절 범위	0.1-0.4MPa
다이아몬드 와이어 직경	
크기	617x620x1500mm
무게	183kg