

80-150L 재킷 유리 반응기

품목 번호: KR-80



소개

실험실을 위한 다목적 재킷 유리 반응기 시스템을 찾고 계십니까? 당사의 80-150L 반응기는 합성 반응, 증류 등을 위한 제어된 온도, 속도 및 기계적 기능을 제공합니다. 맞춤형 옵션과 맞춤형 서비스를 통해 KinTek은 귀하를 보호합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	KGR-80	KGR-100	KGR-150
반응기 체적	80L	100L	150L
재킷 볼륨	24L	30L	45L
교반력	370W	370W	400W
최대 토그	378N/센티미터	378N/센티미터	425N/센티미터
포트 씰링	PTFE		
속도 제어	Knop 무단 속도 조절		
교반 속도	0-650rpm		
작동 온도	-80~250°C		
진공	0.098Mpa		
안전 보호	과전류/접지 오류/과열 보호		
근무 환경	5-35°C		
전원 공급 장치	110-440V, 50/60Hz		
전반적인 차원	700*630*2500mm	720*630*2700mm	750*660*2750mm
순중량	140kg	160kg	200kg