

80L 냉각 순환기 냉각수 순환기 수조 냉각 및 저온 항온 반응조용

품목 번호: KCP-80



소개

최대 온도 -120°C의 효율적이고 안정적인 80L 냉각 순환기. 실험실 및 산업용으로 이상적이며, 냉각조로도 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기

모델	유체 용량	작동 온도	냉각 용량	펌프 유량	온도 안정성	호스 포트	치수 (mm)
KCP80-20	80L	-23~5°C	9738-2626W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1000*800*1100
KCP80-30	80L	-32~5°C	9820-2820W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1000*800*1100
KCP80-40	80L	-40~5°C	10860-2830W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1000*800*1100
KCP80-60	80L	-63~5°C	11380-2100W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1100*830*1250
KCP80-80	80L	-83~5°C	11670-1800W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1100*830*1250
KCP80-120	80L	-120~5°C	11880-1200W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1200*1100*1300