

실험실용 가열 플레이트가 있는 자동 고온 가열 유압 프레스 기계

품목 번호: PHA



소개

고온 핫 프레스는 고온 환경에서 재료를 누르고 소결하고 가공하기 위해 특별히 설계된 기계입니다. 다양한 고온 공정 요구 사항을 충족하기 위해 섭씨 수백도에서 수천도 범위에서 작동할 수 있습니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PHA
압력 범위	0-10T
압력 공정	프로그램 가압 - 프로그램 압력 유지 - 타이밍 압력 해제
압력 유지 시간	1초 ~ 무한대 초
실린더 스트로크	80mm
가열 온도	최대 1000°C
금형 재질	니켈 기반 합금 (고온 내성 재료)
샘플 크기	중간 10-30mm
금형 모양	중간 50*90mm
로 내부 직경	중간 60mm
전체 기계 크기	400*380*780 (L*W*H)
전원 공급 장치	220V 50Hz
분말 정제 프레스 크기 다이어그램	