

자동 고온 열 프레스 기계

품목 번호: PHA



소개

고온 핫 프레스는 고온 환경에서 재료를 프레스, 소결 및 가공하기 위해 특별히 설계된 기계입니다. 다양한 고온 공정 요구 사항을 위해 섭씨 수백도에서 섭씨 수천도 범위에서 작동할 수 있습니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PHA
압력 범위	0-10T
압력 프로세스	프로그램 가압-프로그램 압력 유지-시간 지정 압력 해제
압력 유지 시간	1초~∞초
실린더 스트로크	80mm
가열 온도	최대 1000°C
금형 재료	니켈 기반 합금(고온 내성 소재)
샘플 크기	중간 10-30mm
금형 모양	중형 50*90mm
용광로 직경	중형 60mm
전체 기계 크기	400*380*780(가로*세로*높이)
전원 공급 장치	220V 50Hz
분말 정제 프레스 크기 다이어그램	