

수동 버튼 배터리 실링기 (디지털 디스플레이)

품목 번호: PC2NS



소개

수동 버튼 배터리 실링기는 버튼 배터리 포장에 특화된 소형 장비입니다. 작동이 간편하며 실험실 및 소량 생산에 적합하여 배터리를 견고하게 밀봉하고 생산 효율성을 높입니다.

[자세히 알아보기](#)

장비 모델	PC2NS
압력 범위	0-2T (0-25MPa)
피스톤 직경	크롬 도금 유압 실린더 32mm(d)
압력계	디지털 디스플레이 0.00-40.00MPa
표준 금형	표준 CR20 시리즈 패키지 금형
실링 금형	CR16, CR20, CR24, CR30 등 선택 사항
실링 압력	일반적으로 0.8-1.2톤
셀 제거 금형	CR16, CR20, CR24, CR30 등 선택 사항
셀 제거 압력	일반적으로 0.4톤 이내
전체 치수	210*165*290mm(길이*너비*높이)
장비 무게	12Kg

기계 크기 다이어그램