

수동 버튼 배터리 밀봉기(디지털 디스플레이)

품목 번호: PC2NS



소개

수동 버튼 배터리 씰링기는 버튼 배터리 포장에 특별히 사용되는 소형 장치입니다. 작동하기 쉽고 실험실 및 소량 생산에 적합하여 배터리를 단단히 밀봉하고 생산 효율성을 향상시킵니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PC2NS
압력 범위	0-2T(0-25MPa)
피스톤 직경	크롬 도금 오일 실린더 32mm(d)
압력 게이지	디지털 디스플레이 0.00-40.00MPa
표준 몰드	표준 CR20 시리즈 패키지 몰드
씰링 몰드	옵션 CR16, CR20, CR24, CR30 등
씰링 압력	일반적으로 0.8-1.2톤 사이
셀 제거 금형	옵션 CR16, CR20, CR24, CR30 등
셀 제거 압력	일반적으로 0.4톤 이내
전체 치수	210*165*290mm(LX*W*H)
장비 무게	12Kg

머신 크기 다이어그램