

수동 버튼 배터리 실링기

품목 번호: PC2N



소개

수동 버튼 배터리 실링기는 CR2032, LR44 등 소형 버튼 배터리용으로 특별히 설계된 고정밀 포장 장치입니다. 실험실 연구 개발, 소량 생산 및 교육 시연에 적합합니다.

자세히 알아보기

기기 모델	PC-2N
압력 범위	0-2T (0-25MPa)
피스톤 직경	크롬 도금 실린더 32mm(d)
압력 게이지	압력 및 압력 이중 스케일 표시
표준 몰드	표준 CR20 시리즈 패키징 몰드
실링 몰드	CR16, CR20, CR24, CR30 등 선택 사항
실링 압력	일반적으로 0.8-1.2톤
셀 제거 몰드	CR16, CR20, CR24, CR30 등 선택 사항
셀 제거 압력	일반적으로 0.4톤 이내
전체 치수	210*165*290mm(길이*너비*높이)
장비 무게	12Kg

기계 크기 다이어그램