

수동 버튼 배터리 밀봉기

품목 번호: PC2N



소개

수동 버튼 배터리 씰링기는 소형 버튼 배터리(예: CR2032, LR44 및 기타 모델)를 위해 특별히 설계된 고정밀 포장 장치입니다. 실험실 연구 및 개발, 소량 생산 및 교육용 데모에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

계측기 모델	PC-2N
압력 범위	0-2T(0-25MPa)
피스톤 직경	크롬 도금 오일 실린더 32mm(d)
압력 게이지	압력 및 압력의 이중 눈금 표시
표준 몰드	표준 CR20 시리즈 패키지 몰드
씰링 몰드	옵션 CR16, CR20, CR24, CR30 등
씰링 압력	일반적으로 0.8-1.2톤 사이
셀 제거 금형	옵션 CR16, CR20, CR24, CR30 등
셀 제거 압력	일반적으로 0.4톤 이내
전체 치수	210*165*290mm(LX*W*H)
장비 무게	12Kg

머신 크기 다이어그램