

뚜껑 원통형 실험실 도가니가 있는 알루미늄(Al₂O₃) 도가니

품목 번호: KM-C02



소개

원통형 도가니 원통형 도가니는 가장 일반적인 도가니 모양 중 하나이며 다양한 재료를 녹이고 처리하는 데 적합하며 취급 및 청소가 쉽습니다.

자세히 알아보기

0.4ml(Ø10x10mm)	4ml(Ø14x45mm)	23ml(Ø30x55mm)	74ml(Ø45x65mm)	150ml(Ø90x30mm)	260ml(Ø75x65mm)	470ml(Ø80x120mm)	1400ml(Ø130x130mm)
0.8ml(Ø12x12mm)	6.5ml(Ø19x35mm)	25ml(Ø28x58mm)	85ml(Ø50x60mm)	160ml(Ø65x65mm)	275ml(Ø60x120mm)	480ml(Ø95x95mm)	1600ml(Ø140x140mm)
1.5ml(Ø20x10mm)	7ml(Ø30x20mm)	28ml(Ø50x25mm)	89ml(Ø60x40mm)	198ml(Ø85x50mm)	280ml(Ø80x80mm)	560ml(Ø130x60mm)	2000ml(Ø150x140mm)
3ml(Ø12x40mm)	7.5ml(Ø28x17mm)	35ml(Ø40x40mm)	93ml(Ø40x100mm)	220ml(Ø60x100mm)	300ml(Ø90x65mm)	630ml(Ø100x100mm)	2400ml(Ø230x80mm)
3ml(Ø16x20mm)	9ml(Ø30x25mm)	38ml(Ø35x51mm)	120ml(Ø50x80mm)	220ml(Ø70x70mm)	310ml(Ø70x100mm)	840ml(Ø150x65mm)	2500ml(Ø150x180mm)
3ml(Ø20x20mm)	12ml(Ø30x28mm)	40ml(Ø50x30mm)	130ml(Ø60x60mm)	220ml(Ø100x35mm)	330ml(Ø95x60mm)	1000ml(Ø115x130mm)	2520ml(Ø200x100mm)
3.5ml(Ø16x28mm)	13ml(Ø30x30mm)	63ml(Ø50x45mm)	130ml(Ø70x50mm)	250ml(Ø85x60mm)	360ml(Ø80x100mm)	1100ml(Ø100x180mm)	2700ml(Ø160x160mm)
3.5ml(Ø18x26mm)	21ml(Ø35x30mm)	70ml(Ø50x50mm)	145ml(Ø50x100mm)	250ml(Ø95x50mm)	450ml(Ø90x90mm)	1350ml(Ø125x150mm)	3400ml(Ø180x170mm)
5240ml(Ø200x200mm)							
0.8ml블록커버 포함(Ø12x12)	3.5ml블록커버 포함(Ø16x28)	11ml블록커버 포함(Ø19x58)	28ml버클커버 포함(Ø50x25)	53ml 블록커버 포함(Ø40x70)	100ml(디스크 커버 포함)(Ø58x60)	280ml(디스크 커버 포함)(Ø80x80)	1100ml with 디스크 커버(Ø100x180)
1.5ml버클커버 포함(Ø20x10)	3.5ml버클커버 포함(Ø16x28)	12ml블록커버 포함(Ø30x28)	29ml블록커버 포함(Ø40x35)	61ml 블록커버 포함(Ø40x80)	120ml블록커버 포함(Ø50x80)	280ml버클커버 포함(Ø80x80)	1350ml 디스크 커버 포함(Ø125x150)
1.5ml블록커버 포함(Ø20x10)	3.5ml블록한 커버 포함(Ø18x26)	12ml버클커버 포함(Ø30x28)	35ml블록커버 포함(Ø40x40)	63ml블록커버 포함(Ø50x45)	130ml(디스크 커버 포함)(Ø60x60)	300ml버클커버 포함(Ø90x65)	1400ml(디스크 커버 포함)(Ø130x130)
3ml블록커버 포함(Ø12x40)	4ml블록커버 포함(Ø14x45)	13ml블록커버 포함(Ø30x30)	38ml블록커버 포함(Ø35x50)	63ml버클커버 포함(Ø50x45)	130ml(디스크 커버 포함)(Ø70x50)	450ml(디스크 커버 포함)(Ø90x90)	1600ml와 디스크 커버(Ø140x140)
2ml블록커버 포함(Ø16x20)	6.5ml블록커버 포함(Ø19x35)	13ml버클커버 포함(Ø30x30)	38ml버클커버 포함(Ø35x50)	70ml블록커버 포함(Ø50x50)	150ml(디스크 커버 포함)(Ø90x30)	450ml버클커버 포함(Ø90x90)	2000ml with 디스크 커버(Ø150x140)

2ml버클커버 포함(φ16x20)	7ml블록커버 포함(φ30x20)	15ml 블록 커버 포함(φ47x13)	40ml블록커버 포함(φ50x30)	70ml버클커버 포함(φ50x50)	150ml버클커버 포함(φ90x30)	560ml(디스크 커버 포함)(φ130x60)	2400ml디스크 커버 포함(φ230x80)
3ml버클커버 포함(φ20x18)	7.5ml블록한 커버 포함(φ28x17)	23ml블록커버 포함(φ30x55)	50ml버클커버 포함(φ35x70)	73ml블록커버 포함(φ35x100)	160ml(디스크 커버 포함)(Ø65x65)	630ml(디스크 커버 포함)(φ100x100)	2500ml with 디스크 커버(φ150x180)
3ml블록커버 포함(φ20x18)	8ml버클커버 포함(φ25x25)	23ml버클커버 포함(φ30x55)	50ml블록커버 포함(φ40x60)	85ml블록커버 포함(Ø50x60)	163ml(디스크 커버 포함)(Ø90x35)	840ml(디스크 커버 포함)(φ150x65)	디스크 커버 포함 2700ml(φ160x160)
3ml블록커버 포함(φ20x20)	9ml블록커버 포함(Ø20x50)	25ml블록커버 포함(φ28x58)	52ml버클커버 포함(φ30x100)	85ml버클커버 포함(φ50x60)	220ml(디스크 커버 포함)(Ø60x100)	950ml with 디스크 커버(φ120x120)	디스크 커버 포함 3400ml(φ180x170)
3ml버클커버 포함(φ20x20)	9ml블록커버 포함(φ30x25)	28ml블록커버 포함(Ø50x25)	52ml블록커버 포함(φ30x100)	95ml(디스크 커버 포함)(φ95x20)	260ml(디스크 커버 포함)(70x70)	1000ml with 디스크 커버(φ115x130)	
0.4ml(10x10)	1.5ml(13x24)	3ml(20x18)	5ml(15x70)	8ml(25x25)	15ml(30x28)	39ml(35x58)	
0.7ml(20x4)	2ml(30x5)	3ml(35x6)	6ml(16x50)	9ml(20x50)	15ml(47x13)	50ml(35x70)	
1ml(10x50)	2.5ml(10x60)	4ml(12x150)	6.5ml(19x35)	11ml(19x58)	18ml(23x60)	50ml(40x60)	
1.2ml(11x20)	3ml(12x40)	4ml(14x45)	8ml(16x56)	12ml(55x8)	29ml(40x35)		
대(Ø58x60) 1개, 소(Ø16x50) 7개	대형 1개(100x40x20) 및 소형 3개(φ28x17)	큰 것 1개(120x60x20) 작은 것 2개(100x20x20 반환)					
대형 1개(Ø70x70) 및 소형 3개(Ø28x58)	대형(100x40x20) 1개, 소형(φ30x30) 3개	큰 것 1개(120x60x40) 작은 것 3개(40x35x25 반환)					
대형 1개(100x30x20) 및 소형 4개(Ø20x20)	대(100x100x40) 1개 소(10ml) 9개	대(120x80x30) 1개 소(20ml) 6개					
큰 것 하나(100x30x20) 작은 것 다섯 개(φ18x26)	큰 것 1개(115x65x45) 작은 것 4개(50x25x35)	대(120x80x40) 1개 소(15ml) 6개					
52ml(30x100)	80ml(56x50)	119ml(40x135)	180ml(50x120)	270ml(90x60)			
53ml(40x70)	95ml(95x20)	127ml(45x110)	185ml(59x87)	300ml(100x50)			
61ml(40x80)	100ml(58x60)	140ml(115x20)	230ml(100x40)	375ml(70x120)			
73ml(35x100)	105ml(75x27)	163ml(90x35)	250ml(70x90)	420ml(70x145)			
2ml 외부 버클 캡 포함(φ16x20)	내부 블록 캡(φ16x50) 포함 6ml	디스크 커버 포함 220ml(φ100x35)	디스크 커버 포함 300ml(φ100x50)	디스크 커버 포함 610ml(φ80x155)	디스크 커버 포함 900ml(φ115x110)		
내부 블록 캡 포함 2ml(φ16x20)	8ml with 버클캡(φ16x56)	디스크 커버 포함 250ml(Ø85x60)	디스크 커버 포함 330ml(φ95x60)	버클캡 포함 610ml(φ80x155)	디스크 커버 포함 1050ml(φ150x80)		
3.5ml with 버클캡(φ16x28)	내부 블록 캡 포함 8ml(φ16x56)	버클캡 포함 250ml(φ85x60)	디스크 커버 포함 360ml(φ80x100)	디스크 커버 포함 790ml(φ80x200)	디스크 커버 포함 1100ml(φ100x180)		
내부 블록 캡 포함 3.5ml(φ16x28)	디스크 커버 포함 50ml(φ40x60)	디스크 커버 포함 260ml(φ75x65)	버클캡 포함 360ml(φ80x100)	버클캡 포함 790ml(φ80x200)			
내부 블록 캡(φ15x70) 포함 5ml	디스크 커버 포함 130ml(φ70x50)	디스크 커버 포함 270ml(φ90x60)	디스크 커버 포함 420ml(φ70x145)	디스크 커버 포함 860ml(φ140x70)			
6ml with 버클캡(φ16x50)	디스크 커버 포함 163ml(φ90x35)	270ml(버클캡 포함)(φ90x60)	디스크 커버 포함 560ml(φ115x70)	900ml(디스크 커버 포함)(φ110x120)			
디스크 캡 포함 0.7ml(φ20x4)	내부 블록 캡(φ14x45) 포함 4ml	버클캡 포함 8ml(φ25x25)	디스크 커버 포함 1240ml(φ125x125)	디스크 커버 포함 2500ml(φ150x180)			

디스크 캡 포함 2ml(Φ30x5)	내부 볼록 캡(Φ19x35) 포함 6.5ml	내부 볼록 캡 포함 11ml(Φ19x58)	디스크 커버 포함 2700ml(Φ160x160)	디스크 커버 포함 2600ml(Φ130x245)
------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

디스크 캡 포함 3ml(Φ35x6)	내부 볼록 캡 포함 7.5ml(Φ28x17)	버클캡 포함 15ml(Φ30x30)	디스크 커버 포함 1290ml(Φ115x155)	디스크 커버 포함 3800ml(Φ160x240)
------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

외부 버클 캡 포함 3ml(Φ35x6)	내부 볼록 캡 포함 8ml(Φ25x25)	내부 볼록 캡 포함 25ml(Φ28x58)	디스크 커버 포함 1460ml(Φ140x120)	
--------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	--

디스크 캡 포함 3ml(Φ20x18)	디스크 커버 포함 74ml(Φ45x65)	버클 커버 포함 450ml(Φ90x90)	디스크 커버 포함 630ml(Φ100x100)	디스크 커버 포함 1000ml(Φ115x130)	내부 볼록 캡 포함 2400ml(Φ230x80)
-------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

내부 볼록 캡 포함 21ml(Φ35x30)	디스크 커버 포함 95ml(Φ95x20)	디스크 커버 포함 470ml(Φ80x120)	디스크 커버 포함 840ml(Φ50x65)	디스크 커버 포함 1350ml(Φ125x150)	디스크 커버 포함 2600ml(Φ145x195)
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

버클캡 포함 21ml(Φ35x30)	디스크 커버 포함 100ml(Φ60x55)	버클 커버 포함 470ml(Φ80x120)	디스크 커버 포함 900ml(Φ80x235)	디스크 커버 포함 1400ml(Φ130x130)	디스크 커버 포함 3400ml(Φ180x170)
------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

내부 볼록 캡 포함 39ml(Φ35x58)	디스크 커버 포함 127ml(Φ45x110)	디스크 커버 포함 480ml(Φ95x95)	버클 커버 포함 900ml(Φ80x235)	디스크 커버 포함 1600ml(Φ140x140)	
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	--

버클 캡 포함 39ml(Φ35x58)	디스크 커버 포함 450ml(Φ90x90)	디스크 커버 포함 560ml(Φ130x60)	디스크 커버 포함 950ml(Φ120x120)	디스크 커버 포함 2000ml(Φ150x140)	
-------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--

버클캡 포함 73ml(Φ35x100)	디스크 커버 포함 100ml(Φ58x60)	디스크 커버 포함 130ml(Φ65x50)	디스크 커버 포함 160ml(Φ65x65)	디스크 커버 포함 220ml(Φ60x100)	디스크 커버 포함 275ml(Φ60x120)
-------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

버클 캡 포함 74ml(Φ45x65)	내부 볼록 캡 포함 119ml(Φ40x135)	디스크 커버 포함 140ml(Φ115x20)	내부 볼록 캡 포함 180ml(Φ50x120)	디스크 커버 포함 230ml(Φ100x40)	버클 커버 포함 280ml(Φ80x80)
-------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------

디스크 커버 포함 80ml(Φ56x50)	버클캡 포함 120ml(Φ50x80)	내부 볼록 캡 포함 145ml(Φ50x100)	버클 커버 포함 180ml(Φ50x120)	디스크 커버 포함 250ml(Ø70x90)	버클 커버 포함 300ml(Φ90x65)
---------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------

버클캡 포함 85ml(Φ50x60)	버클 커버 포함 127ml(Φ45x110)	버클캡 포함 145ml(Φ50x100)	디스크 커버 포함 185ml(Φ59x87)	디스크 커버 포함 250ml(Φ95x50)	디스크 커버 포함 310ml(Φ70x100)
------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

디스크 캡 포함 93ml(Φ40x100)	디스크 커버 포함 130ml(Φ60x60)	버클 커버 포함 150ml(Φ90x30)	버클 커버 포함 198ml(Φ85x50)	디스크 커버 포함 260ml(Φ70x70)	디스크 커버 포함 375ml(Φ70x120)
---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------

560ml(115x70)	900ml(110x120)	1100ml(107x160)	2600ml(130x245)
---------------	----------------	-----------------	-----------------

610ml(80x155)	900ml(115x110)	1240ml(125x125)	2600ml(145x195)
---------------	----------------	-----------------	-----------------

790ml(80x200)	950ml(120x120)	1290ml(115x155)	3800ml(160x240)
---------------	----------------	-----------------	-----------------

860ml(140x70)	1000ml(104x155)	1460ml(140x120)	5200ml(185x240)
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

900ml(80x235)	1050ml(150x80)	2000ml(150x140)	
---------------	----------------	-----------------	--

2520ml(Φ200x100)	5200ml(Φ185x240)	5240ml(Φ200x200)	
------------------	------------------	------------------	--

50ml (Φ40x60)	330ml (Φ95x60)	790ml (Φ80x200)	1240ml (Φ125x125)	3800ml(Φ160x240)
---------------	----------------	-----------------	-------------------	------------------

163ml(Φ90x35)	360ml (Φ80x100)	860ml (Φ140x70)	1290ml (Ø115x155)	5200ml (Φ185x240)
---------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

220ml (Φ100x35)	420ml (Φ70x145)	900ml (Φ110x120)	1460ml (Φ140x120)	5240ml (Φ200x200)
-----------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------

250ml (Φ85x60)	470ml (Φ80x120)	900ml (Φ115x110)	2500ml(Φ150x180)	
----------------	-----------------	------------------	------------------	--

270ml (Φ90x60)	560ml (Φ115x70)	1050ml (Φ150x80)	2520ml (Φ200x100)	
----------------	-----------------	------------------	-------------------	--

300ml (Φ100x50)	610ml (Φ80x155)	1100ml (Φ100x180)	2600ml(Φ130x245)	
-----------------	-----------------	-------------------	------------------	--

뒷개 없이 주문을 받아서
만들어진 $\Phi 56 \times 50 \text{mm}$

뒷개를 가진 주문을 받아서
만들어진 $\Phi 56 \times 50 \text{mm}$