

엔지니어링 고급 정밀 세라믹 알루미나 Al₂O₃ 도가니 뚜껑 원통형 실험실 도가니

품목 번호: KM-C02



소개

원통형 도가니는 가장 일반적인 도가니 모양 중 하나로, 다양한 재료의 용융 및 처리에 적합하며 취급 및 세척이 용이합니다.

자세히 알아보기

0.4ml(φ10x10mm)	4ml(φ14x45mm)	23ml(φ30x55mm)	74ml(φ45x65mm)	150ml(φ90x30mm)	260ml(φ75x65mm)	470ml(φ80x120mm)	1400ml(φ130x130mm)
0.8ml(φ12x12mm)	6.5ml(φ19x35mm)	25ml(φ28x58mm)	85ml(φ50x60mm)	160ml(φ65x65mm)	275ml(φ60x120mm)	480ml(φ95x95mm)	1600ml(φ140x140mm)
1.5ml(φ20x10mm)	7ml(φ30x20mm)	28ml(φ50x25mm)	89ml(φ60x40mm)	198ml(φ85x50mm)	280ml(φ80x80mm)	560ml(φ130x60mm)	2000ml(φ150x140mm)
3ml (φ12x40mm)	7.5ml(φ28x17mm)	35ml(φ40x40mm)	93ml(φ40x100mm)	220ml(φ60x100mm)	300ml(φ90x65mm)	630ml(φ100x100mm)	2400ml(φ230x80mm)
3ml(φ16x20mm)	9ml(φ30x25mm)	38ml(φ35x51mm)	120ml(φ50x80mm)	220ml(φ70x70mm)	310ml(φ70x100mm)	840ml(φ150x65mm)	2500ml(φ150x180mm)
3ml(φ20x20mm)	12ml(φ30x28mm)	40ml(φ50x30mm)	130ml(φ60x60mm)	220ml(φ100x35mm)	330ml(φ95x60mm)	1000ml(φ115x130mm)	2520ml(φ200x100mm)
3.5ml(φ16x28mm)	13ml(φ30x30mm)	63ml(φ50x45mm)	130ml(φ70x50mm)	250ml(φ85x60mm)	360ml(φ80x100mm)	1100ml(φ100x180mm)	2700ml(φ160x160mm)
3.5ml(φ18x26mm)	21ml(φ35x30mm)	70ml(φ50x50mm)	145ml(φ50x100mm)	250ml(φ95x50mm)	450ml(φ90x90mm)	1350ml(φ125x150mm)	3400ml(φ180x170mm)
5240ml(φ200x200mm)							

0.8ml 블록 커버 포함(φ12x12)	3.5ml 블록 커버 포함(φ16x28)	11ml 블록 커버 포함(φ19x58)	28ml 버클 커버 포함(φ50x25)	53ml 블록 커버 포함(φ40x70)	100ml 디스크 커버 포함(φ58x60)	280ml 디스크 커버 포함(φ80x80)	1100ml 디스크 커버 포함(φ100x180)
1.5ml 버클 커버 포함(φ20x10)	3.5ml 버클 커버 포함(φ16x28)	12ml 블록 커버 포함(φ30x28)	29ml 블록 커버 포함(φ40x35)	61ml 블록 커버 포함(φ40x80)	120ml 블록 커버 포함(φ50x80)	280ml 버클 커버 포함(φ80x80)	1350ml 디스크 커버 포함(φ125x150)
1.5ml 블록 커버 포함(φ20x10)	3.5ml 블록 커버 포함(φ18x26)	12ml 버클 커버 포함(φ30x28)	35ml 블록 커버 포함(φ40x40)	63ml 블록 커버 포함(φ50x45)	130ml 디스크 커버 포함(φ60x60)	300ml 버클 커버 포함(φ90x65)	1400ml 디스크 커버 포함(φ130x130)
3ml 블록 커버 포함(φ12x40)	4ml 블록 커버 포함(φ14x45)	13ml 블록 커버 포함(φ30x30)	38ml 블록 커버 포함(φ35x50)	63ml 버클 커버 포함(φ50x45)	130ml 디스크 커버 포함(φ70x50)	450ml 디스크 커버 포함(φ90x90)	1600ml 디스크 커버 포함(φ140x140)
2ml 블록 커버 포함(φ16x20)	6.5ml 블록 커버 포함(φ19x35)	13ml 버클 커버 포함(φ30x30)	38ml 버클 커버 포함(φ35x50)	70ml 블록 커버 포함(φ50x50)	150ml 디스크 커버 포함(φ90x30)	450ml 버클 커버 포함(φ90x90)	2000ml 디스크 커버 포함(φ150x140)
2ml 버클 커버 포함(φ16x20)	7ml 블록 커버 포함(φ30x20)	15ml 블록 커버 포함(φ47x13)	40ml 블록 커버 포함(φ50x30)	70ml 버클 커버 포함(φ50x50)	150ml 버클 커버 포함(φ90x30)	560ml 디스크 커버 포함(φ130x60)	2400ml 디스크 커버 포함(φ230x80)
3ml 버클 커버 포함(φ20x18)	7.5ml 블록 커버 포함(φ28x17)	23ml 블록 커버 포함(φ30x55)	50ml 버클 커버 포함(φ35x70)	73ml 블록 커버 포함(φ35x100)	160ml 디스크 커버 포함(φ65x65)	630ml 디스크 커버 포함(φ100x100)	2500ml 디스크 커버 포함(φ150x180)
3ml 블록 커버 포함(φ20x18)	8ml 버클 커버 포함(φ25x25)	23ml 버클 커버 포함(φ30x55)	50ml 블록 커버 포함(φ40x60)	85ml 블록 커버 포함(φ50x60)	163ml 디스크 커버 포함(φ90x35)	840ml 디스크 커버 포함(φ150x65)	2700ml 디스크 커버 포함(φ160x160)

3ml 볼록 커버 포함(φ20x20)	9ml 볼록 커버 포함(φ20x50)	25ml 볼록 커버 포함(φ28x58)	52ml 버클 커버 포함(φ30x100)	85ml 버클 커버 포함(φ50x60)	220ml 디스크 커버 포함(φ60x100)	950ml 디스크 커버 포함(φ120x120)	3400ml 디스크 커버 포함(φ180x170)
3ml 버클 커버 포함(φ20x20)	9ml 볼록 커버 포함(φ30x25)	28ml 볼록 커버 포함(φ50x25)	52ml 볼록 커버 포함(φ30x100)	95ml 디스크 커버 포함(φ95x20)	260ml 디스크 커버 포함(φ70x70)	1000ml 디스크 커버 포함(φ115x130)	

0.4ml(10x10)	1.5ml(13x24)	3ml(20x18)	5ml(15x70)	8ml(25x25)	15ml(30x28)	39ml(35x58)
0.7ml(20x4)	2ml(30x5)	3ml(35x6)	6ml(16x50)	9ml(20x50)	15ml(47x13)	50ml(35x70)
1ml(10x50)	2.5ml(10x60)	4ml(12x150)	6.5ml(19x35)	11ml(19x58)	18ml(23x60)	50ml(40x60)
1.2ml(11x20)	3ml(12x40)	4ml(14x45)	8ml(16x56)	12ml(55x8)	29ml(40x35)	

대형 1개(φ58x60) 및 소형 7개(φ16x50)	대형 1개(100x40x20) 및 소형 3개(φ28x17)	대형 1개(120x60x20) 및 소형 2개(100x20x20 반원형)
대형 1개(φ70x70) 및 소형 3개(φ28x58)	대형 1개(100x40x20) 및 소형 3개(φ30x30)	대형 1개(120x60x40) 및 소형 3개(40x35x25 반원형)
대형 1개(100x30x20) 및 소형 4개(φ20x20)	대형 1개(100x100x40) 및 소형 9개(10ml)	대형 1개(120x80x30) 및 소형 6개(20ml)
대형 1개(100x30x20) 및 소형 5개(φ18x26)	대형 1개(115x65x45) 및 소형 4개(50x25x35)	대형 1개(120x80x40) 및 소형 6개(15ml)

52ml(30x100)	80ml(56x50)	119ml(40x135)	180ml(50x120)	270ml(90x60)
53ml(40x70)	95ml(95x20)	127ml(45x110)	185ml(59x87)	300ml(100x50)
61ml(40x80)	100ml(58x60)	140ml(115x20)	230ml(100x40)	375ml(70x120)
73ml(35x100)	105ml(75x27)	163ml(90x35)	250ml(70x90)	420ml(70x145)

2ml 외부 버클 캡 포함(Φ16x20)	6ml 내부 볼록 캡 포함(Φ16x50)	220ml 디스크 커버 포함(Φ100x35)	300ml 디스크 커버 포함(Φ100x50)	610ml 디스크 커버 포함(Φ80x155)	900ml 디스크 커버 포함(Φ115x110)
2ml 내부 볼록 캡 포함(Φ16x20)	8ml 버클 캡 포함(Φ16x56)	250ml 디스크 커버 포함(φ85x60)	330ml 디스크 커버 포함(φ95x60)	610ml 버클 캡 포함(Φ80x155)	1050ml 디스크 커버 포함(Φ150x80)
3.5ml 버클 캡 포함(Φ16x28)	8ml 내부 볼록 캡 포함(Φ16x56)	250ml 버클 캡 포함(Φ85x60)	360ml 디스크 커버 포함(Φ80x100)	790ml 디스크 커버 포함(Φ80x200)	1100ml 디스크 커버 포함(Φ100x180)
3.5ml 내부 볼록 캡 포함(Φ16x28)	50ml 디스크 커버 포함(Φ40x60)	260ml 디스크 커버 포함(Φ75x65)	360ml 버클 캡 포함(Φ80x100)	790ml 버클 캡 포함(Φ80x200)	
5ml 내부 볼록 캡 포함(Φ15x70)	130ml 디스크 커버 포함(Φ70x50)	270ml 디스크 커버 포함(Φ90x60)	420ml 디스크 커버 포함(Φ70x145)	860ml 디스크 커버 포함(Φ140x70)	
6ml 버클 캡 포함(Φ16x50)	163ml 디스크 커버 포함(Φ90x35)	270ml 버클 캡 포함(Φ90x60)	560ml 디스크 커버 포함(Φ115x70)	900ml 디스크 커버 포함(Φ110x120)	

0.7ml 디스크 캡 포함(Φ20x4)	4ml 내부 볼록 캡 포함(Φ14x45)	8ml 버클 캡 포함(Φ25x25)	1240ml 디스크 커버 포함(Φ125x125)	2500ml 디스크 커버 포함(Φ150x180)
2ml 디스크 캡 포함(Φ30x5)	6.5ml 내부 볼록 캡 포함(Φ19x35)	11ml 내부 볼록 캡 포함(Φ19x58)	2700ml 디스크 커버 포함(Φ160x160)	2600ml 디스크 커버 포함(Φ130x245)
3ml 디스크 캡 포함(Φ35x6)	7.5ml 내부 볼록 캡 포함(Φ28x17)	15ml 버클 캡 포함(Φ30x30)	1290ml 디스크 커버 포함(Φ115x155)	3800ml 디스크 커버 포함(Φ160x240)
3ml 외부 버클 캡 포함(Φ35x6)	8ml 내부 볼록 캡 포함(Φ25x25)	25ml 내부 볼록 캡 포함(Φ28x58)	1460ml 디스크 커버 포함(Φ140x120)	

3ml 디스크 캡 포함(Φ20x18)	74ml 디스크 커버 포함(Φ45x65)	450ml 버클 커버 포함(Φ90x90)	630ml 디스크 커버 포함(Φ100x100)	1000ml 디스크 커버 포함(Φ115x130)	2400ml 내부 볼록 캡 포함(Φ230x80)
----------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

21ml 내부 볼록 캡 포함(Φ35x30)	95ml 디스크 커버 포함(Φ95x20)	470ml 디스크 커버 포함(Φ80x120)	840ml 디스크 커버 포함(Φ50x65)	1350ml 디스크 커버 포함(Φ125x150)	2600ml 디스크 커버 포함(Φ145x195)
21ml 버클 캡 포함(Φ35x30)	100ml 디스크 커버 포함(Φ60x55)	470ml 버클 커버 포함(Φ80x120)	900ml 디스크 커버 포함(Φ80x235)	1400ml 디스크 커버 포함(Φ130x130)	3400ml 디스크 커버 포함(Φ180x170)
39ml 내부 볼록 캡 포함(Φ35x58)	127ml 디스크 커버 포함(Φ45x110)	480ml 디스크 커버 포함(Φ95x95)	900ml 버클 커버 포함(Φ80x235)	1600ml 디스크 커버 포함(Φ140x140)	
39ml 버클 캡 포함(Φ35x58)	450ml 디스크 커버 포함(Φ90x90)	560ml 디스크 커버 포함(Φ130x60)	950ml 디스크 커버 포함(Φ120x120)	2000ml 디스크 커버 포함(Φ150x140)	

73ml 버클 캡 포함(Φ35x100)	100ml 디스크 커버 포함(Φ58x60)	130ml 디스크 커버 포함(Φ65x50)	160ml 디스크 커버 포함(Φ65x65)	220ml 디스크 커버 포함(Φ60x100)	275ml 디스크 커버 포함(Φ60x120)
74ml 버클 캡 포함(Φ45x65)	119ml 내부 볼록 캡 포함(Φ40x135)	140ml 디스크 커버 포함(Φ115x20)	180ml 내부 볼록 캡 포함(Φ50x120)	230ml 디스크 커버 포함(Φ100x40)	280ml 버클 커버 포함(Φ80x80)
80ml 디스크 커버 포함(Φ56x50)	120ml 버클 캡 포함(Φ50x80)	145ml 내부 볼록 캡 포함(Φ50x100)	180ml 버클 커버 포함(Φ50x120)	250ml 디스크 커버 포함(Φ70x90)	300ml 버클 커버 포함(Φ90x65)
85ml 버클 캡 포함(Φ50x60)	127ml 버클 커버 포함(Φ45x110)	145ml 버클 캡 포함(Φ50x100)	185ml 디스크 커버 포함(Φ59x87)	250ml 디스크 커버 포함(Φ95x50)	310ml 디스크 커버 포함(Φ70x100)
93ml 디스크 캡 포함(Φ40x100)	130ml 디스크 커버 포함(Φ60x60)	150ml 버클 커버 포함(Φ90x30)	198ml 버클 커버 포함(Φ85x50)	260ml 디스크 커버 포함(Φ70x70)	375ml 디스크 커버 포함(Φ70x120)

560ml(115x70)	900ml(110x120)	1100ml(107x160)	2600ml(130x245)
610ml(80x155)	900ml(115x110)	1240ml(125x125)	2600ml(145x195)
790ml(80x200)	950ml(120x120)	1290ml(115x155)	3800ml(160x240)
860ml(140x70)	1000ml(104x155)	1460ml(140x120)	5200ml(185x240)
900ml(80x235)	1050ml(150x80)	2000ml(150x140)	

2520ml(Φ200x100)	5200ml(Φ185x240)	5240ml(Φ200x200)
------------------	------------------	------------------

50ml (Φ40x60)	330ml (Φ95x60)	790ml (Φ80x200)	1240ml (Φ125x125)	3800ml (Φ160x240)
163ml (Φ90x35)	360ml (Φ80x100)	860ml (Φ140x70)	1290ml (Φ115x155)	5200ml (Φ185x240)
220ml (Φ100x35)	420ml (Φ70x145)	900ml (Φ110x120)	1460ml (Φ140x120)	5240ml (Φ200x200)
250ml (Φ85x60)	470ml (Φ80x120)	900ml (Φ115x110)	2500ml(Φ150x180)	
270ml (Φ90x60)	560ml (Φ115x70)	1050ml (Φ150x80)	2520ml (Φ200x100)	
300ml (Φ100x50)	610ml (Φ80x155)	1100ml (Φ100x180)	2600ml(Φ130x245)	

맞춤형 Φ56x50mm 커버 없음	맞춤형 Φ56x50mm 커버 포함
--------------------	--------------------