

엔지니어링 첨단 세라믹용 고순도 알루미나 과립 분말

품목 번호: KM-P02



소개

일반 알루미나 과립 분말은 전통적인 공정으로 제조된 알루미나 입자로, 광범위한 응용 분야와 우수한 시장 적응성을 가지고 있습니다. 이 소재는 높은 순도, 뛰어난 열 안정성 및 화학적 안정성으로 알려져 있으며 다양한 고온 및 일반 응용 분야에 적합합니다.

자세히 알아보기

	Al ₂ O ₃ (%)	원료 밀도 (g/cm ³)	입자 크기 분포 (메쉬)	벌크 밀도 (g/cm ³)	소성 온도 (°C)	보온 시간 (h)	수축률 (%)	소성 밀도 (g/cm ³)	소성 색상
PZ-99	≥99	2.0-2.2	60-200 메쉬 중심 직경 140	1.0-1.1	1650	2.5-3	18±0.5	≥3.85	약간 노란색
PZ-95A	≥95	2.3-2.4	60-200 메쉬 중심 직경 140	1.1-1.2	1630	2.5-3	15±0.5	≥3.73	흰색
PZ-95	≥95	2.3-2.4	60-200 메쉬 중심 직경 140	1.1-1.2	1630	2.5-3	15±0.5	≥3.68	엷은 색
PZ-95	≥95	2.3-2.4	60-200 메쉬 중심 직경 140	1.1-1.2	1630	2.5-3	16±0.5	≥3.65	흰색

일련 번호	제품 모델	응용 범위
1	DZ-99.5	반도체 부품, 5G 통신 지원 세라믹 등
2	DZ-99A	세라믹 플런저, 부상, 태양광 등
3	DZ-93	전기 진공 세라믹 셀 및 기타 금속화 제품
4	PZ-95A	수도 밸브 플레이트, 스파크 플러그 등
5	PZ-95	퓨즈, 릴레이 지원 세라믹 등