

## 실험실용 균열 방지 프레스 몰드

품목 번호: PML



### 소개

균열 방지 프레스 몰드는 고압 및 전기 가열을 사용하여 다양한 모양과 크기의 필름을 성형하도록 설계된 특수 장비입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 기기 모델              | PMT                         |
|--------------------|-----------------------------|
| 샘플 모양              |                             |
| 다이 가열              | 합금 공구강: Cr12MoV             |
| 인덴터 경도             | HRC60-HRC62                 |
| 샘플 크기              | Φ6, Φ8, Φ10, Φ15, Φ20mm (M) |
| 캐비티 깊이             | 40mm (N)                    |
| 치수                 | Φ98*120mm(L*H)              |
| 무게                 | 5Kg                         |
| 유압 분말 프레스 크기 다이어그램 |                             |