


균열 방지 프레스 금형

품목 번호: PML



소개

크랙 방지 프레스 몰드는 고압 및 전기 가열을 사용하여 다양한 모양과 크기의 필름을 성형하도록 설계된 특수 장비입니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMT
샘플 형상	
다이 가열	합금 공구강: Cr12MoV
압자 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	Φ6、Φ8、Φ10、Φ15、Φ20mm(M)
캐비티 깊이	40mm (N)
치수	Φ98*120mm(L*H)
무게	5Kg
유압식 파우더 프레스 크기 다이어그램	