

어셈블 랩 원통형 프레스 몰드

품목 번호: PMAC

소개

어셈블 랩 원통형 프레스 몰드로 안정적이고 정밀한 몰딩을 얻으십시오. 초미세 분말 또는 섬세한 샘플에 완벽하며 재료 연구 및 개발에 널리 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)



모델	PMAC-A	PMAC-B	PMAC-C	PMAC-D	PMAC-E
재질	Cr12MoV				
인텐터 경도	HRC60-HRC62				
샘플 크기	Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ8, Φ10mm (M)	Φ12, Φ13, Φ15, Φ18, Φ20mm (M)	Φ30, Φ40mm (M)	Φ50, Φ60mm (M)	Φ70, Φ80 mm (M)
캐비티 깊이	30mm (N)	40 mm (N)	50 mm (N)	55 mm (N)	60 mm (N)
외부 치수	Φ43*93mm(L*H)	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm, Φ95*133mm(L*H)	Φ115*150mm, Φ127*150mm (L*H)	Φ153*180mm, Φ180*180mm(L*H)
무게(Kg)	0.75Kg	1.2Kg	3.8Kg, 6.3Kg	14Kg, 20Kg	30Kg, 40Kg

기타 사이즈 맞춤 제작 가능